

# Termékadatlap

Műszaki adatok



## GV3L MOTOR CB MAGNETIC 80A EVERLINK

GV3L80

Nettó listaár: 80 747,00 HUF

### Fő jellemzők

|                              |                       |
|------------------------------|-----------------------|
| Termékcsalád                 | TeSys Deca            |
| Termék Neve                  | TeSys GV4<br>TeSys DF |
| Termék Vagy Alkatrész Típusa | Motor circuit breaker |
| Készülék Rövid Neve          | GV3ME                 |
| Készülék Alkalmazás          | Beépítés              |
| Kioldóegység Technológia     | Mágneses              |

### Kiegészítő jellemzők

|                                                  |                                                                                                                                                                                 |
|--------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Pólusok Megnevezése                              | 3P                                                                                                                                                                              |
| Hálózat Típusa                                   | AC                                                                                                                                                                              |
| Felhasználási Kategória                          | AC megfelel IEC 60947-2                                                                                                                                                         |
| Hálózati Frekvencia                              | 50/60 Hz                                                                                                                                                                        |
| Rögzítési Mód                                    | 35 mm szimmetrikus DIN sín: a kábelcsatorna léceire csiptetve<br>Panel 2 csavar, átmérő: 4 mm: hátlemezekre csavarozva (50 x 50 mm-es reflektorral)                             |
| Motorteljesítmény Kw                             | 45 kW -400/415 V AC 50/60 Hz logikai kimenetenkénti maximum<br>45 kW -500 V AC 50/60 Hz logikai kimenetenkénti maximum<br>55 kW -6 V AC 50/60 Hz logikai kimenetenkénti maximum |
| Megszakítási Kapacitás                           | 65 kA Icu -230/240 V AC 50/60 Hz<br>50 kA Icu -400/415 V AC 50/60 Hz<br>50 kA Icu -440 V AC 50/60 Hz<br>12 kA Icu -500 V AC 50/60 Hz<br>6 kA Icu -6 V AC 50/60 Hz               |
| [Ics] Rövidzárlatos Megszakítási Képesség Értéke | 100 % -230/240 V AC 50/60 Hz<br>60 % -400/415 V AC 50/60 Hz<br>60 % -440 V AC 50/60 Hz<br>50 % -500 V AC 50/60 Hz<br>50 % -6 V AC 50/60 Hz                                      |
| Vezérlő Típusa                                   | Forgatógomb                                                                                                                                                                     |
| [In] Névleges Áram                               | 80 A                                                                                                                                                                            |
| Mágneses Kioldási Áram                           | 1120 A                                                                                                                                                                          |
| Ue Névleges Üzemi Feszültség                     | 6 V AC 50/60 Hz megfelel IEC 60947-2                                                                                                                                            |
| Ui Névleges Szigetelési Feszültség               | 690 V AC 50/60 Hz megfelel IEC 60947-2                                                                                                                                          |
| [Uimp] Névleges Lökő-Feszültség Állóság          | 6 kV megfelel IEC 60947-2                                                                                                                                                       |
| Alkalmasság Leválasztásra                        | Igen megfelel IEC 60947-1                                                                                                                                                       |
| Teljesítmény Veszteség Pólusonként               | 8 W                                                                                                                                                                             |

Nettó ár

Korlátozott felelősségi nyilatkozat: E dokumentáció nem azzal a céllal készült, hogy e termékek egyedi felhasználói alkalmazásait helyettesítse, és nem szabad ezek megfélelőségeinek vagy megbízhatóságának megállapítására felhasználni

|                       |                                            |
|-----------------------|--------------------------------------------|
| Mechanikai Tartósság  | 50000 ciklus                               |
| Elektromos Élettartam | 20000 ciklus esetén AC-3e -415 V izzólámpa |
| Meghúzási Nyomaték    | 5 N.m - mellett csavaros sorkapocs         |
| Szélesség             | 55 mm                                      |
| Magasság              | 132 mm                                     |
| Mélység               | 136 mm                                     |
| Nettó Súly            | 0,96 kg                                    |
| Szín                  | Sötétszürke                                |

## Környezet

|                                                    |                                                                                                                                            |
|----------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Szabványok                                         | EN/IEC 60947-3<br>EN/IEC 60947-4-2<br>CSA C22.2 No 60947-4-1                                                                               |
| Terméktanúsítványok                                | CCC<br>CSA-Ex<br>EAC<br>LROS (függőben)<br>BV<br>ACA TS<br>DNV Marine<br>UKR                                                               |
| Ip Védettségi Szint                                | IP20 megfelel MSZ EN 60529                                                                                                                 |
| Éghajlati Ellenállóképesség                        | megfelel IACS E10                                                                                                                          |
| Környezeti Levegő Hőmérséklete<br>A Tároláshoz     | -40...80 °C                                                                                                                                |
| Tűzellenállási Képesség                            | 960 °C megfelel IEC 60695-2-11                                                                                                             |
| A Környezeti Levegő<br>Hőmérséklete Működés Közben | -20...60 °C                                                                                                                                |
| Mechanikai Hibatűrési Képesség                     | Ütések: 5 Gn for 11 ms mágneskapcsoló nyitva<br>Ütések: 30 MHz...1 GHz mágneskapcsoló bekapcsolt, X irányban<br>Rezgések: 4 Gn, 5...300 Hz |
| Üzemi Magasság                                     | 3600...4500 m                                                                                                                              |

## Csomagolási egység

|                                         |           |
|-----------------------------------------|-----------|
| 1. Csomag-Csomagolási Egység<br>Típusa  | PCE       |
| Egységek Száma 1. Csomagban             | 1         |
| 1. Csomag Magassága                     | 15,800 cm |
| 1. Csomag Szélessége                    | 6,500 cm  |
| 1.Csomag Hossza                         | 14,600 cm |
| 1. Csomag Súlya                         | 1,334 kg  |
| 2. Csomag- Csomagolási Egység<br>Típusa | S02       |
| Egységek Száma 2. Csomagban             | 8         |
| 2.Csomag Magassága                      | 15,000 cm |
| 2. Csomag Szélessége                    | 30,000 cm |
| 2. Csomag Hossza                        | 40,000 cm |
| 2. Csomag Súlya                         | 8,414 kg  |
| 3. Csomag- Csomagolási Egység<br>Típusa | P06       |
| Egységek Száma 3. Csomagban             | 120       |

|                      |            |
|----------------------|------------|
| 3.Csomag Magassága   | 73,500 cm  |
| 3. Csomag Szélessége | 80,000 cm  |
| 3. Csomag Hossza     | 60,000 cm  |
| 3. Csomag Súlya      | 136,720 kg |

## Garancia

|          |           |
|----------|-----------|
| Garancia | 18 months |
|----------|-----------|

Fenntarthatóság



A **Green Premium™** címke a Schneider Electric elkötelezettsége azíránt, hogy kategóriájában vezető környezetvédelmi teljesítményű termékeket szállítson. A Green Premium a legújabb szabályozásoknak való megfelelést, a környezeti hatások átláthatóságát, valamint körforgásos és alacsony CO<sub>2</sub>-kibocsátású termékeket ígér.

A **termék fenntarthatóságának felmérésére vonatkozó útmutató** egy fehér könyv, amely tisztázza a globális ökocímke-szabványokat és a környezetvédelmi nyilatkozatok értelmezését.

[Részletek a Green Premium programról >](#)

[Útmutató kereskedelmi termékek fenntarthatóságának felméréséhez >](#)



Átláthatóság   RoHS/REACH

### Jólléti teljesítmény

 Higanymentes

 Rohs Korlátozás Alóli Kivétel [Igen](#)

### Tanúsítványok és szabványok

|                             |                                                                                                                                                                   |
|-----------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Reach Rendelet              | <a href="#">REACH nyilatkozat</a>                                                                                                                                 |
| Eu Rohs Irányelv            | Megfelel a mentességeknek                                                                                                                                         |
| Kínai Rohs Rendelet         | <a href="#">Kínai RoHS nyilatkozat</a><br>A Kínai RoHS rendelet hatályán kívül eső termék. Az anyagok feltüntetése tájékoztató jellegű.                           |
| Környezetvédelmi Közzététel | <a href="#">A termék környezeti profilja</a>                                                                                                                      |
| Weee                        | A terméket az európai uniós piacok területén az adott hulladékgyűjtési szabályozásnak megfelelően kell leselejtezni, és nem szabad a háztartási hulladékba dobni. |
| Körköröségi Profil          | <a href="#">Élettartam végére vonatkozó információ</a>                                                                                                            |