

Termékadatlap

Műszaki adatok



GV5P150H 3P 70kA Motor megszakító

GV5P150H

Nettó listaár: 241 639,00 HUF

Fő jellemzők

Termékválaszték	TeSys GV5
Termékcsalád	Thalassa
Készülék Rövid Neve	GV5P
Termék Neve	TeSys GV5 TeSys GK1
Termék Vagy Alkatrész Típusa	Motor circuit breaker
Készülék Alkalmazás	Beépítés
Kioldóegység Technológia	Elektronikus

Kiegészítő jellemzők

Pólusok Megnevezése	3P
Felhasználási Kategória	AC megfelel IEC 60947-2
Motorteljesítmény Kw	55...75 kW -400/415 V AC 50/60 Hz 75...90 kW -500 V AC 50/60 Hz 90...110 kW -660 V AC 50/60 Hz
Megszakítási Kapacitás	70 kA Icu -400/415 V AC 50/60 Hz megfelel IEC 60947-2 50 kA Icu -500 V AC 50/60 Hz megfelel IEC 60947-2 10 kA Icu -660 V AC 50/60 Hz megfelel IEC 60947-2
[Ics] Rövidzárlatos Megszakítási Képesség Értéke	100 % -400/415 V AC 50/60 Hz megfelel IEC 60947-2 100 % -500 V AC 50/60 Hz megfelel IEC 60947-2 100 % -660 V AC 50/60 Hz megfelel IEC 60947-2
Vezérlő Típusa	Közvetlen rotációs hajtás
[In] Névleges Áram	150 A -65 °C
Mágneses Kioldási Áram	2250 A
Ue Névleges Üzemi Feszültség	6 V AC 50/60 Hz
Ui Névleges Szigetelési Feszültség	800 V AC 50/60 Hz megfelel IEC 60947-2
[Ith] Egyezményes Nyitott Szerelési Termikus Áram	150 A megfelel IEC 60947-4-1 § 7-2-1-5-2
[Uimp] Névleges Lökő-Feszültség Állóság	8 kV
Teljesítmény Veszteség Pólusonként	9,2 W
Mechanikai Tartósság	40000 ciklus
Elektromos Élettartam	20000 ciklus esetén AC-3e -400/415 V izzólámpa
Maxomális Működési Arány	25 cikl/óra
Névleges Üzem	Folytonos
Csatlakozótüske	35 mm közdarabok nélkül

Nettó ár

Korlátozott felelősségi nyilatkozat: E dokumentáció nem azzal a céllal készült, hogy e termékek egyedi felhasználói alkalmazásait helyettesítse, és nem szabad ezek megfelelőségének vagy megbízhatóságának megállapítására felhasználni

Csatlakozás Típusa	Sínek Kábelsaru csatlakozó
Meghúzási Nyomaték	15 N.m M8
Mechanikai Hibatűrési Képesség	Rezgések: +/- 1 mm 2...150 Hz megfelel IEC 60068-2-6 Rezgések: 0 % 13 mm térköz két jelfogó között megfelel IEC 60068-2-6
Fázis Meghibásodási Érzékenység	Igen megfelel IEC 60947-4-1 § 7-2-1-5-2
Magasság	161 mm
Szélesség	105 mm
Mélység	155 mm
Nettó Súly	2,4 kg
Szín	Antracit (RAL 7016)
Alkalmasság Leválasztásra	Igen megfelel EN/IEC 60947-3

Környezet

Szabványok	EN/IEC 60947-1 és EN/IEC 60664-1 EN/IEC 60947-3 EN/IEC 60947-4-2 UL 60947-4-1 CSA C22.2 No 60947-4-1
Terméktanúsítványok	IECEE CB Scheme (pending) 2009/125/EC környezetbarát tervezésről szóló irányelv
Éghajlati Ellenállóképesség	megfelel IACS E10
IK Védelmi Fokozat	IK07 megfelel IEC 62262
Ip Védettségi Szint	IP40 megfelel MSZ EN 60529
Környezeti Levegő Hőmérséklete A Tároláshoz	-50...85 °C
Tűzellenállási Képesség	960 °C megfelel IEC 60695-2-11
Üzemi Magasság	<= 1000 m
A Környezeti Levegő Hőmérséklete Működés Közben	-25...70 °C

Csomagolási egység

1. Csomag-Csomagolási Egység Típusa	PCE
Egységek Száma 1. Csomagban	1
1. Csomag Magassága	18,1 cm
1. Csomag Szélessége	11,2 cm
1.Csomag Hossza	18,1 cm
1. Csomag Súlya	2,192 kg
2. Csomag- Csomagolási Egység Típusa	S04
Egységek Száma 2. Csomagban	6
2.Csomag Magassága	30,0 cm
2. Csomag Szélessége	40,0 cm
2. Csomag Hossza	60,0 cm
2. Csomag Súlya	13,9 kg

Garancia

Garancia

18 months

Fenntarthatóság

A **Green Premium™** címke a Schneider Electric elkötelezettsége azíránt, hogy kategóriájában vezető környezetvédelmi teljesítményű termékeket szállítson. A Green Premium a legújabb szabályozásoknak való megfelelést, a környezeti hatások átláthatóságát, valamint körforgásos és alacsony CO₂-kibocsátású termékeket ígér.

A **termék fenntarthatóságának felmérésére vonatkozó útmutató** egy fehér könyv, amely tisztázza a globális ökocímke-szabványokat és a környezetvédelmi nyilatkozatok értelmezését.

[Részletek a Green Premium programról >](#)

[Útmutató kereskedelmi termékek fenntarthatóságának felméréséhez >](#)



Átláthatóság RoHS/REACH

Jólléti teljesítmény

 Higanymentes

 Rohs Korlátozás Alóli Kivétel

[Igen](#)

Tanúsítványok és szabványok

Reach Rendelet	REACH nyilatkozat
Eu Rohs Irányelv	Megfelel a mentességeknek
Kínai Rohs Rendelet	Kínai RoHS nyilatkozat A Kínai RoHS rendelet hatályán kívül eső termék. Az anyagok feltüntetése tájékoztató jellegű.
Környezetvédelmi Közzététel	A termék környezeti profilja
Weee	A terméket az európai uniós piacok területén az adott hulladékgyűjtési szabályozásnak megfelelően kell leselejtezni, és nem szabad a háztartási hulladékba dobni.
Körkörösségi Profil	Élettartam végére vonatkozó információ