

Termékadatlap

Műszaki adatok



Segédérintkező blokk, homlokapi, Z + Z hiba

GVAED101

Nettó listaár: 6 033,00 HUF

Fő jellemzők

Termékcsalád	Thalassa TeSys Deca
Készülék Rövid Neve	GVAM
Termék Vagy Alkatrész Típusa	Segédérintkező csoport
Termék Kompatibilitása	GV3P GV3L
Szerelési Hely	Mellső oldal
Kiegészítő Érintkezők Működése	Hibajel 1 NO
Pólus Érintkező Összetétel	2 NO
Mennyiség Készletenként	1 darab

Kiegészítő jellemzők

Ui Névleges Szigetelési Feszültség	600 V megfelel UL 508-CM 690 V megfelel IEC 60947-1 600 V megfelel CSA C22.2 No 14
Ue Névleges Üzemi Feszültség	24...240 V AC 24...60 V DC
Ith Konvencionális Termikus Szabad Levegő Áram	2,5 A
Mechanikai Tartósság	100000 ciklus
Minimális Kapcsolóáram	5 mA
Minimális Kapcsolófeszültség	17 V
Védelem Típusa	GB2CB06 megszakító GL biztosító 10 A
Névleges Üzemi Teljesítmény V-Ban	300 VA -48 V AC-15: B300 - elektromos tartósság: 100000 ciklus 400 VA -690 V AC-15: B300 - elektromos tartósság: 100000 ciklus 500 VA -110...127 V AC-15: B300 - elektromos tartósság: 100000 ciklus 500 VA -500 V AC-15: B300 - elektromos tartósság: 100000 ciklus 650 VA -440 V AC-15: B300 - elektromos tartósság: 100000 ciklus 720 VA -230...240 V AC-15: B300 - elektromos tartósság: 100000 ciklus 850 VA -380...415 V AC-15: B300 - elektromos tartósság: 100000 ciklus
Névleges Üzemi Teljesítmény W-Ben	120 W -240 V DC-14 - elektromos tartósság: 100000 ciklus 140 W -110 V DC-14 - elektromos tartósság: 100000 ciklus 140 W -24 V DC-14 - elektromos tartósság: 100000 ciklus 180 W -60 V DC-14 - elektromos tartósság: 100000 ciklus 240 W -48 V DC-14 - elektromos tartósság: 100000 ciklus
Meghúzási Nyomaték	1,4 N.m - mellett csavaros csatlakozás
Magasság	11 mm
Szélesség	45 mm
Mélység	29 mm

Nettó ár

Korlátozott felelősségi nyilatkozat: E dokumentáció nem azzal a céllal készült, hogy e termékek egyedi felhasználói alkalmazásait helyettesítse, és nem szabad ezek megfigyelésének vagy megbízhatóságának megállapítására felhasználni

Nettó Súly	0,05 kg
------------	---------

Környezet

Környezeti Jellemző	Normál környezet
Terméktanúsítványok	UKR

Csomagolási egység

1. Csomag-Csomagolási Egység Típusa	PCE
Egységek Száma 1. Csomagban	1
1. Csomag Magassága	1,2 cm
1. Csomag Szélessége	5,0 cm
1.Csomag Hossza	6,0 cm
1. Csomag Súlya	18,0 g
2. Csomag- Csomagolási Egység Típusa	BB1
Egységek Száma 2. Csomagban	10
2.Csomag Magassága	3,0 cm
2. Csomag Szélessége	15,0 cm
2. Csomag Hossza	16,0 cm
2. Csomag Súlya	186,0 g
3. Csomag- Csomagolási Egység Típusa	S02
Egységek Száma 3. Csomagban	220
3.Csomag Magassága	15,0 cm
3. Csomag Szélessége	30,0 cm
3. Csomag Hossza	40,0 cm
3. Csomag Súlya	4,395 kg

Garancia

Garancia	18 months
----------	-----------

Fenntarthatóság

A **Green Premium™** címke a Schneider Electric elkötelezettsége aziránt, hogy kategóriájában vezető környezetvédelmi teljesítményű termékeket szállítson. A Green Premium a legújabb szabályozásoknak való megfelelést, a környezeti hatások átláthatóságát, valamint körforgásos és alacsony CO₂-kibocsátású termékeket ígér.

A **termék fenntarthatóságának felmérésére vonatkozó útmutató** egy fehér könyv, amely tisztázza a globális ökocímke-szabványokat és a környezetvédelmi nyilatkozatok értelmezését.

[Részletek a Green Premium programról >](#)

[Útmutató kereskedelmi termékek fenntarthatóságának felméréséhez >](#)



Átláthatóság RoHS/REACH

Jólléti teljesítmény

✓ Reach: A Különös Aggodalomra Okot Adó Anyagoktól (Svhc) Mentés

✓ Méregző Nehézfémektől Mentés

✓ Higanymentes

✓ Rohs Korlátozás Alóli Kivétel Igen

Tanúsítványok és szabványok

Reach Rendelet	REACH nyilatkozat
Eu Rohs Irányelv	Megfelelő EU RoHS nyilatkozat
Kínai Rohs Rendelet	Kínai RoHS nyilatkozat Proaktív Kínai RoHS nyilatkozat (a Kínai RoHS rendelet jogi hatályán kívül)
Környezetvédelmi Közzététel	A termék környezeti profilja
Weee	A terméket az európai uniós piacok területén az adott hulladékgyűjtési szabályozásnak megfelelően kell leselejtezni, és nem szabad a háztartási hulladékba dobni.
Körköröségi Profil	Élettartam végére vonatkozó információ