

Termékadatlap

Műszaki adatok



Galaxy VM UPS moduláris akkuszekrény, keskeny (6 akkumulátormodulhoz)

GVMMODBCN

Áttekintés

Bemutató	Keskeny moduláris akkumulátor szekrény max. 6 darabos moduláris akkumulátor fűző befogadására.
Átfutási Idő	Általában két héten belül kiszállítják

Fő jellemzők

Main Input Voltage	480 V 3 fázis
Akkumulátor Típusa	VRLA
Tartozék	Szerelési útmutató

Akkumulátorok és üzemidő

Akkumulátorcsere	Akkumulátorszekrény
Akkumulátorblokkok Füzérenként	40
Üres Akkumulátornyílások	6
Előtelepített Akkumulátorok	0
Készülék Felszerelése	Zárt akkumulátor doboz
Akkumulátor Feszültsége	480 V

Fizikai

Szín	Fehér
Magasság	197 cm
Szélesség	37 cm
Mélység	85,4 cm
Nettó Súly	139 kg

Bemenet

Hálózati Frekvencia	40 – 70 Hz
---------------------	------------

Megfelelőség

Szabványok	EN/IEC 62040-3 FCC part 15 class B UL 1778 4. kiadás
------------	--

Környezetvédelem

Működéshez Szükséges Környezeti Levegő Hőmérséklete	0...40 °C
---	-----------

Nettó ár

Korlátozott felelősségi nyilatkozat: E dokumentáció nem azzal a céllal készült, hogy e termékek egyedi felhasználói alkalmazásait helyettesítse, és nem szabad ezek megfelelőségének vagy megbízhatóságának megállapítására felhasználni

Működési Magasság	0...3600 m
Relatív Páratartalom	0...95 %
Környezeti Levegő Hőmérséklete A Tároláshoz	-15...40 °C
Tárolási Magasság	0,00...14999,82 m
Tárolási Viszonylagos Nedvességtartalom	0...95 %

Csomagolási egység

1. Csomag-Csomagolási Egység Típusa	PCE
Egységek Száma 1. Csomagban	1
1. Csomag Magassága	215 cm
1. Csomag Szélessége	106 cm
1.Csomag Hossza	75 cm
1. Csomag Súlya	164 kg

Garancia

Garancia	1 év javítási vagy cseregarancia
----------	----------------------------------

Fenntarthatóság

A **Green Premium™** címke a Schneider Electric elkötelezettsége aziránt, hogy kategóriájában vezető környezetvédelmi teljesítményű termékeket szállítson. A Green Premium a legújabb szabályozásoknak való megfelelést, a környezeti hatások átláthatóságát, valamint körforgásos és alacsony CO₂-kibocsátású termékeket ígér.

A termék fenntarthatóságának felmérésére vonatkozó útmutató egy fehér könyv, amely tisztázza a globális ökocímke-szabványokat és a környezetvédelmi nyilatkozatok értelmezését.

[Részletek a Green Premium programról >](#)

[Útmutató kereskedelmi termékek fenntarthatóságának felméréséhez >](#)



Energiahatékony Take-back Átláthatóság

Erőforrás-teljesítmény

✓ Energiahatékony Termék

✓ Take-Back Program Available

Jólléti teljesítmény

✓ Rohs Korlátozás Alóli Kivétel

[Igen](#)

Eu Rohs Irányelv

Megfelel a mentességeknek

Kínai Rohs Rendelet

[Kínai RoHS nyilatkozat](#)

A Kínai RoHS rendelet hatályán kívül eső termék. Az anyagok feltüntetése tájékoztató jellegű.

Környezetvédelmi Közzététel

[A termék környezeti profilja](#)