

Termékadatlap

Műszaki adatok



Easypact TVS motorvédő kapcs 0,16-0,25A

GZ1E02

Nettó listaár: 13 973,00 HUF

Fő jellemzők

Termékcsalád	Easy TeSys
Termékválaszték	Easy TeSys Power
Termék Vagy Alkatrész Típusa	Áramkör-megszakító
Készülék Rövid Neve	GZ1E
Készülék Alkalmazás	Motor
Kioldóegység Technológia	Termikus-mágneses
Alkalmasság Leválasztásra	Igen megfelel IEC 60947-1 A. függelék
Szín	Szürke (RAL 7016)

Kiegészítő jellemzők

Pólusok Megnevezése	3P
Hálózat Típusa	AC
Felhasználási Kategória	AC-3e
Hálózati Frekvencia	50/60 Hz megfelel IEC 60947-2
Szerelési Mód	Csavarozható Rugós
Rögzítés	Sín
Szerelési Pozíció	Bármely pozíció
Megszakítóképesség	Icu: >= 100 kA -230/240 V AC 50/60 Hz megfelel IEC 60947-2 Icu: >= 100 kA -400/415 V AC 50/60 Hz megfelel IEC 60947-2 Icu: >= 100 kA -440 V AC 50/60 Hz megfelel IEC 60947-2 Icu: >= 100 kA -500 V AC 50/60 Hz megfelel IEC 60947-2 Icu: >= 100 kA -6 V AC 50/60 Hz megfelel IEC 60947-2
[Ics] Rövidzárlatos Megszakítási Képesség Értéke	100 % -230/240 V AC 50/60 Hz megfelel IEC 60947-2 100 % -400/415 V AC 50/60 Hz megfelel IEC 60947-2 100 % -440 V AC 50/60 Hz megfelel IEC 60947-2 100 % -500 V AC 50/60 Hz megfelel IEC 60947-2 100 % -6 V AC 50/60 Hz megfelel IEC 60947-2
Vezérlő Típusa	Nyomógomb
Termikus Védelem Beállítási Tartomány	0,16...0,25 A
Mágneses Kioldási Áram	2,4 A
Ue Névleges Üzemi Feszültség	6 V AC 50/60 Hz megfelel IEC 60947-2
Ui Névleges Szigetelési Feszültség	690 V AC 50/60 Hz megfelel IEC 60947-2
[Uimp] Névleges Lökő-Feszültség Állóság	6 kV megfelel IEC 60947-2
Teljesítményvesztés	2.5 W (pólusonként, forró állapot)

Nettó ár

Korlátozott felelősségi nyilatkozat: E dokumentáció nem azzal a céllal készült, hogy e termékek egyedi felhasználói alkalmazásait helyettesítse, és nem szabad ezek megfelelőségének vagy megbízhatóságának megállapítására felhasználni

Mechanikai Tartósság	100000 ciklus
Elektromos Élettartam	100000 ciklus esetén AC-3e
Maxomális Működési Arány	25 cikl/óra
Csatlakozás Típusa	Csavaros csatlakozás 2 1...6 mm ² - cable stiffness: tömör Csavaros csatlakozás 2 1,5...6 mm ² - cable stiffness: rugalmas kábelvég nélkül Csavaros csatlakozás 2 1...4 mm ² - cable stiffness: rugalmas kábelvéggel
Magasság	89 mm
Szélesség	44,5 mm
Mélység	78 mm
Nettó Súly	0,26 kg

Környezet

Szabványok	IEC 60947-2 IEC 60947-4-1
Védőkezelés	TH kérésre
Ip Védettségi Szint	IP20 megfelel MSZ EN 60529
A Környezeti Levegő Hőmérséklete Működés Közben	-20...60 °C
Környezeti Levegő Hőmérséklete A Tároláshoz	-40...80 °C
Tűzellenállási Képesség	960 °C megfelel IEC 60695-2-1
Üzemi Magasság	2000 m

Csomagolási egység

1. Csomag-Csomagolási Egység Típusa	PCE
Egységek Száma 1. Csomagban	1
1. Csomag Magassága	8,4 cm
1. Csomag Szélessége	9,0 cm
1.Csomag Hossza	4,6 cm
1. Csomag Súlya	220,0 g
2. Csomag- Csomagolási Egység Típusa	S02
Egységek Száma 2. Csomagban	24
2.Csomag Magassága	15,0 cm
2. Csomag Szélessége	30,0 cm
2. Csomag Hossza	40,0 cm
2. Csomag Súlya	5,643 kg

Fenntarthatóság

A **Green Premium™** címke a Schneider Electric elkötelezettsége aziránt, hogy kategóriájában vezető környezetvédelmi teljesítményű termékeket szállítson. A Green Premium a legújabb szabályozásoknak való megfelelést, a környezeti hatások átláthatóságát, valamint körforgásos és alacsony CO₂-kibocsátású termékeket ígér.

A **termék fenntarthatóságának felmérésére vonatkozó útmutató** egy fehér könyv, amely tisztázza a globális ökocímke-szabványokat és a környezetvédelmi nyilatkozatok értelmezését.

[Részletek a Green Premium programról >](#)

[Útmutató kereskedelmi termékek fenntarthatóságának felméréséhez >](#)



Átláthatóság RoHS/REACH

Jólléti teljesítmény

 Higanymentes

 Rohs Korlátozás Alóli Kivétel [Igen](#)

Tanúsítványok és szabványok

Reach Rendelet	REACH nyilatkozat
Eu Rohs Irányelv	Megfelel a mentességeknek
Kínai Rohs Rendelet	Kínai RoHS nyilatkozat A Kínai RoHS rendelet hatályán kívül eső termék. Az anyagok feltüntetése tájékoztató jellegű.
Környezetvédelmi Közzététel	A termék környezeti profilja
Weee	A terméket az európai uniós piacok területén az adott hulladékgyűjtési szabályozásnak megfelelően kell leselejtezni, és nem szabad a háztartási hulladékba dobni.
Körkörösségi Profil	Élettartam végére vonatkozó információ