



Magelis iPC kiegészítő, Modular Display és iDisplay adaptor több kijelzős rendszerhez vagy távoli kijelzőhöz

HMIDADP11

Nettó listaár: 229 035,00 HUF

Fő jellemzők

Termékválaszték	Harmony Modular iPC
Tartozék / Különálló Alkatrész Tipusa	Adapter
Kiegészítő / Különálló Alkatrész Kategória	Illesztő tartozék
Termékkompatibilitás	Harmony iPC ipari PC-k

Kiegészítő jellemzők

Tartozék / Különálló Alkatrész	Harmony HMIDM moduláris kijelző
[Us] Névleges Betáplálási Feszültség	24 V DC 100...277 V AC külső adapter
Bemeneti Feszültség	24 V DC 100...240 V AC külső adapter
Indítási Áram	5,3 A
Integrált Csatlakozási Típus	Display port videó jel bemenet 1 USB (V2.0) port típus B érintőképernyő jel kimenet
Teljesítményigény W-Ban	15,77 W (HMIDM6422) 13,97 W (HMIDM6522) 12,42 W (HMIDM7421) 14,68 W (HMIDM7521) 17,57 W (HMIDM9521) 23,33 W (HMIDMA521) 22,05 W (HMIDM6422 vevő modul) 20,02 W (HMIDM6522 vevő modul) 19,05 W (HMIDM7421 vevő modul) 21,29 W (HMIDM7521 vevő modul) 24 W (HMIDM9521 vevő modul) 29,12 W (HMIDMA521 vevő modul) 24,51 W (HMIDM6422 adó és vevő modul) 22,53 W (HMIDM6522 adó és vevő modul) 21,25 W (HMIDM7421 adó és vevő modul) 23,76 W (HMIDM7521 adó és vevő modul) 26,53 W (HMIDM9521 adó és vevő modul) 31,48 W (HMIDMA521 adó és vevő modul)
Nettó Súly	0 kg 1,8 kg 2,4 kg

Környezet

Szennyezettségi Fok	2
Működéshez Szükséges Környezeti Levegő Hőmérséklete	0...55 °C
Környezeti Levegő Hőmérséklete A Tároláshoz	-30...70 °C
Működési Magasság	2000 m

Nettó ár

Korlátozott felelősségi nyilatkozat: E dokumentáció nem azzal a céllal készült, hogy e termékek egyedi felhasználói alkalmazásait helyettesítse, és nem szabad ezek megbízhatóságának megállapítására felhasználni

Terméktanúsítványok	IEC-Ex INE 16.0001X RCM cULus HazLoc Class I Division 2 UL 1604 CCC cULus HazLoc Class I Division 2 ANSI/ISA 12-12-01 EAC ATEX Cat 3G CE cULus 508 cUL 1604 1 osztály 2 rész
Relatív Páratartalom	10...95 % nem kondenzálódó

Csomagolási egység

1. Csomag-Csomagolási Egység Típusa	PCE
Egységek Száma 1. Csomagban	1
1. Csomag Magassága	15,0 cm
1. Csomag Szélessége	23,5 cm
1.Csomag Hossza	37,5 cm
1. Csomag Súlya	2,2 kg
2. Csomag- Csomagolási Egység Típusa	S04
Egységek Száma 2. Csomagban	3
2.Csomag Magassága	30,0 cm
2. Csomag Szélessége	40,0 cm
2. Csomag Hossza	60,0 cm
2. Csomag Súlya	6,6 kg
3. Csomag- Csomagolási Egység Típusa	P12
Egységek Száma 3. Csomagban	36
3.Csomag Magassága	80 cm
3. Csomag Szélessége	105 cm
3. Csomag Hossza	125 cm
3. Csomag Súlya	104,2 kg

Fenntarthatóság

A **Green Premium™** címke a Schneider Electric elkötelezettsége azíránt, hogy kategóriájában vezető környezetvédelmi teljesítményű termékeket szállítson. A Green Premium a legújabb szabályozásoknak való megfelelést, a környezeti hatások átláthatóságát, valamint körforgásos és alacsony CO₂-kibocsátású termékeket ígér.

A termék fenntarthatóságának felmérésére vonatkozó útmutató egy fehér könyv, amely tisztázza a globális ökocímke-szabványokat és a környezetvédelmi nyilatkozatok értelmezését.

[Részletek a Green Premium programról >](#)

[Útmutató kereskedelmi termékek fenntarthatóságának felméréséhez >](#)

Jólléti teljesítmény

 Reach: A Különös Aggodalomra Okot Adó Anyagoktól (Svhc) Mentés

 Higanymentes

 Rohs Korlátozás Alóli Kivétel [Igen](#)

Reach Rendelet [REACH nyilatkozat](#)


Eu Rohs Irányelv [Proaktív megfelelés \(A termék nem tartozik az EU RoHS jogi hatálya alá\)](#)

Kínai Rohs Rendelet [Kínai RoHS nyilatkozat](#)

Weee [A terméket az európai uniós piacok területén az adott hulladékgyűjtési szabályozásnak megfelelően kell leselejtezni, és nem szabad a háztartási hulladékba dobni.](#)

Dimensions Drawings


External Dimensions



- (1) Side view
- (2) Rear view

Mounting and Clearance

Spacing Requirements



- (1) Air out
- (2) Air in

Mounting Orientation

