

Termékadatlap

Műszaki adatok



Magelis GTU Advanced érintőképernyő, 7", 800x480, GTU Box-okhoz

HMIDT351

Nettó listaár: 203 940,00 HUF

Fő jellemzők

Termékválaszték	Harmony GTU
Termék Vagy Alkatrész Típusa	Továbbfejlesztett nyílt érintőképernyős panel
Végpont Típusa	Érintőképernyő
[Us] Névleges Betáplálási Feszültség	12...24 V DC tápegység PoE
Betáplálási Feszültség Korlátok	10,8...28,8 V
Teljesítményigény W-Ban	6,5 W
Indítási Áram	30 A

Kiegészítő jellemzők

Érintőkijelző Felbontása	1024 x 1024
Felbontás (Pixel)	800 x 480
Kijelző Mérete	7 inch
Képarány	4:3
Megjelenítő Típusa	Színes TFT LCD
Kijelző Felbontása	800 x 480 pixeles WVGA
Kijelző Színe	262144 szín
Háttérvilágítás Életciklus	50000 óra
Érintőképernyő	Egy ponton érzékelő analóg ellenállásos
Hűtés Típusa	Semleges áramvezetés
A Telepítés Típusa	Beltéri telepítés
Kivágási Méretek	190 (+ 1/- 0) x 135 (+ 1/- 0) mm
Szélesség	203,6 mm
Magasság	148,6 mm
Mélység	36 mm
Nettó Súly	1,2 kg

Környezet

Ip Védettség Szint	Homloklap: IP669 Homloklap: IP671
Nema Védettség Szint	NEMA 4X homloklap

Nettó ár

Korlátozott felelősségi nyilatkozat: E dokumentáció nem azzal a céllal készült, hogy e termékek egyedi felhasználói alkalmazásait helyettesítse, és nem szabad ezek megfigyelésének vagy megbízhatóságának megállapítására felhasználni

Szabványok	UL 508-CM ANSI/ISA 12.12.01 Class I division 2 CSA C22.2 No 213 Class I Division 2 CSA C22.2 No 14-05 IEC 61140
Termékbizonyítvány	CULus 508 RCM CE KCC UKR UKEX
A Környezeti Levegő Hőmérséklete A Működéshez	0...60 °C megfelel IEC 61131-2 : 2003
Környezeti Levegő Hőmérséklet Tárolásra	-20...60 °C
Relatív Páratartalom	10...90 % nem kondenzálódó
Üzemi Magasság	2000 m
Rezgési Ellenállás	30 gn (f = 5...9 Hz) megfelel IEC 61131-2 : 2003 9.8 m/s² constant acceleration (f = 9...150 Hz) megfelel IEC 61131-2 : 2003
Ütésállóság	150 gn megfelel IEC 61131-2 : 2003
Elektromágneses Kompatibilitás	Gyors villamos tranzienst/impulzus védettség teszt 4. szint conforming to IEC 61000-4-2 3. szint

Csomagolási egység

1. Csomag-Csomagolási Egység Típusa	PCE
Egységek Száma 1. Csomagban	1
1. Csomag Magassága	13,5 cm
1. Csomag Szélessége	21 cm
1.Csomag Hossza	26,5 cm
1. Csomag Súlya	1,6 kg
2. Csomag- Csomagolási Egység Típusa	S03
Egységek Száma 2. Csomagban	2
2.Csomag Magassága	30 cm
2. Csomag Szélessége	30 cm
2. Csomag Hossza	40 cm
2. Csomag Súlya	3,78 kg
3. Csomag- Csomagolási Egység Típusa	CAR
Egységek Száma 3. Csomagban	8
3.Csomag Magassága	33,5 cm
3. Csomag Szélessége	45,5 cm
3. Csomag Hossza	55 cm
3. Csomag Súlya	13,012 kg

Garancia

Garancia	18 months
----------	-----------

Fenntarthatóság

A **Green Premium™** címke a Schneider Electric elkötelezettsége aziránt, hogy kategóriájában vezető környezetvédelmi teljesítményű termékeket szállítson. A Green Premium a legújabb szabályozásoknak való megfelelést, a környezeti hatások átláthatóságát, valamint körforgásos és alacsony CO₂-kibocsátású termékeket ígér.

A **termék fenntarthatóságának felmérésére vonatkozó útmutató** egy fehér könyv, amely tisztázza a globális ökocímke-szabványokat és a környezetvédelmi nyilatkozatok értelmezését.

[Részletek a Green Premium programról >](#)

[Útmutató kereskedelmi termékek fenntarthatóságának felméréséhez >](#)



Átláthatóság RoHS/REACH

Jólléti teljesítmény

 Higanymentes

 Rohs Korlátozás Alóli Kivétel [Igen](#)


Tanúsítványok és szabványok

Reach Rendelet	REACH nyilatkozat
Eu Rohs Irányelv	Proaktív megfelelés (A termék nem tartozik az EU RoHS jogi hatálya alá)
Kínai Rohs Rendelet	Kínai RoHS nyilatkozat
Környezetvédelmi Közzététel	A termék környezeti profilja
Weee	A terméket az európai uniós piacok területén az adott hulladékgyűjtési szabályozásnak megfelelően kell leselejtezni, és nem szabad a háztartási hulladékba dobni.
Körköröségi Profil	Élettartam végére vonatkozó információ

Dimensions Drawings


External Dimensions

Display Unit with Box Module



- 1 Front
- 2 Left
- 3 Bottom

Installation with Installation Fasteners and Dimensions with Cables




- (A) Rotation area of the fastener
- (B) Pitch of the center of installation fastner screws
- 1 Right
- 2 Front
- 3 Left
- 4 Bottom
- 5 Top

Mounting and Clearance

Mounting

Panel Cut Dimensions



Dimensions in mm


A	B	C	R
190 (+1/-0)	135 (+1/-0)	1.6...5	3 max.

Dimensions in in.

A	B	C	R
7.48 (+0.04/-0)	5.31 (+0.04/-0)	0.06...0.2	0.12 max.

Installation Requirements

Mounting Angle



When installing this product in a slanted position with an incline more than 30°, the ambient temperature must not exceed 40 °C (104 °F). You may need to use forced air cooling (fan, A/C) to ensure the ambient operating temperature is 40 °C or less (104 °F or less).

Clearance

