

Termékadatlap

Műszaki adatok



Magelis GTU Smart
érintőképernyő, 12", 1280x800,
multi-touch, GTU Box-okhoz

HMIDT651

Nettó listaár: 703 590,00 HUF

Fő jellemzők

Termékválaszték	Harmony GTU
Termék Vagy Alkatrész Típusa	Továbbfejlesztett nyílt érintőképernyős panel
Végpont Típusa	Érintőképernyő
[Us] Névleges Betáplálási Feszültség	12...24 V DC tápegység PoE
Betáplálási Feszültség Korlátok	10,8...28,8 V
Teljesítményigény W-Ban	11,5 W
Indítási Áram	30 A

Kiegészítő jellemzők

Érintőkijelző Felbontása	1024 x 1024
Felbontás (Pixel)	1280 x 800
Kijelző Mérete	12,1 inch
Képarány	4:3
Megjelenítő Típusa	Színes TFT LCD
Kijelző Felbontása	1280 x 800 pixeles WVGA
Kijelző Színe	262144 szín
Háttérvilágítás Életciklus	50000 óra
Érintőképernyő	Egy ponton érzékelő analóg ellenállásos
Hűtés Típusa	Semleges áramvezetés
A Telepítés Típusa	Beltéri telepítés
Kivágási Méretek	295 (+ 1/- 0) x 217 (+ 1/- 0) mm
Szélesség	308,5 mm
Magasság	230,5 mm
Mélység	67 mm
Nettó Súly	3 kg

Környezet

Ip Védettség Szint	Homloklap: IP669 Homloklap: IP671
Nema Védettség Szint	NEMA 4X homloklap

Nettó ár

Korlátozott felelősségi nyilatkozat: E dokumentáció nem azzal a céllal készült, hogy e termékek egyedi felhasználói alkalmazásait helyettesítse, és nem szabad ezek megfigyelésének vagy megbízhatóságának megállapítására felhasználni

Szabványok	UL 508-CM ANSI/ISA 12.12.01 Class I division 2 CSA C22.2 No 213 Class I Division 2 CSA C22.2 No 14-05 IEC 61140
Termékbizonyítvány	CULus 508 KCC CE RCM UKR UKEX
A Környezeti Levegő Hőmérséklete A Működéshez	0...60 °C megfelel IEC 61131-2 : 2003
Környezeti Levegő Hőmérséklet Tárolásra	-20...60 °C
Relatív Páratartalom	10...90 % nem kondenzálódó
Üzemi Magasság	2000 m
Rezgési Ellenállás	30 gn (f = 5...9 Hz) megfelel IEC 61131-2 : 2003 9.8 m/s² constant acceleration (f = 9...150 Hz) megfelel IEC 61131-2 : 2003
Ütésállóság	150 gn megfelel IEC 61131-2 : 2003
Elektromágneses Kompatibilitás	Gyors villamos tranzienst/impulzus védettség teszt 4. szint conforming to IEC 61000-4-2 3. szint

Csomagolási egység

1. Csomag-Csomagolási Egység Típusa	PCE
Egységek Száma 1. Csomagban	1
1. Csomag Magassága	18,6 cm
1. Csomag Szélessége	33,0 cm
1.Csomag Hossza	43,0 cm
1. Csomag Súlya	4,6 kg
2. Csomag- Csomagolási Egység Típusa	CAR
Egységek Száma 2. Csomagban	2
2.Csomag Magassága	42,0 cm
2. Csomag Szélessége	34,5 cm
2. Csomag Hossza	46,0 cm
2. Csomag Súlya	9,292 kg
3. Csomag- Csomagolási Egység Típusa	P12
Egységek Száma 3. Csomagban	20
3.Csomag Magassága	110,0 cm
3. Csomag Szélessége	80,0 cm
3. Csomag Hossza	120,0 cm
3. Csomag Súlya	103,62 kg

Garancia

Garancia	18 months
----------	-----------

Fenntarthatóság

A **Green Premium™** címke a Schneider Electric elkötelezettsége aziránt, hogy kategóriájában vezető környezetvédelmi teljesítményű termékeket szállítson. A Green Premium a legújabb szabályozásoknak való megfelelést, a környezeti hatások átláthatóságát, valamint körforgásos és alacsony CO₂-kibocsátású termékeket ígér.

A **termék fenntarthatóságának felmérésére vonatkozó útmutató** egy fehér könyv, amely tisztázza a globális ökocímke-szabványokat és a környezetvédelmi nyilatkozatok értelmezését.

[Részletek a Green Premium programról >](#)

[Útmutató kereskedelmi termékek fenntarthatóságának felméréséhez >](#)



Átláthatóság RoHS/REACH

Jólléti teljesítmény

 Higanymentes

 Rohs Korlátozás Alóli Kivétel Igen


Tanúsítványok és szabványok

Reach Rendelet	REACH nyilatkozat
Eu Rohs Irányelv	Proaktív megfelelés (A termék nem tartozik az EU RoHS jogi hatálya alá)
Kínai Rohs Rendelet	Kínai RoHS nyilatkozat
Környezetvédelmi Közzététel	A termék környezeti profilja
Weee	A terméket az európai uniós piacok területén az adott hulladékgyűjtési szabályozásnak megfelelően kell leselejtezni, és nem szabad a háztartási hulladékba dobni.
Körkörösségi Profil	Élettartam végére vonatkozó információ

Dimensions Drawings


External Dimensions

Display Unit with Box Module



- 1 Front
- 2 Left
- 3 Bottom

Installation with Installation Fasteners and Dimensions with Cables




- (A) Rotation area of the fastener
(B) Pitch of the center of installation fastner screws
1 Right
2 Front
3 Left
4 Bottom
5 Top

Mounting and Clearance

Mounting

Panel Cut Dimensions



Dimensions in mm


A	B	C	R
295 (+1/-0)	217 (+1/-0)	1.6...5	3 max.

Dimensions in in.

A	B	C	R
11.61 (+0.04/-0)	8.54 (+0.04/-0)	0.06...0.2	0.12 max.

Installation Requirements

Mounting Angle



When installing this product in a slanted position with an incline more than 30°, the ambient temperature must not exceed 40 °C (104 °F). You may need to use forced air cooling (fan, A/C) to ensure the ambient operating temperature is 40 °C or less (104 °F or less).

Clearance

