

Termékadatlap

Műszaki adatok



EcoStruxure Operator Terminal Expert Basic Edition licensz, 1 felhasználó, nyomtatott, STO7 és ST6 panelekhez

HMIEELCZLSPMZZ

ⓘ **Megszűnt termék**

⚠ **Forgalmazása megszűnt, ekkor:** 2024. szept. 2.

Fő jellemzők

Termékválaszték	EcoStruxure Operator Terminal Expert
Termék Vagy Alkatrész Típusa	Licensz downgrade
Formátum	Papír
Szoftver Típus	Basic
Engedély Típusa	Node locked license
Különböző	Buildtime
Operating System Requirement	Windows 10 64 bit
Rendszerkövetelmények	8 GB RAM 30 GB hard-drive space
Nyelv	Angol Olasz Kínai Spanyol Francia Német Portugál Koreai

Kiegészítő jellemzők

License Category	Permanent
------------------	-----------

Nettó ár

Korlátozott felelősségi nyilatkozat: E dokumentáció nem azzal a céllal készült, hogy e termékek egyedi felhasználói alkalmazásait helyettesítse, és nem szabad ezek megbízhatóságának megállapítására felhasználni

Kommunikációs Port Protokoll	CANopen VW3 CANTAP2 keresztüli adapter Couzet Automation millenium 3 FBD Emerson Industrial Automation Modbus SIO master Control Techniques Modbus SIO master Emerson Process Management ROC Plus Ethernet Emerson Process Management ROC SIO HTTP IPsec Mitsubishi BACnet Mitsubishi FX series CPU direct Mitsubishi FX series Ethernet Mitsubishi iQ-R/F series Ethernet SLMP client Mitsubishi Q series CPU direct Mitsubishi Q series QnU CPU Ethernet Mitsubishi Q/QnA series serial Modbus Organization Modbus SIO ASCII master Modbus Organization Modbus SIO master Modbus Organization Modbus SIO slave Modbus Organization Modbus TCP hálózat Modbus Organization Modbus/Uni-Telway Omron CS/CJ/CP series host link Omron CS/CJ/CP/NX series Ethernet Omron CS/CJ/NJ/NX series Ethernet/IP OPC UA server Profibus DP V0 Rockwell Automation Ethernet/IP Explicit Rockwell Automation DH485 Rockwell Automation DHCP Schneider Electric Modbus SIO master Schneider Electric Modbus TCP hálózat Schneider Electric Modbus TCP hálózat via USB Schneider Electric Machine expert network Schneider Electric PacDrive Schneider Electric Uni-Telway és/vagy Modbus TCP Schneider Electric Zigbee Siemens Simatic S7 Ethernet Siemens Simatic S7 MPI direct Siemens Toyopuc PC3J
Előző Szoftver Verzió	V3.4
Szoftverfunkció	Basic screen design and function Simulation Alarms and events Blocky script Convertors Dockable windows interface environment Export with CSV and tab delimiter Import with CSV and tab format Data and operation logging Multi language development Multi language tables Object binding and properties Target binding and properties Project transfer (Ethernet, filesystem, USB cable) Recipes Screens (contents and folders) Security (levels, project, users) Project and application settings System keypad Text script Color themes Variable (arrays, binding, properties, structures) Online and integrated help system
Termékcsalád Kompatibilitása	Harmony GTU Harmony GTUX Harmony ST6 Harmony STM6 Harmony STO7 Harmony iPC
Hosting Option	On-premise
License Size	Single (1 station)
Processor Requirement	Intel core i3 8th generation Intel core i5 8th generation
Kijelző Felbontása	1280 x 720 pixels HD

Csomagolási egység

1. Csomag-Csomagolási Egység Típusa	PCE
Egységek Száma 1. Csomagban	1
1. Csomag Magassága	0,4 cm
1. Csomag Szélessége	17,5 cm
1.Csomag Hossza	25,0 cm
1. Csomag Súlya	55,0 g
2. Csomag- Csomagolási Egység Típusa	S02
Egységek Száma 2. Csomagban	8
2.Csomag Magassága	15,0 cm
2. Csomag Szélessége	30,0 cm
2. Csomag Hossza	40,0 cm
2. Csomag Súlya	700,0 g