

Termékadatlap

Műszaki adatok



Magelis GTU Basic BOX modul HMIDT érintőképernyőhöz

HMIG2U

Nettó listaár: 270 280,00 HUF

Fő jellemzők

Termékválaszték	Harmony GTU
Termék Vagy Alkatrész Típusa	Alapegység készlet
Készülék Rövid Neve	standard box
Termékcsalád Kompatibilitása	Harmony GTU Allen-Bradley Tartozékok Mitsubishi A CPU Omron A Link Siemens S5
[Us] Névleges Betáplálási Feszültség	12...24 V DC tápegység PoE

Kiegészítő jellemzők

Integrált Csatlakozási Típus	Ethernet TCP/IP mellett 2 RJ45 COM1 soros vonal SUB-D 9 RS232C, átviteli sebesség: 2400...115200 bps COM2 soros vonal RJ45 RS485, átviteli sebesség: 187,5 kbps USB 2.0 port mellett 2 USB A-típus USB 2.0 port mini B UBS
Kommunikációs Port Protokoll	Modbus 32-bites bővítmények Modbus TCP/IP, Modbus Uni-Telway és/vagy Modbus TCP
Operációs Rendszer	Harmony
Szoftvercsomag	Vijeo Designer run time 8000 változat
Processzor Neve	CPU RISC 60 °C
Adattároló Berendezés	1 GB built-in flash memory
Ethernet Port	10BASE-T/100BASE-T
Memórialéírás	256 MB RAM belső (2 x 13 mm board) 512 kB NVRAM biztonsági memória
Bővítőhelyek Száma	1 slot(s) for SD kártya
Valós Idejű Óra	Beépített
Helyi Jelzés	, zöld LED folyamatos) esetén működési funkció, állapot és konfiguráció , zöld LED eltűnés) esetén indítás , narancs LED villanó világító blokk) esetén szoftver indítás , piros LED folyamatos) esetén betáp ON , zöld vagy narancs LED alternate) esetén modul hiba (FLT) , red/orange LED alternate) esetén küszöbérték alatti fényerő , zöld/piros LED alternate) esetén connection status
Hűtés Típusa	Semleges áramvezetés
Szélesség	188 mm
Magasság	131 mm
Mélység	45 mm

Nettó ár

Korlátozott felelősségi nyilatkozat: E dokumentáció nem azzal a céllal készült, hogy e termékek egyedi felhasználói alkalmazásait helyettesítse, és nem szabad ezek megfizethetőségének vagy megbízhatóságának megállapítására felhasználni

Nettó Súly	0,9 kg
------------	--------

Környezet

Szabványok	CSA C22.2 No 14-05 ANSI/ISA 12.12.01 UL 508-CM Class I division 2 CSA C22.2 No 213 Class I Division 2 IEC 61140
Termékbizonyítvány	CE CULus 508 ATEX Cat 3G IEC Ex 3GD zóna 2/22 RCM GOST KCC CULus EAC UKR UKEX
Ellenállás Gyors Tranziensekkel Szemben	1 kV megfelel IEC61000-4-4 1-es szint (jel (szimmetrikus)) 2 kV megfelel IEC61000-4-4 1-es szint (tápellátás (differenciális mód))
Ellenállás Elektrosztatikus Kisüléssel Szemben	6 kV érintkező kisülés megfelel IEC 61000-4-3 8 kV riasztás megfelel IEC 61000-4-3
A Környezeti Levegő Hőmérséklete A Működéshez	0...60 °C
Környezeti Levegő Hőmérséklet Tárolásra	-20...60 °C
Szennyezettségi Fok	2 megfelel IEC 61131-2 ed.3
Környezeti Jellemző	Korrozív gázoktól mentes
Relatív Páratartalom	10...90 % nem kondenzálódó
Üzemi Magasság	2000 m
Rezgési Ellenállás	30 gn (f = 5...9 Hz) évente megfelel IEC 61131-2 : 2003 9.8 m/s² constant acceleration (f = 9...150 Hz) évente megfelel IEC 61131-2 : 2003
Ütésállóság	150 gn (X, Y, Z irányok 10 ciklusra (kb. 100 perc)) megfelel IEC 61131-2 : 2003
Elektromágneses Kompatibilitás	Gyors villamos transziens/impulzus védettség teszt 4. szint conforming to IEC 61000-4-2 3. szint

Csomagolási egység

1. Csomag-Csomagolási Egység Típusa	PCE
Egységek Száma 1. Csomagban	1
1. Csomag Magassága	13,5 cm
1. Csomag Szélessége	21 cm
1.Csomag Hossza	26 cm
1. Csomag Súlya	1,12 kg

Fenntarthatóság

A **Green Premium™** címke a Schneider Electric elkötelezettsége aziránt, hogy kategóriájában vezető környezetvédelmi teljesítményű termékeket szállítson. A Green Premium a legújabb szabályozásoknak való megfelelést, a környezeti hatások átláthatóságát, valamint körforgásos és alacsony CO₂-kibocsátású termékeket ígér.

A **termék fenntarthatóságának felmérésére vonatkozó útmutató** egy fehér könyv, amely tisztázza a globális ökocímke-szabványokat és a környezetvédelmi nyilatkozatok értelmezését.

[Részletek a Green Premium programról >](#)

[Útmutató kereskedelmi termékek fenntarthatóságának felméréséhez >](#)



Átláthatóság RoHS/REACH

Jólléti teljesítmény

 **Rohs Korlátozás Alóli Kivétel**


[Igen](#)

Tanúsítványok és szabványok

Reach Rendelet	REACH nyilatkozat
Eu Rohs Irányelv	Proaktív megfelelés (A termék nem tartozik az EU RoHS jogi hatálya alá)
Kínai Rohs Rendelet	Kínai RoHS nyilatkozat
Környezetvédelmi Közzététel	A termék környezeti profilja
Körköröségi Profil	Élettartam végére vonatkozó információ

Dimensions Drawings

External Dimensions



- (1) : Front
- (2) : Left
- (3) : Bottom