



Magelis S-Panel PC Optimized 10", SSD 128GB, 4GB DDR3, Windows 10

HMIPSOS552D1801

Nettó listaár: 1 449 350,00 HUF

Fő jellemzők

Termékválaszték	Harmony K
Termék Vagy Alkatrész Típusa	Multi-touch screen
Processzor Neve	Intel Atom E3827 dual core at 1,75 GHz
Processzor Típusa	Intel Atom SoC
Szabad Bővítőhelyek	1 belső SATA HDD/SSD 1 CFast
Kijelző Mérete	10,1 inch
Kijelző Színe	267000 szín
Fénysűrűség	300 cd/m²
Felbontás (Pixel)	4096 x 4096
Videovezérlő Típusa	Intel HD Graphics
Operációs Rendszer	Windows 10 IoT Enterprise 64 bittöbbszörös
Szoftvercsomag	EcoStruxture Secure Connect Advisor éves előfizetés cyber security licensz szükséges EcoStruxure Operator Terminal Expert run time HMI licensz szükséges EcoStruxure Machine SCADA Expert run time HMI/SCADA a külső átlépések EcoStruxure Augmented Operator Advisor szerver kiterjesztett valóság licensz szükséges

Kiegészítő jellemzők

Pontok Száma	5
Végpont Típusa	Érintőképernyő
Memóriatípus	4 GB RAM DDR3 belső
Adattároló Berendezés	128 GB hátul bővíthető SSD 1500000 óra mtbf
Képarány	16:9
Kijelző Típusa	Színes TFT LCD LED
Kijelző Felbontása	1280 x 800 pixel WSVGA
Világítás Élettartama	50000 óra
Vízszintes X Függőleges Látási Szög	160 x 160°
Érintőkijelző	PTC (projected capacitive technology)
Hűtés Típusa	Ventilátor nélkül Passzív
Figyelő Időzítő	1...255 ms
Bővítőhelyek Száma	1 mini PCI Express teljes méretű

Nettó ár

Korlátozott felelősségi nyilatkozat: E dokumentáció nem azzal a céllal készült, hogy e termékek egyedi felhasználói alkalmazásait helyettesítse, és nem szabad ezek megfizetésének vagy megbízhatóságának megállapítására felhasználni

[Us] Névleges Betáplálási Feszültség	24 V DC +/- 20 % 100...240 V AC HMIYPSPMAC1 adapterrel
[In] Névleges Áramerősség	1,9 A
Mechanikai Hibatűrési Képesség	Keményység karcállóság 7 gn
Helyi Jelzés	Berregő Online: LED (zöld) Indítás: LED (narancs)
Rendelkezésre Álló Funkció	Üzemóra számláló
Szélesség	283,1 mm
Magasság	202,3 mm
Mélység	85,5 mm
Kivágási Méretek	274,6 (+/- 0,7) x 193,8 (+/- 0,4)
Nettó Súly	2,5 kg
Kijelző Mérete	10" wide multi-touch
Fő Típus	Optimised

Környezet

Ip Védettségi Szint	IP669 homloklap:
Terméktanúsítványok	AS/NZS C-Tick.1 CCC CE RCM EAC
Szabványok	UL 60950-1 CSA C22.2 No 60950-1 FCC part 15 class B CISPR 11 IEC 61000-6-4 IEC 61000-6-4 IEC 60950-1
Irányelvek	2004/108/EK - elektromágneses kompatibilitás 2006/95/EK - kisfeszültségű irányelv
Szennyezettségi Fok	2
A Környezeti Levegő Hőmérséklete Működés Közben	0...55 °C SSD vagy CFast 0...55 °C 1-3, 5-7, 9-11,13-15, 17-19, 21-23 csatornák 0...45 °C HDD 0...45 °C motorhajtású
Környezeti Levegő Hőmérséklet Tárolásra	-20...60 °C
Relatív Páratartalom	10...95 % nem kondenzálódó
Üzemi Magasság	2000...3800 m
Rezgési Ellenállás	1 gn egyenletes gyorsulás (f = 5...500 Hz)HDD 2 gn egyenletes gyorsulás (f = 5...500 Hz)SSD vagy CFast 2 gn egyenletes gyorsulás (f = 5...500 Hz)1-3, 5-7, 9-11,13-15, 17-19, 21-23 csatornák

Csomagolási egység

1. Csomag-Csomagolási Egység Típusa	PCE
Egységek Száma 1. Csomagban	1
1. Csomag Magassága	6,1 cm
1. Csomag Szélessége	20,2 cm

1.Csomag Hossza	28,3 cm
1. Csomag Súlya	2,6 kg

Fenntarthatóság

A **Green Premium™** címke a Schneider Electric elkötelezettsége azíránt, hogy kategóriájában vezető környezetvédelmi teljesítményű termékeket szállítson. A Green Premium a legújabb szabályozásoknak való megfelelést, a környezeti hatások átláthatóságát, valamint körforgásos és alacsony CO₂-kibocsátású termékeket ígér.

A **termék fenntarthatóságának felmérésére vonatkozó útmutató** egy fehér könyv, amely tisztázza a globális ökocímke-szabványokat és a környezetvédelmi nyilatkozatok értelmezését.

[Részletek a Green Premium programról >](#)

[Útmutató kereskedelmi termékek fenntarthatóságának felméréséhez >](#)



Átláthatóság RoHS/REACH

Jólléti teljesítmény

✓

Reach: A Különös Aggodalomra Okot Adó Anyagoktól (Svhc) Mentés

✓

Higanymentes

✓

RoHS Korlátozás Alóli Kivétel




Igen

Tanúsítványok és szabványok

Reach Rendelet	REACH nyilatkozat
Eu RoHS Irányelv	Proaktív megfelelés (A termék nem tartozik az EU RoHS jogi hatálya alá)
Kínai RoHS Rendelet	Kínai RoHS nyilatkozat
Környezetvédelmi Közzététel	A termék környezeti profilja
Weee	A terméket az európai uniós piacok területén az adott hulladékgyűjtési szabályozásnak megfelelően kell leselejtezni, és nem szabad a háztartási hulladékba dobni.
Körkörösségi Profil	Élettartam végére vonatkozó információ

Dimensions Drawings


Dimensions



- (1) Front view
- (2) Right view
- (3) Back view
- (4) Bottom view

Mounting and Clearance


Spacing Requirements




1 : Air out

2 : Air in

Mounting Orientation



Panel Cut Dimensions



A		B		C		R	
mm	in.	mm	in.	mm	in.	mm	in.
274.6	10.81	193.8	7.63	2...6	0.08...0.23	5	0.20