



Harmony K bütykös kulcsos
léptetőkapcsoló - 4-pólus - 60 ° - 12
A - fekete kar

K1Q034NZ4

Nettó listaár: 72 676,00 HUF

Fő jellemzők

Termékválaszték	Harmony Modular iPC
Termék Vagy Alkatrész Típusa	Komplett ellenőrzőállomás
Komponens Neve	K1
[Ith] Egyezményes Nyitott Szerelési Termikus Áram	12 A
Termék Szerelése	Mellső szerelésű
Rögzítési Mód	6 csavar ~ 5.2 mm
Kamerakapcsoló-Fej Típus	Előlappal 55 x 100 mm
Kezelő Típusa	Fekete kezelőkar
Forgatófogantyús Lakat	-val, -vel
Jelmagyarázat Bemutatása	Van fémes jelmagyarázat, 1 - 2 - 3 - 4 fekete jelzés
Cam Kapcsoló Funkciók	Léptető kapcsoló
Visszatérés	Nincs
Kikapcsolt Helyzet	Off állás nélkül
Pólusok Megnevezése	4P
Kapcsolási Helyzetek	Jobb: 0° - 60° - 120° - 180°
Ip Védettség	IP40 conforming to IEC 529 A,B,C,D csoport IP40 conforming to NF C 20-010 1. függelék

Kiegészítő jellemzők

Lépések Száma	4
Kapcsolási Szög	60 °
[Ui] Névleges Szigetelési Feszültség	690 V (szennyezési fok 3) megfelel IEC 60947-1
[Ithe] Egyezményes Zárt Szerelésű Termikus Áram	10 A

Névleges Üzemi Teljesítmény W- Ben	10500 W AC-21, 500 - 660 V 3 fázis megfelel IEC 60947-3 1100 W AC-3e, 230 V 3 fázis megfelel IEC 60947-3 1500 W AC-23B, 230 V 3 fázis megfelel IEC 60947-3 1500 W AC-3e, 400 V kétfázisú megfelel IEC 60947-3 1500 W AC-3e, 400 V 3 fázis megfelel IEC 60947-3 1500 W AC-3e, 500 V 3 fázis megfelel IEC 60947-3 1500 W AC-3e, 6 V 3 fázis megfelel IEC 60947-3 2200 W AC-23B, 400 V 3 fázis megfelel IEC 60947-3 2200 W AC-23B, 500 V 3 fázis megfelel IEC 60947-3 2200 W AC-23B, 6 V 3 fázis megfelel IEC 60947-3 4800 W AC-21, 230 V 3 fázis megfelel IEC 60947-3 600 W AC-3e, 230 V kétfázisú megfelel IEC 60947-3 8300 W AC-21, 400 V 3 fázis megfelel IEC 60947-3
---------------------------------------	--

Nettó ár

Korlátozott felelősségi nyilatkozat: E dokumentáció nem azzal a céllal készült, hogy e termékek egyedi felhasználói alkalmazásait helyettesítse, és nem szabad ezek megfelelőségének vagy megbízhatóságának megállapítására felhasználni

Névleges Üzemi Ac Áram	1 A -500 V AC-15: B300 megfelel IEC 60947-5-1/1991 2 A -400 V AC-15: B300 megfelel IEC 60947-5-1/1991 3 A -230 V AC-15: B300 megfelel IEC 60947-5-1/1991 1,8 A -6 V AC-3e 3 fázis megfelel IEC 60947-3 2,8 A -500 V AC-3e 3 fázis megfelel IEC 60947-3 2,8 A -6 V AC-23B 3 fázis megfelel IEC 60947-3 3,3 A -400 V AC-3e 3 fázis megfelel IEC 60947-3 3,8 A -500 V AC-23B 3 fázis megfelel IEC 60947-3 4,6 A -230 V AC-3e 3 fázis megfelel IEC 60947-3 4,8 A -400 V AC-23B 3 fázis megfelel IEC 60947-3 5,6 A -230 V AC-23B 3 fázis megfelel IEC 60947-3
Elektromos Élettartam	1000000 ciklus AC-15: B300 1000000 ciklus AC-21 500000 ciklus AC-23A 500000 ciklus AC-3e
Üzemelési Ráta	2,5 cikl/perc AC-21 2,5 cikl/perc AC-23A 2,5 cikl/perc AC-3e 8,333 cikl/perc AC-15: B300
Rövidzárlati Áram	10000 A
Rövidzárlat-Védelem	16 A betét biztosíték izolátor, típus gG
Uimp Névleges Lökő-Feszültség Állóság	4 kV szigetelő funkcióban 6 kV megfelel IEC 60947-1
Érintkezők Működése	Lassan bontó
Pozitív Nyitás	Van
Villamos Csatlakozás	Rögzített csavaros sorkapocs rugalmas, szorító kapacitás: 2 x 100 mm² Rögzített csavaros sorkapocs tömör, szorító kapacitás: 1 x 23 mm²
Mechanikai Tartósság	1000000 ciklus
Cad Teljes Szélesség	55 mm
Cad Teljes Magasság	100 mm
Cad Teljes Mélység	123 mm
Nettó Súly	0,17 kg

Környezet

Szabványok	CENELEC EN 50041 EN/IEC 60947-3 esetén betápláló áramkör EN/IEC 60947-5-1, DIN VDE 0660 200-as rész esetén vezérlő áramkör
Termékbizonyítvány	CSA-Ex 240 V 1 LE kétfázisú CSA-Ex 240 V 3 LE 3 fázis 2 pólus(ok) UL-Aex 240 V 1 LE 3 fázis UL-Aex 240 V 0,33 LE kétfázisú 2 pólus(ok)
Védőkezelés	TC/TH
Környezeti Levegő Hőmérséklete A Működéshez	-25...55 °C
Környezeti Levegő Hőmérséklete A Tároláshoz	-40...70 °C
Ütésállóság	35 gn megfelel IEC 68-2-27, EA tesztek
Rezgési Ellenállás	5 Gn konstans gyorsulás (f= 10...150 Hz) megfelel IEC 68-2-6, FC teszt
Elektromos Sokk Elleni Védelem Osztálya	II osztály megfelel IEC 55011 II osztály megfelel NF C 20-040

Csomagolási egység

1. Csomag-Csomagolási Egység Típusa	PCE
Egységek Száma 1. Csomagban	1
1. Csomag Magassága	15,5 cm

1. Csomag Szélessége	10,0 cm
1.Csomag Hossza	5,0 cm
1. Csomag Súlya	528,0 g

Garancia

Garancia	18 months
----------	-----------

Fenntarthatóság

A **Green Premium™** címke a Schneider Electric elkötelezettsége azíránt, hogy kategóriájában vezető környezetvédelmi teljesítményű termékeket szállítson. A Green Premium a legújabb szabályozásoknak való megfelelést, a környezeti hatások átláthatóságát, valamint körforgásos és alacsony CO₂-kibocsátású termékeket ígér.

A termék fenntarthatóságának felmérésére vonatkozó útmutató egy fehér könyv, amely tisztázza a globális ökocímke-szabványokat és a környezetvédelmi nyilatkozatok értelmezését.

[Részletek a Green Premium programról >](#)

[Útmutató kereskedelmi termékek fenntarthatóságának felméréséhez >](#)

Jólléti teljesítmény

✓ Reach: A Különös Aggodalomra Okot Adó Anyagoktól (Svhc) Mentés

✓ Méregző Nehézfémektől Mentés

✓ Higanymentes

✓ Rohs Korlátozás Alóli Kivétel [Igen](#)

Reach Rendelet [REACH nyilatkozat](#)

Eu Rohs Irányelv Proaktív megfelelés (A termék nem tartozik az EU RoHS jogi hatálya alá)
[EU RoHS nyilatkozat](#)

Kínai Rohs Rendelet [Kínai RoHS nyilatkozat](#)

Weee A terméket az európai uniós piacok területén az adott hulladékgyűjtési szabályozásnak megfelelően kell leselejtezni, és nem szabad a háztartási hulladékba dobni.


Körköröségi Profil Nincs szükség specifikus újrahasznosítási műveletekre

Dimensions Drawings

Operating Head and Body with Plastic Base and Key Locking

Front Mounting by 6 Screws

55 mm x 100 mm / 2.17 in. x 3.94 in. front plate




- a 123 mm/4.84 in.
- e support panel thickness 1 mm to 6 mm./0.039 in. to 0.24 in.

Mounting and Clearance


Operating Head and Body with Plastic Base and Key Locking

Panel Cut-out




Technical Description


Link Positions (Factory Mounted)




Marking



Angular Position of Switch



Switching Program



Convention Used for Switching Program Representation

-  Contact closed
-  Contact closed in 2 positions and maintained between the 2 positions
-  Sealed assembly for auto-maintain control
-  Overlapping contacts
-  Spring return position: for a switching angle of 90°, spring return is over 30° after the last position (for a maximum of 3 simultaneous contacts).

Example:

