


Termékadatlap

Műszaki adatok



Canalis - Cu egyenes betáp egység - 2000A - 3L+N+PE - méretre szabott

KRC2000ER53

Fő jellemzők

Termékcsalád	Canalis
Termék Neve	KS
Termék Vagy Alkatrész Típusa	Egyenes hossz
Készülék Rövid Neve	KSA
Termék Specifikus Alkalmazás	Ásvány- és fémbányászat Egészségügy Ingatlan és irodaházak Olaj- és gázipar Víz és szennyvíz Vállalati adatközpontok
Készülék Alkalmazás	Tápvonal hossza
Betáplálás	A betápláláson Twido kompakt vagy modulrendszerű vezérlőről tápláva
Anyag	Réz ötvözet
Le Névleges Üzemi Áram	2000 A -35 °C
Busbar/Connection Pads Direction Type	Élirányban mellé merőleges
Earth Conductor	Szabványos földelés
Short-Circuit Level	Standard változat

Kiegészítő jellemzők

Burkolat Anyaga	Ásványi epoxigyanta
Érintkezők Anyaga	Ónozott réz
[Ue] Névleges Üzemi Feszültség	1000 V
Hálózati Frekvencia	50/60 Hz
[Ui] Névleges Szigetelési Feszültség	1000 V
Icw Szabályozott Rövid Idejű Kiállási Áram	80 kA
Ipk Szabályozott Csúcs Kiállási Áram	176 kA
Kisugárzott Mágneses Mező	17,3 mT
Hőfeszültség Határérték	4225000 kA².s
Feszültségleadobás	<0,004 V teljesítmény tényezővel = 1 -50 Hz 1A-rel 100 m hosszúsághoz <0,006 V teljesítmény tényezővel = 0,9 -50 Hz 1A-rel 100 m hosszúsághoz <0,007 V teljesítmény tényezővel = 0,8 -50 Hz 1A-rel 100 m hosszúsághoz <0,007 V teljesítmény tényezővel = 0,7 -50 Hz 1A-rel 100 m hosszúsághoz
Szerelési Hely	Beltéri Szabadtéri
Busbar Incoming	Függőleges

Nettó ár

Korlátozott felelősségi nyilatkozat: E dokumentáció nem azzal a céllal készült, hogy e termékek egyedi felhasználói alkalmazásait helyettesítse, és nem szabad ezek megfizethetőségének vagy megbízhatóságának megállapítására felhasználni

Polarity	3L + N + PE
Terméktanúsítványok	CE EAC ATEX Cat 3G
Szabványok	IEC 61439-6
Méret Típusa	Mérésre készült
Szín	Szürke (RAL 7032)
Lineáris Terhelés	87 kg/m

Környezet

Ip Védettségi Fok	IP68 kettős szigetelés megfelel MSZ EN 60529
Ik Védettségi Fok	IK10 conforming to IEC 62262
Szennyezettségi Fok	3
Tűzellenállási Képesség	760 °C 180 min megfelel IEC 60331-1
Derating Factor	0...35 °C (100% In) 35...40 °C (96% In) 40...45 °C (89% In) 45...50 °C (84% In) 50...55 °C (78% In)
Üzemi Magasság	2000 100% In (beltéri/kültéri) 2000 m 99% In (beltéri/kültéri) 3600...4500 m 96% In (beltéri/kültéri) 4000 m 90% In (beltéri/kültéri) 2000 98% In (kültér) 2000 m 94% In (kültér) 3600...4500 m 89% In (kültér) 4000 m 83% In (kültér)
Környezeti Jellemző	EMC direktíva megfelel IEC 61439-6

Csomagolási egység

1. Csomag-Csomagolási Egység Típusa	PCE
Egységek Száma 1. Csomagban	1
1. Csomag Magassága	19,0 cm
1. Csomag Szélessége	50,0 cm
1.Csomag Hossza	120,0 cm
1. Csomag Súlya	155,295 kg

Fenntarthatóság

A **Green Premium™** címke a Schneider Electric elkötelezettsége azíránt, hogy kategóriájában vezető környezetvédelmi teljesítményű termékeket szállítson. A Green Premium a legújabb szabályozásoknak való megfelelést, a környezeti hatások átláthatóságát, valamint körforgásos és alacsony CO₂-kibocsátású termékeket ígér.

A termék fenntarthatóságának felmérésére vonatkozó útmutató egy fehér könyv, amely tisztázza a globális ökocímke-szabványokat és a környezetvédelmi nyilatkozatok értelmezését.

[Részletek a Green Premium programról >](#)

[Útmutató kereskedelmi termékek fenntarthatóságának felméréséhez >](#)



Átláthatóság RoHS/REACH

Jólléti teljesítmény

✓ Reach: A Különös Aggodalomra Okot Adó Anyagoktól (Svhc) Mentés

✓ Mérgező Nehézfémektől Mentés

✓ Higanymentes

✓ Rohs Korlátozás Alóli Kivétel [Igen](#)

✓ Halogénmentes Termék

Tanúsítványok és szabványok

Reach Rendelet	REACH nyilatkozat
Eu Rohs Irányelv	Megfelelő EU RoHS nyilatkozat
Kínai Rohs Rendelet	Kínai RoHS nyilatkozat Proaktív Kínai RoHS nyilatkozat (a Kínai RoHS rendelet jogi hatályán kívül)
Környezetvédelmi Közzététel	A termék környezeti profilja
Weee	A terméket az európai uniós piacok területén az adott hulladékgyűjtési szabályozásnak megfelelően kell leselejtezni, és nem szabad a háztartási hulladékba dobni.
Körköröségi Profil	Élettartam végére vonatkozó információ