

Termékadatlap

Műszaki adatok



Segédérintkező, 4 nyitó

LA1KN04

Nettó listaár: 3 720,00 HUF

Fő jellemzők

Termékcsalád	Thalassa
Termék Neve	TeSys K
Termék Vagy Alkatrész Típusa	Segédérintkező csoport
Készülék Rövid Neve	LA1LB
Tartománykompatibilitás	TeSys K LC1K TeSys K CA2SK TeSys K CA3SK
Szerelési Hely	Mellső
Pólus Érintkező Összetétel	4 NC
Contacts Operation	Pillanatnyi
Ue Névleges Üzemi Feszültség	6 V AC 26 MHz...1 GHz
Ui Névleges Szigetelési Feszültség	690 V megfelel IEC 60947-5-1/1991 600 V megfelel UL 60950 600 V megfelel CSA C22.2 No 60950
lth Konvencionális Termikus Szabad Levegő Áram	10 A (at 50 °C)
Szabványok	EN/IEC 60947-5-1, DIN VDE 0660 200-as rész UL 60950 CSA C22.2 No 60950 GB/T 14048.5 JIS C 4520
Terméktanúsítványok	CCC CCC UL-Aex CSA-Ex CE UKR

Kiegészítő jellemzők

Irms Névleges Bekapcsolási Teljesítmény	110 A at <= 690 V AC conforming to IEC 60947-1
Engedélyezhető Rövid Idejű Teljesítmény	80 A 1 s 60 A 500 ms 110 A 100 ms
Kapcsolt Biztosíték Méretezés	10 A gG at <= 690 V conforming to IEC 60947-1
Minimális Kapcsolóáram	5 mA
Minimális Kapcsolófeszültség	17 V
Nem Átlapoló Távolság	0,5 mm
Szigetelési Ellenállás	> 10 mOhm

Nettó ár

Korlátozott felelősségi nyilatkozat: E dokumentáció nem azzal a céllal készült, hogy e termékek egyedi felhasználói alkalmazásait helyettesítse, és nem szabad ezek megfelelőségének vagy megbízhatóságának megállapítására felhasználni

Csatlakozás Típusa	Csavaros csatlakozás 1 kábel 0,34...1,5 mm ² rugalmas kábelvéggel Csavaros csatlakozás 1 kábel 0,75...4 mm ² rugalmas nélkül Csavaros csatlakozás 1 kábel 1,5...4 mm ² merev Csavaros csatlakozás 2 kábel 0,34...1,5 mm ² rugalmas kábelvéggel Csavaros csatlakozás 2 kábel 0,75...4 mm ² rugalmas nélkül Csavaros csatlakozás 2 kábel 1,5...4 mm ² merev
Meghúzási Nyomaték	1,3 N.m - csavarhúzóval 2. sz. Philips 1,3 N.m - csavarhúzóval pozidriv No 2
Magasság	30 mm
Szélesség	38 mm
Mélység	35 mm
Nettó Súly	0,045 kg

Környezet

Környezeti Jellemző	Normál környezet
Ip Védettségi Fok	IP20 megfelel MSZ EN 60529
Védőkezelés	TC/TH megfelel IEC 60068-1
Környezeti Levegő Hőmérséklete A Tároláshoz	-50...80 °C
Működéshez Szükséges Környezeti Levegő Hőmérséklete	-25...50 °C
Üzemi Magasság	2000 m

Csomagolási egység

1. Csomag-Csomagolási Egység Típusa	PCE
Egységek Száma 1. Csomagban	1
1. Csomag Magassága	4 cm
1. Csomag Szélessége	3,8 cm
1.Csomag Hossza	4 cm
1. Csomag Súlya	40 g
2. Csomag- Csomagolási Egység Típusa	BB1
Egységek Száma 2. Csomagban	10
2.Csomag Magassága	3 cm
2. Csomag Szélessége	19 cm
2. Csomag Hossza	30 cm
2. Csomag Súlya	405 g
3. Csomag- Csomagolási Egység Típusa	S02
Egységek Száma 3. Csomagban	100
3.Csomag Magassága	15 cm
3. Csomag Szélessége	30 cm
3. Csomag Hossza	40 cm
3. Csomag Súlya	4,535 kg

Fenntarthatóság

A **Green Premium™** címke a Schneider Electric elkötelezettsége aziránt, hogy kategóriájában vezető környezetvédelmi teljesítményű termékeket szállítson. A Green Premium a legújabb szabályozásoknak való megfelelést, a környezeti hatások átláthatóságát, valamint körforgásos és alacsony CO₂-kibocsátású termékeket ígér.

A **termék fenntarthatóságának felmérésére vonatkozó útmutató** egy fehér könyv, amely tisztázza a globális ökocímke-szabványokat és a környezetvédelmi nyilatkozatok értelmezését.

[Részletek a Green Premium programról >](#)

[Útmutató kereskedelmi termékek fenntarthatóságának felméréséhez >](#)



Átláthatóság RoHS/REACH

Jólléti teljesítmény

✓ Reach: A Különös Aggodalomra Okot Adó Anyagoktól (Svhc) Mentos

✓ Méregző Nehézfémektől Mentos

✓ Higanymentes

✓ Rohs Korlátozás Alóli Kivétel [Igen](#)

Tanúsítványok és szabványok

Reach Rendelet	REACH nyilatkozat
Eu Rohs Irányelv	Megfelelő EU RoHS nyilatkozat
Kínai Rohs Rendelet	Kínai RoHS nyilatkozat Proaktív Kínai RoHS nyilatkozat (a Kínai RoHS rendelet jogi hatályán kívül)
Környezetvédelmi Közzététel	A termék környezeti profilja
Weee	A terméket az európai uniós piacok területén az adott hulladékgyűjtési szabályozásnak megfelelően kell leselejtezni, és nem szabad a háztartási hulladékba dobni.
Körköröségi Profil	Nincs szükség specifikus újrahasznosítási műveletekre