

Termékadatlap

Műszaki adatok



Segédérintkező blokk, homloklapi, 1Z+1NY, csavaros csatlakozás

LADN11

Nettó listaár: 3 344,00 HUF

Fő jellemzők

Termékcsalád	Thalassa TeSys Deca
Termék Neve	TeSys DF
Termék Vagy Alkatrész Típusa	Segédérintkező csoport
Készülék Rövid Neve	LAEB
Tartománykompatibilitás	TeSys D CAE TeSys D LC1D TeSys F LC1F TeSys F CR1F TeSys Deca CAE TeSys Deca LC1D
Szerelési Hely	Mellső
Pólus Érintkező Összetétel	1 NO + 1 NC
Contacts Operation	Pillanatnyi
Ue Névleges Üzemi Feszültség	6 V AC 26 MHz...1 GHz
Le Névleges Üzemi Áram	6 A at 125...180 V AC-15: B300 1,04 A at 6 V AC-15: B300 0,55 A at 125 V DC-14 0,1 A at 600 V DC-14
Ui Névleges Szigetelési Feszültség	690 V megfelel IEC 60947-5-1/1991 600 V megfelel UL94 (anyag V0) 600 V megfelel CSA 1010
Ith Konvencionális Termikus Szabad Levegő Áram	10 A (at 60 °C)
Szabványok	EN/IEC 60947-5-1, DIN VDE 0660 200-as rész UL 60950 CSA C22.2 No 60950 GB/T 14048.5
Terméktanúsítványok	CB UL-Aex CSA-Ex CCC EAC UKR

Kiegészítő jellemzők

Irms Névleges Bekapcsolási Teljesítmény	140 A AC conforming to IEC 60947-5-1/1991 250 A DC conforming to IEC 60947-5-1/1991
Engedélyezhető Rövid Idejű Teljesítmény	100 A 60 °C 1 s 120 A 60 °C 500 ms 140 A 60 °C 100 ms
Védelem Típusa	GL biztosító 10 A
Mechanikai Tartósság	30 Mciklus

Nettó ár

Korlátozott felelősségi nyilatkozat: E dokumentáció nem azzal a céllal készült, hogy e termékek egyedi felhasználói alkalmazásait helyettesítse, és nem szabad ezek megbízhatóságának megállapítására felhasználni

Minimális Kapcsolóáram	5 mA
Minimális Kapcsolófeszültség	17 V
Átfedésmentes Idő	1,5 ms NC és NO kapcsolatok közötti de-energetizációkor nincs átfedés az NC és NO érintkezők között 1,5 ms gerjesztéskor nincs átfedés az NC és NO érintkezők között
Szigetelési Ellenállás	> 10 mOhm
Csatlakozás Típusa	Csavaros csatlakozás 1 kábel 1...4 mm ² rugalmas kábelvéggel Csavaros csatlakozás 1 kábel 1...4 mm ² rugalmas nélkül Csavaros csatlakozás 2 kábel 1...2,5 mm ² rugalmas kábelvéggel Csavaros csatlakozás 2 kábel 1...4 mm ² rugalmas nélkül Csavaros csatlakozás 1 kábel 1...4 mm ² merev nélkül Csavaros csatlakozás 2 kábel 1...4 mm ² merev nélkül
Meghúzási Nyomaték	1,7 N.m - csavarhúzóval Ø 6 mm-es lemez 1,7 N.m - csavarhúzóval 2. sz. Philips 1,7 N.m - csavarhúzóval pozidriv No 2
Magasság	48 mm
Szélesség	26 mm
Mélység	42 mm
Szín	Sötétszürke

Környezet

Környezeti Jellemző	Normál környezet
Ip Védettségi Fok	IP20 megfelel MSZ EN 60529
Védőkezelés	TH kérésre megfelel IEC 60068-1
Környezeti Levegő Hőmérséklete A Tároláshoz	-60...80 °C
Működéshez Szükséges Környezeti Levegő Hőmérséklete	-5...60 °C
Üzemi Magasság	3600...4500 m

Csomagolási egység

1. Csomag-Csomagolási Egység Típusa	PCE
Egységek Száma 1. Csomagban	1
1. Csomag Magassága	3,000 cm
1. Csomag Szélessége	4,200 cm
1.Csomag Hossza	5,300 cm
1. Csomag Súlya	34,000 g
2. Csomag- Csomagolási Egység Típusa	BB1
Egységek Száma 2. Csomagban	10
2.Csomag Magassága	3,000 cm
2. Csomag Szélessége	8,800 cm
2. Csomag Hossza	25,600 cm
2. Csomag Súlya	348,000 g
3. Csomag- Csomagolási Egység Típusa	S03
Egységek Száma 3. Csomagban	320
3.Csomag Magassága	30,000 cm
3. Csomag Szélessége	30,000 cm

3. Csomag Hossza	40,000 cm
3. Csomag Súlya	11,486 kg

Fenntarthatóság

A **Green Premium™** címke a Schneider Electric elkötelezettsége aziránt, hogy kategóriájában vezető környezetvédelmi teljesítményű termékeket szállítson. A Green Premium a legújabb szabályozásoknak való megfelelést, a környezeti hatások átláthatóságát, valamint körforgásos és alacsony CO₂-kibocsátású termékeket ígér.

A **termék fenntarthatóságának felmérésére vonatkozó útmutató** egy fehér könyv, amely tisztázza a globális ökocímke-szabványokat és a környezetvédelmi nyilatkozatok értelmezését.

[Részletek a Green Premium programról >](#)

[Útmutató kereskedelmi termékek fenntarthatóságának felméréséhez >](#)



Átláthatóság RoHS/REACH

Jólléti teljesítmény

✓ Reach: A Különös Aggodalomra Okot Adó Anyagoktól (Svhc) Mentés

✓ Méregző Nehézfémektől Mentés

✓ Higanymentes

✓ Rohs Korlátozás Alóli Kivétel Igen

Tanúsítványok és szabványok

Reach Rendelet	REACH nyilatkozat
Eu Rohs Irányelv	Megfelelő EU RoHS nyilatkozat
Kínai Rohs Rendelet	Kínai RoHS nyilatkozat Proaktív Kínai RoHS nyilatkozat (a Kínai RoHS rendelet jogi hatályán kívül)
Környezetvédelmi Közzététel	A termék környezeti profilja
Weee	A terméket az európai uniós piacok területén az adott hulladékgyűjtési szabályozásnak megfelelően kell leselejtezni, és nem szabad a háztartási hulladékba dobni.
Körkörösségi Profil	Nincs szükség specifikus újrahasznosítási műveletekre