



## 3pólusú Everlink mágneskapcsoló (AC3, 400V 50A) rugós vezérlő sorkapoccsal 480V AC 50/60Hz

LC1D50A3T7

⚠ Forgalmazása megszűnt, ekkor: 2020. szept. 30.

⚠ Megszűnt termék

### Fő jellemzők

|                              |                                                                                                                           |
|------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Termékcsalád                 | Thalassa                                                                                                                  |
| Termékválaszték              | TeSys D mágneskapcsoló                                                                                                    |
| Termék Vagy Alkatrész Típusa | Megszakító kontaktor                                                                                                      |
| Készülék Rövid Neve          | LC1D                                                                                                                      |
| Mágneskapcsoló Alkalmazás    | Motorvezérlés<br>Ellenálló töltés                                                                                         |
| Felhasználási Kategória      | AC-1<br>AC-41<br>AC-3e                                                                                                    |
| Pólusok Megnevezése          | 3P                                                                                                                        |
| Ue Névleges Üzemi Feszültség | Betápláló áramkör: <= 690 V AC 26 MHz...1 GHz<br>Betápláló áramkör: <= 300 V DC                                           |
| Le Névleges Üzemi Áram       | 50 A (at <60 °C) at <= 440 V AC AC-3e for betápláló áramkör<br>80 A (at <60 °C) at <= 440 V AC AC-1 for betápláló áramkör |
| [Uc] Control Circuit Voltage | 480 V AC 60 Hz                                                                                                            |

### Kiegészítő jellemzők

|                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Motorteljesítmény Kw                           | 15 kW at 220...240 V AC 50/60 Hz (AC-3e)<br>22 kW at 380...415 V AC 50/60 Hz (AC-3e)<br>30 kW at 500 V AC 50/60 Hz (AC-3e)<br>33 kW at 660/690 V AC 50/60 Hz (AC-3e)<br>25 kW at 415 V AC 50/60 Hz (AC-3e)<br>30 kW at 440 V AC 50/60 Hz (AC-3e)<br>11 kW at 400 V AC 50/60 Hz (AC-41)                                        |
| Motorteljesítmény Le                           | 3 LE at 115 Veff AC 50/60 Hz for kétfázisú motors<br>7,5 LE at 230/240 V AC 50/60 Hz for kétfázisú motors<br>15 LE at 200/208 V AC 50/60 Hz for 3 fázis motors<br>15 LE at 230/240 V AC 50/60 Hz for 3 fázis motors<br>40 LE at 460/480 V AC 50/60 Hz for 3 fázis motors<br>40 LE at 575/600 V AC 50/60 Hz for 3 fázis motors |
| Kompatibilitási Kód                            | LC1D                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Pólus Érintkező Összetétel                     | 3 NO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Érintkező Kompatibilitás                       | M2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Védőfedél                                      | -val, -vel                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Ith Konvencionális Termikus Szabad Levegő Áram | 10 A (at 60 °C) for jebemenet ENC_A, ENC_B, ENC_I<br>80 A (at 60 °C) for betápláló áramkör                                                                                                                                                                                                                                    |
| Irms Névleges Bekapcsolási Teljesítmény        | 140 A AC for jebemenet ENC_A, ENC_B, ENC_I conforming to IEC 60947-5-1/1991<br>250 A DC for jebemenet ENC_A, ENC_B, ENC_I conforming to IEC 60947-5-1/1991<br>900 A at 440 V for betápláló áramkör conforming to IEC 60947-1                                                                                                  |

Nettó ár

Korlátozott felelősségi nyilatkozat: E dokumentáció nem azzal a céllal készült, hogy e termékek egyedi felhasználói alkalmazásait helyettesítse, és nem szabad ezek megfelelőségének vagy megbízhatóságának megállapítására felhasználni

|                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|-----------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Névleges Megszakítóképeség              | 900 A at 440 V for betápláló áramkör conforming to IEC 60947-1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Icw Névleges Rövidzárlati Kiállási Áram | 400 A 40 °C - 10 s for betápláló áramkör<br>810 A 40 °C - 1 s for betápláló áramkör<br>84 A 40 °C - 10 perc for betápláló áramkör<br>208 A 40 °C - 1 perc for betápláló áramkör<br>100 A - 1 s for jelbemenet ENC_A, ENC_B, ENC_I<br>120 A - 500 ms for jelbemenet ENC_A, ENC_B, ENC_I<br>140 A - 100 ms for jelbemenet ENC_A, ENC_B, ENC_I                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Kapcsolt Biztosíték Méretezés           | 10 A gG for jelbemenet ENC_A, ENC_B, ENC_I conforming to IEC 60947-5-1/1991<br>100 A gG at <= 690 V coordination 1-es típus, koordináció for betápláló áramkör<br>100 A gG at <= 690 V coordination 2-es típus, koordináció for betápláló áramkör                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Átlagos Impedancia                      | 1,5 mOhm - lth 80 A 50 Hz for betápláló áramkör                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Teljesítményveszteség Pólusonként       | 3,7 W AC-3e<br>9,6 W AC-1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Ui Névleges Szigetelési Feszültség      | Betápláló áramkör: 600 V CSA-Ex tanúsítva<br>Betápláló áramkör: 600 V UL-Aex tanúsítva<br>Jelbemenet ENC_A, ENC_B, ENC_I: 690 V megfelel IEC 60947-1<br>Jelbemenet ENC_A, ENC_B, ENC_I: 600 V CSA-Ex tanúsítva<br>Jelbemenet ENC_A, ENC_B, ENC_I: 600 V UL-Aex tanúsítva<br>Betápláló áramkör: 690 V megfelel IEC 60947-4-1 § 7-2-1-5-2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Túlfeszültség Kategória                 | III                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Szennyezettségi Fok                     | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| [Uimp] Névleges Lökő-Feszültség Állóság | 6 kV megfelel IEC 60947-1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Biztonság Megbízhatósági Szintje        | B10d = 1369863 ciklus mágneskapcsoló névleges terheléssel megfelel EN/ISO 13849-2<br>B10d = 20000000 ciklus mágneskapcsoló névleges terheléssel megfelel EN/ISO 13849-2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Mechanikai Tartósság                    | 6 Mciklus                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Elektromos Élettartam                   | 1,45 Mciklus 50 A AC-3e Ue mellett <= 440 V<br>1,1 Mciklus 80 A AC-1 Ue mellett <= 440 V                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Vezérlő Áramkör Típus                   | AC -60 Hz                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Tekercseléstechnológia                  | Beépített fojtó modul nélkül                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Vezérlőkör Feszültség Korlátok          | 0,3...0,6 Uc -40...70 °C kidobás AC 60 Hz<br>0,85...1,1 Uc -40...60 °C működési AC 60 Hz<br>1...1.1 Uc 60...70 °C működési AC 60 Hz                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Bekapcsolási Túláram Va-Ban             | 140 VA 60 Hz cos phi 0,75 (at 20 °C)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Tartási Áramfogyasztás Va-Ban           | 13 VA 60 Hz cos phi 0,3 (at 20 °C)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Hőveszteség                             | 4...5 W at 60 Hz                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Üzemidő                                 | 4...19 ms nyitás<br>12...26 ms zárul                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Üzemelési Ráta                          | 3600 cikl/óra - <60 °C                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Csatlakozás Típusa                      | Vezérlő áramkör: rugós típusú kapcsok 1 2,5 mm² - cable stiffness: rugalmas kábelvég nélkül<br>Vezérlő áramkör: rugós típusú kapcsok 2 2,5 mm² - cable stiffness: rugalmas kábelvég nélkül<br>Betápláló áramkör: Everlink saru 1 1...35 mm² - cable stiffness: rugalmas kábelvég nélkül<br>Betápláló áramkör: Everlink saru 2 1...25 mm² - cable stiffness: rugalmas kábelvég nélkül<br>Betápláló áramkör: Everlink saru 1 1...35 mm² - cable stiffness: rugalmas kábelvéggel<br>Betápláló áramkör: Everlink saru 2 1...25 mm² - cable stiffness: rugalmas kábelvéggel<br>Betápláló áramkör: Everlink saru 1 1...35 mm² - cable stiffness: tömör kábelvég nélkül<br>Betápláló áramkör: Everlink saru 2 1...25 mm² - cable stiffness: tömör kábelvég nélkül |

|                                 |                                                                                                                                                                                                         |
|---------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Meghúzási Nyomaték              | Betápláló áramkör: 8 N.m - mellett Everlink saru - kábel 25...35 mm <sup>2</sup> hexagonális 4 mm<br>Betápláló áramkör: 5 N.m - mellett Everlink saru - kábel 2,5...25 mm <sup>2</sup> hexagonális 4 mm |
| Kiegészítő Érintkező Összetétel | 1 NO + 1 NC                                                                                                                                                                                             |
| Kiegészítő Érintkezők Típusa    | típus mechanikusan kapcsolt 1 NO + 1 NC megfelel IEC 60947-5-1/1991<br>típus tükör kapcsolat 1 NC megfelel IEC 60947-4-1 § 7-2-1-5-2                                                                    |
| Jelző Áramkör Frekvencia        | 25...400 Hz                                                                                                                                                                                             |
| Minimális Kapcsolófeszültség    | 17 V for jelbemenet ENC_A, ENC_B, ENC_I                                                                                                                                                                 |
| Minimális Kapcsolóáram          | 5 mA for jelbemenet ENC_A, ENC_B, ENC_I                                                                                                                                                                 |
| Szigetelési Ellenállás          | > 10 mOhm for jelbemenet ENC_A, ENC_B, ENC_I                                                                                                                                                            |
| Átfedésmentes Idő               | 1,5 ms NC és NO kapcsolatok közötti de-energetizációkor NC és NO érintkező között<br>1,5 ms gerjesztéskor NC és NO érintkező között                                                                     |
| Rögzítés                        | Lemez vagy panel szerelőkészlettel<br>Sín                                                                                                                                                               |

## Környezet

|                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                            |
|--------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Szabványok                                                   | CSA C22.2 No 14<br>EN 60947-5<br>EN 60947-5-1 C függelék<br>IEC 60947-4-1 § 7-2-1-5-2<br>IEC 60947-5-1/1991<br>UL 508-CM                                                                                                                                   |
| Terméktanúsítványok                                          | LROS (függőben)<br>GOST<br>DNV-GL<br>GOST<br>UL-Aex<br>RMRoS<br>BV<br>CSA-Ex<br>CCC                                                                                                                                                                        |
| Ip Védettségi Szint                                          | IP20 előlap megfelel MSZ EN 60529                                                                                                                                                                                                                          |
| Védőkezelés                                                  | TH kérésre megfelel IEC 60068-2-30                                                                                                                                                                                                                         |
| Éghajlati Ellenállóképesség                                  | megfelel IACS E10 nedves hőnek kitett<br>megfelel IEC 60947-1 Annex Q category D nedves hőnek kitett                                                                                                                                                       |
| Engedélyezhető Környezeti Levegő Hőmérséklet Az Eszköz Körül | -40...60 °C<br>60...70 °C csökkenéssel                                                                                                                                                                                                                     |
| Üzemi Magasság                                               | 0...3000 m                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Tűzellenállási Képesség                                      | 850 °C megfelel IEC 60695-2-1                                                                                                                                                                                                                              |
| Égésgátlás                                                   | V1 megfelel UL 94                                                                                                                                                                                                                                          |
| Mechanikai Hibatűrési Képesség                               | Rezgések mágneskapcsoló nyitva (2 Gn vízszintes, 1 Gn függőleges)<br>Rezgések mágneskapcsoló bekapcsolt, X irányban (4 Gn, 5...300 Hz)<br>Ütések mágneskapcsoló bekapcsolt, X irányban (15 Gn for 11 ms)<br>Ütések mágneskapcsoló nyitva (10 Gn for 11 ms) |
| Magasság                                                     | 122 mm                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Szélesség                                                    | 55 mm                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Mélység                                                      | 120 mm                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Nettó Súly                                                   | 0,855 kg                                                                                                                                                                                                                                                   |

## Csomagolási egység

|                                     |     |
|-------------------------------------|-----|
| 1. Csomag-Csomagolási Egység Típusa | PCE |
| Egységek Száma 1. Csomagban         | 1   |

|                      |       |
|----------------------|-------|
| 1. Csomag Magassága  | 6 cm  |
| 1. Csomag Szélessége | 14 cm |
| 1.Csomag Hossza      | 15 cm |
| 1. Csomag Súlya      | 850 g |

## Garancia

|          |           |
|----------|-----------|
| Garancia | 18 months |
|----------|-----------|

## Fenntarthatóság

A **Green Premium™** címke a Schneider Electric elkötelezettsége aziránt, hogy kategóriájában vezető környezetvédelmi teljesítményű termékeket szállítson. A Green Premium a legújabb szabályozásoknak való megfelelést, a környezeti hatások átláthatóságát, valamint körforgásos és alacsony CO<sub>2</sub>-kibocsátású termékeket ígér.

A termék fenntarthatóságának felmérésére vonatkozó útmutató egy fehér könyv, amely tisztázza a globális ökocímke-szabványokat és a környezetvédelmi nyilatkozatok értelmezését.

[Részletek a Green Premium programról >](#)

[Útmutató kereskedelmi termékek fenntarthatóságának felméréséhez >](#)

## Jólléti teljesítmény

✓ Méregző Nehézfémektől Mentés

✓ Higanymentes

✓ Rohs Korlátozás Alóli Kivétel [Igen](#)

Eu Rohs Irányelv [Megfelelő](#)  
[EU RoHS nyilatkozat](#)

Kínai Rohs Rendelet [Kínai RoHS nyilatkozat](#)

Weee [A terméket az európai uniós piacok területén az adott hulladékgyűjtési szabályozásnak megfelelően kell leselejtezni, és nem szabad a háztartási hulladékba dobni.](#)