

# Termékadatlap

Műszaki adatok



## Mágnescapcsoló 30K VAR 400V50/60HZ

LC1DPKV7

Nettó listaár: 117 981,00 HUF

### Fő jellemzők

|                                     |                                                                                                                                                                                                                                                              |
|-------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Termékcsalád                        | Thalassa<br>TeSys Deca                                                                                                                                                                                                                                       |
| Termék Neve                         | TeSys LE<br>TeSys DF                                                                                                                                                                                                                                         |
| Termék Vagy Alkatrész Típusa        | Elveszthetetlen anyák                                                                                                                                                                                                                                        |
| Készülék Rövid Neve                 | LC1DPK                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Készülék Alkalmazás                 | Vezérlés                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Mágnescapcsoló Alkalmazás           | Telejsítménytényező korrekció                                                                                                                                                                                                                                |
| Felhasználási Kategória             | AC-7C                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Pólusok Megnevezése                 | 3P                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Power Pole Contact Composition      | 3 NO                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Készülék Helye A Rendszerben        | Hálózati betáplálás<br>Vonalis megszakítás                                                                                                                                                                                                                   |
| Ue Névleges Üzemi Feszültség        | Betápláló áramkör: 6 V AC 50/60 Hz                                                                                                                                                                                                                           |
| Reaktív Teljesítmény Ráta           | 17 kvar -230 V AC 50 Hz - <60 °C<br>30 kvar -400 V AC 50 Hz - <60 °C<br>32 kvar -440 V AC 50 Hz - <60 °C<br>50 kvar -690 V AC 50 Hz - <60 °C<br>16,5 kvar -230 V AC 60 Hz - <60 °C<br>33,3 kvar -460 V AC 60 Hz - <60 °C<br>40 kvar -575 V AC 60 Hz - <60 °C |
| Vezérlő Áramkör Típus               | AC -50/60 Hz                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Vezérlőkör Feszültség               | 400 V AC 50/60 Hz                                                                                                                                                                                                                                            |
| Segédkontaktus Mindegyik Érintkezőn | 1 NO + 2 NC pillanatnyi                                                                                                                                                                                                                                      |
| Elektromos Élettartam               | 300000 ciklus Ue mellett 400 V<br>200000 ciklus Ue mellett 6 V                                                                                                                                                                                               |
| Rögzítés                            | DIN sín<br>Lemez vagy panel szerelőkészlettel                                                                                                                                                                                                                |
| Szabványok                          | EN/IEC 60947-1 és EN/IEC 60664-1<br>EN/IEC 60947-4-2<br>UL 60947-4-1<br>CSA C22.2 No 60947-4-1<br>IEC 60337-1                                                                                                                                                |
| Terméktanúsítványok                 | IECEE CB Scheme (pending)<br>UL-Aex<br>CSA-Ex<br>UKR                                                                                                                                                                                                         |

Nettó ár

Korlátozott felelősségi nyilatkozat: E dokumentáció nem azzal a céllal készült, hogy e termékek egyedi felhasználói alkalmazásait helyettesítse, és nem szabad ezek megbízhatóságának vagy megbízhatóságára felhasználni

|                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|--------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Csatlakozás Típusa | Vezérlő áramkör: csavaros csatlakozás 1 1...4 mm² - cable stiffness: tömör<br>Vezérlő áramkör: csavaros csatlakozás 2 1...4 mm² - cable stiffness: tömör<br>Vezérlő áramkör: csavaros csatlakozás 1 1...4 mm² - cable stiffness: rugalmas kábelvég nélkül<br>Vezérlő áramkör: csavaros csatlakozás 2 1...4 mm² - cable stiffness: rugalmas kábelvég nélkül<br>Vezérlő áramkör: csavaros csatlakozás 1 1...4 mm² - cable stiffness: rugalmas kábelvéggel<br>Vezérlő áramkör: csavaros csatlakozás 2 1...2,5 mm² - cable stiffness: rugalmas kábelvéggel<br>Betápláló áramkör: Everlink saru 1 1...35 mm² - cable stiffness: tömör<br>Betápláló áramkör: Everlink saru 2 1...25 mm² - cable stiffness: tömör<br>Betápláló áramkör: Everlink saru 1 1...35 mm² - cable stiffness: rugalmas vezeték nélkül<br>Betápláló áramkör: Everlink saru 2 1...25 mm² - cable stiffness: rugalmas vezeték nélkül |
| Meghúzási Nyomaték | Vezérlő áramkör: 1,7 N.m - mellett csavaros csatlakozás<br>Betápláló áramkör: 5 N.m - mellett Everlink saru - kábel 1...25 mm²<br>Betápláló áramkör: 8 N.m - mellett Everlink saru - kábel 35 mm²                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Üzemelési Ráta     | 240 cikl/óra                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |

## Kiegészítő jellemzők

|                              |                                                                     |
|------------------------------|---------------------------------------------------------------------|
| Kiegészítő Érintkezők Típusa | típus mechanikusan kapcsolt 1 NO + 2 NC megfelel IEC 60947-5-1/1991 |
|------------------------------|---------------------------------------------------------------------|

## Környezet

|                                             |                                   |
|---------------------------------------------|-----------------------------------|
| Ip Védettségi Szint                         | IP20 előlap megfelel MSZ EN 60529 |
| Környezeti Levegő Hőmérséklete A Működéshez | -5...60 °C                        |
| Környezeti Levegő Hőmérséklete A Tároláshoz | -60...80 °C                       |
| Üzemi Magasság                              | 0...3000 m                        |
| Magasság                                    | 166 mm                            |
| Szélesség                                   | 55 mm                             |
| Mélység                                     | 156 mm                            |
| Nettó Súly                                  | 1,3 kg                            |

## Csomagolási egység

|                                      |          |
|--------------------------------------|----------|
| 1. Csomag-Csomagolási Egység Típusa  | PCE      |
| Egységek Száma 1. Csomagban          | 1        |
| 1. Csomag Magassága                  | 7 cm     |
| 1. Csomag Szélessége                 | 20 cm    |
| 1.Csomag Hossza                      | 23 cm    |
| 1. Csomag Súlya                      | 1,17 kg  |
| 2. Csomag- Csomagolási Egység Típusa | S03      |
| Egységek Száma 2. Csomagban          | 6        |
| 2.Csomag Magassága                   | 30 cm    |
| 2. Csomag Szélessége                 | 30 cm    |
| 2. Csomag Hossza                     | 40 cm    |
| 2. Csomag Súlya                      | 7,733 kg |
| 3. Csomag- Csomagolási Egység Típusa | P06      |
| Egységek Száma 3. Csomagban          | 48       |

|                      |           |
|----------------------|-----------|
| 3.Csomag Magassága   | 77 cm     |
| 3. Csomag Szélessége | 80 cm     |
| 3. Csomag Hossza     | 60 cm     |
| 3. Csomag Súlya      | 70,364 kg |

## Garancia

|          |           |
|----------|-----------|
| Garancia | 18 months |
|----------|-----------|

Fenntarthatóság



A **Green Premium™** címke a Schneider Electric elkötelezettsége aziránt, hogy kategóriájában vezető környezetvédelmi teljesítményű termékeket szállítson. A Green Premium a legújabb szabályozásoknak való megfelelést, a környezeti hatások átláthatóságát, valamint körforgásos és alacsony CO<sub>2</sub>-kibocsátású termékeket ígér.

A **termék fenntarthatóságának felmérésére vonatkozó útmutató** egy fehér könyv, amely tisztázza a globális ökocímke-szabványokat és a környezetvédelmi nyilatkozatok értelmezését.

[Részletek a Green Premium programról >](#)

[Útmutató kereskedelmi termékek fenntarthatóságának felméréséhez >](#)



Átláthatóság   RoHS/REACH

### Jólléti teljesítmény

✓ Reach: A Különös Aggodalomra Okot Adó Anyagoktól (Svhc) Mentos

✓ Méregző Nehézfémektől Mentos

✓ Higanymentes

✓ Rohs Korlátozás Alóli Kivétel Igen

### Tanúsítványok és szabványok

|                             |                                                                                                                                                                   |
|-----------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Reach Rendelet              | <a href="#">REACH nyilatkozat</a>                                                                                                                                 |
| Eu Rohs Irányelv            | Megfelelő<br><a href="#">EU RoHS nyilatkozat</a>                                                                                                                  |
| Kínai Rohs Rendelet         | <a href="#">Kínai RoHS nyilatkozat</a><br>Proaktív Kínai RoHS nyilatkozat (a Kínai RoHS rendelet jogi hatályán kívül)                                             |
| Környezetvédelmi Közzététel | <a href="#">A termék környezeti profilja</a>                                                                                                                      |
| Weee                        | A terméket az európai uniós piacok területén az adott hulladékgyűjtési szabályozásnak megfelelően kell leselejtezni, és nem szabad a háztartási hulladékba dobni. |
| Körkörösségi Profil         | Nincs szükség specifikus újrahasznosítási műveletekre                                                                                                             |