

Termékadatlap

Műszaki adatok



Compact NSXm 16kA TM40D 3P EverLink

LV426103

! Forgalmazása megszűnt, ekkor: 2023. jún. 15.

! Megszűnt termék

Fő jellemzők

Termékcsalád	Compact
Termék Neve	Compact NSXm
Termékválaszték	Compact NSXm
Készülék Rövid Neve	NSXm 40E
Termék Vagy Alkatrész Típusa	Áramkör-megszakító
Készülék Alkalmazás	Elosztás Védelem
Number Of Poles	3P
Védett Pólusok Leírása	3d
[In] Névleges Áram	40 A -40 °C
Ue Névleges Üzemi Feszültség	6 V AC 50/60 Hz
Hálózat Típusa	AC
Hálózati Frekvencia	50/60 Hz
Alkalmasság Leválasztásra	Igen megfelel EN/IEC 60947-3
Felhasználási Kategória	AC
[Icu] Rated Ultimate Short-Circuit Breaking Capacity	25 kA Icu -220...240 V AC 50/60 Hz megfelel IEC 60947-2 16 kA Icu -380...415 V AC 50/60 Hz megfelel IEC 60947-2 10 kA Icu -440 V AC 50/60 Hz megfelel IEC 60947-2 8 kA Icu -500 V AC 50/60 Hz megfelel IEC 60947-2
Performance Level	E 16 kA 415 V AC
Kioldóegység Megnevezése	TM-D
Kioldóegység Technológia	Termikus-mágneses
Kioldóegység Védelmi Funkciók	LI
Vezérlő Típusa	Kapcsoló
Circuit Breaker Mounting Mode	Csavarozható Klipszes

Kiegészítő jellemzők

Ui Névleges Szigetelési Feszültség	800 V AC 50/60 Hz
[Uimp] Névleges Lökő-Feszültség Állóság	8 kV
[Ics] Rated Service Short-Circuit Breaking Capacity	25 kA -220...240 V AC 50/60 Hz megfelel IEC 60947-2 16 kA -380...415 V AC 50/60 Hz megfelel IEC 60947-2 10 kA -440 V AC 50/60 Hz megfelel IEC 60947-2 8 kA -500 V AC 50/60 Hz megfelel IEC 60947-2

Nettó ár

Korlátozott felelősségi nyilatkozat: E dokumentáció nem azzal a céllal készült, hogy e termékek egyedi felhasználói alkalmazásait helyettesítse, és nem szabad ezek megfelelőségének vagy megbízhatóságának megállapítására felhasználni

Mechanikai Tartósság	20000 ciklus
Elektromos Élettartam	10000 ciklus -440 V izzólámpa 20000 ciklus -440 V In/2 (1 pólus) 5000 ciklus -6 V izzólámpa 10000 ciklus -6 V In/2 (1 pólus)
Rögzítés	Lemez vagy panel szerelőkészlettel DIN sín
Connection Terminals	1 Everlink saru 2,5...95 mm², Merev szálú alumínium/réz 1 Everlink saru 2,5...70 mm², rugalmas réz
Csatlakozótüske	35 mm közdarabokkal 27 mm közdarabok nélkül
9 Mm-Es Fogak	9 modul
Védelem Típusa	L : for túlterhelés, rövidzárlat és fordított polaritás védelem I : for rövidzár
Kioldó Egység Névleges Értékek	40 A -40 °C
Long-Time Pick-Up Adjustment Type Ir (Thermal Protection)	Állítható
[Ir] Long-Time Protection Pick-Up Adjustment Range	0,7...1 x In
Long-Time Protection Delay Adjustment Type Tr	Rögzített
[Im] Magnetic Protection Pick-Up Range	600 A
Szivárgóáram-Védelem	Nincs
Number Of Slots For Electrical Auxiliaries	1 csatlakozónyílás(ok) esetén segédkapcsoló OF+SD 24 1 csatlakozónyílás(ok) esetén riasztó kapcsoló SD 1 csatlakozónyílás(ok) esetén feszültségkioldó MN késleltetési idővel
Width (W)	81 mm
Height (H)	137 mm
Depth (D)	80 mm
Nettó Súly	1,06 kg
Szín	Szürke (RAL 7016)

Környezet

Szabványok	EN/IEC 60947-1
Terméktanúsítványok	CCC EAC Marine GL Bridge
Szennyezettségi Fok	3 megfelel IEC 60664-1
Ip Védettségi Fok	IP40 megfelel MSZ EN 60529
Ik Védettségi Fok	IK07 conforming to IEC 62262
Működéshez Szükséges Környezeti Levegő Hőmérséklete	-25...70 °C
Környezeti Levegő Hőmérséklete A Tároláshoz	-50...85 °C
Relatív Páratartalom	0...95 %
Üzemi Magasság	0...2000 m hőmérséklettel járó jellemzőromlás nélkül 2000 m csökkenéssel

Csomagolási egység

1. Csomag-Csomagolási Egység Típusa	PCE
Egységek Száma 1. Csomagban	1

1. Csomag Magassága	9,0 cm
1. Csomag Szélessége	12,5 cm
1.Csomag Hossza	21,5 cm
1. Csomag Súlya	1,212 kg
2. Csomag- Csomagolási Egység Típusa	S03
Egységek Száma 2. Csomagban	9
2.Csomag Magassága	30 cm
2. Csomag Szélessége	30 cm
2. Csomag Hossza	40 cm
2. Csomag Súlya	11,296 kg

Fenntarthatóság

A **Green Premium™** címke a Schneider Electric elkötelezettsége aziránt, hogy kategóriájában vezető környezetvédelmi teljesítményű termékeket szállítson. A Green Premium a legújabb szabályozásoknak való megfelelést, a környezeti hatások átláthatóságát, valamint körforgásos és alacsony CO₂-kibocsátású termékeket ígér.

A **termék fenntarthatóságának felmérésére vonatkozó útmutató** egy fehér könyv, amely tisztázza a globális ökocímke-szabványokat és a környezetvédelmi nyilatkozatok értelmezését.

[Részletek a Green Premium programról >](#)

[Útmutató kereskedelmi termékek fenntarthatóságának felméréséhez >](#)



Átláthatóság RoHS/REACH

Jólléti teljesítmény

 Higanymentes

 Rohs Korlátozás Alóli Kivétel [Igen](#)

Tanúsítványok és szabványok

Reach Rendelet	REACH nyilatkozat
Eu Rohs Irányelv	Megfelel a mentességeknek
Kínai Rohs Rendelet	Kínai RoHS nyilatkozat A Kínai RoHS rendelet hatályán kívül eső termék. Az anyagok feltüntetése tájékoztató jellegű.
Környezetvédelmi Közzététel	A termék környezeti profilja
Weee	A terméket az európai uniós piacok területén az adott hulladékgyűjtési szabályozásnak megfelelően kell leselejtezni, és nem szabad a háztartási hulladékba dobni.
Körkörösségi Profil	Nincs szükség specifikus újrahasznosítási műveletekre