

Termékadatlap

Műszaki adatok



! Megszűnt termék

Compact NSXm szakaszoló 100NA 4P EvLink

LV426611

! Forgalmazása megszűnt, ekkor: 2023. jún. 15.

Fő jellemzők

Termékcsalád	Compact
Termék Neve	Compact NSXm
Termék Vagy Alkatrész Típusa	Szakaszolókapcsoló
Készülék Alkalmazás	Elosztás

Kiegészítő jellemzők

[In] Névleges Áram	100 A
Pólusok Megnevezése	4P
Nulla Helyzete	Bal
Vezérlő Típusa	Kapcsoló
Szerelési Mód	Klipszes (35 mm szimmetrikus DIN sín) Csavarozható (lemez vagy panel szerelőkészlettel)
Hálózat Típusa	AC
Hálózati Frekvencia	50/60 Hz
Le Névleges Üzemi Áram	100 A - alkalmazási kategória AC-23A AC 50/60 Hz 100 A - alkalmazási kategória AC-22 AC 50/60 Hz
[Ui] Névleges Szigetelési Feszültség	800 V megfelel IEC 60947-2
[Ue] Névleges Üzemi Feszültség	6 V AC 50/60 Hz megfelel IEC 60947-2
Icw Névleges Rövidzárlati Kiállási Áram	1,5 kA ideig 3 s megfelel IEC 60947-3
Icm Névleges Rövidzárlat Bekapcsolási Teljesítmény	2,13 kA
[Uimp] Névleges Lökő-Feszültség Állóság	8 kV megfelel IEC 60947-2
Alkalmasság Leválasztásra	Igen megfelel IEC 60947-2
Felhasználási Kategória	AC
Mechanical Durability	20000 ciklus megfelel IEC 947-2 7.1.6 függelék izzólámpa
Electrical Durability	10000 ciklus megfelel IEC 947-2 K melléklet, 5.2. kiadás esetén izzólámpa -440 V
Érintkező Helyzetjelző	Igen
Csatlakozótüske	27 mm 35 mm közdarabokkal
Helyi Jelzés	Érzékelő feszültség (24 V) jelenléte: zászló (zöld)
Toggle Padlocking (With Accessories)	Függőzár KI vagy BE állásban

Nettó ár

Korlátozott felelősségi nyilatkozat: E dokumentáció nem azzal a céllal készült, hogy e termékek egyedi felhasználói alkalmazásait helyettesítse, és nem szabad ezek megfelelőségének vagy megbízhatóságának megállapítására felhasználni

Csatlakozás Típusa	1 Everlink saru 2,5...70 mm², rugalmas réz 1 Everlink saru 2,5...95 mm², Merev száú alumínium/réz
Meghúzási Nyomaték	5 N.m esetén 2,5...10 mm² 9 N.m esetén 16...95 mm²
Bővítőhelyek Száma	1 csatlakozónyílás(ok) esetén segédkapcsoló OF+SD 24 (plug-in) 1 csatlakozónyílás(ok) esetén riasztó kapcsoló SD (plug-in) 1 csatlakozónyílás(ok) esetén feszültségkioldó MN késleltetési idővel (plug-in)
Power Wire Stripping Length	20 mm
Minőségi Címkék	CE
Szabványok	EN/IEC 60947-1
Szín	Szürke (RAL 7016)
Üzemi Magasság	2000 m hőmérséklettel járó jellemzőromlás nélkül <= 1000 m csökkenéssel
9 Mm-Es Osztások	12
Magasság	137 mm
Szélesség	108 mm
Mélység	80 mm
Nettó Súly	1,42 kg
Mennyiség Készletenként	1 darab

Környezet

Terméktanúsítványok	CCC EAC Marine GL Bridge
Ip Védettségi Szint	Előlap: IP40 megfelel MSZ EN 60529
Ik Védettségi Fok	IK07 conforming to IEC 62262
Szennyezettségi Fok	3 megfelel IEC 60947-1
Működéshez Szükséges Környezeti Levegő Hőmérséklete	-25...70 °C
Környezeti Levegő Hőmérséklete A Tároláshoz	-50...85 °C

Csomagolási egység

1. Csomag-Csomagolási Egység Típusa	PCE
Egységek Száma 1. Csomagban	1
1. Csomag Magassága	13,0 cm
1. Csomag Szélessége	21,0 cm
1.Csomag Hossza	12,0 cm
1. Csomag Súlya	1,6 kg
2. Csomag- Csomagolási Egység Típusa	S03
Egységek Száma 2. Csomagban	6
2.Csomag Magassága	30 cm
2. Csomag Szélessége	30 cm
2. Csomag Hossza	40 cm
2. Csomag Súlya	10,19 kg

Fenntarthatóság

A **Green Premium™** címke a Schneider Electric elkötelezettsége aziránt, hogy kategóriájában vezető környezetvédelmi teljesítményű termékeket szállítson. A Green Premium a legújabb szabályozásoknak való megfelelést, a környezeti hatások átláthatóságát, valamint körforgásos és alacsony CO₂-kibocsátású termékeket ígér.

A **termék fenntarthatóságának felmérésére vonatkozó útmutató** egy fehér könyv, amely tisztázza a globális ökocímke-szabványokat és a környezetvédelmi nyilatkozatok értelmezését.

[Részletek a Green Premium programról >](#)

[Útmutató kereskedelmi termékek fenntarthatóságának felméréséhez >](#)



Átláthatóság RoHS/REACH

Jólléti teljesítmény

 Higanymentes

 Rohs Korlátozás Alóli Kivétel [Igen](#)

Tanúsítványok és szabványok

Reach Rendelet	REACH nyilatkozat
Eu Rohs Irányelv	Megfelel a mentességeknek
Kínai Rohs Rendelet	Kínai RoHS nyilatkozat A Kínai RoHS rendelet hatályán kívül eső termék. Az anyagok feltüntetése tájékoztató jellegű.
Környezetvédelmi Közzététel	A termék környezeti profilja
Weee	A terméket az európai uniós piacok területén az adott hulladékgyűjtési szabályozásnak megfelelően kell leselejtezni, és nem szabad a háztartási hulladékba dobni.
Körkörösségi Profil	Nincs szükség specifikus újrahasznosítási műveletekre