



NSX400HB2 megszakító 2.3 250A 4P

LV433641

⚠ Forgalmazása megszűnt, ekkor: 2023. jún. 30.

⚠ Megszűnt termék

Fő jellemzők

Termékcsalád	Compact
Termék Neve	Compact NSX
Termékválaszték	ComPact NSX400...630
Készülék Rövid Neve	NSX400HB2
Termék Vagy Alkatrész Típusa	Áramkör-megszakító
Készülék Alkalmazás	Elosztás
Number Of Poles	4P
Védett Pólusok Leírása	3t 3t + N/2 4t
Nulla Helyzete	Bal
[In] Névleges Áram	250 A -40 °C
Ue Névleges Üzemi Feszültség	6 V AC 50/60 Hz
Hálózat Típusa	AC
Hálózati Frekvencia	50/60 Hz
Alkalmasság Leválasztásra	Igen megfelel EN/IEC 60947-3
Felhasználási Kategória	AC
[Icu] Rated Ultimate Short-Circuit Breaking Capacity	100 kA Icu -500 V AC 50/60 Hz megfelel IEC 60947-2 100 kA Icu -525 V AC 50/60 Hz megfelel IEC 60947-2 100 kA Icu -660 V AC 50/60 Hz megfelel IEC 60947-2
Performance Level	HB2 100 kA 6 V AC
Kioldóegység Megnevezése	Micrologic 2.3
Kioldóegység Technológia	Elektronikus
Kioldóegység Védelmi Funkciók	LSol
Vezérlő Típusa	Kapcsoló
Circuit Breaker Mounting Mode	Rögzített, 2 TL között

Kiegészítő jellemzők

Ui Névleges Szigetelési Feszültség	800 V AC 50/60 Hz
[Uimp] Névleges Lökő-Feszültség Állóság	8 kV
[Ics] Rated Service Short-Circuit Breaking Capacity	100 kA -500 V AC 50/60 Hz megfelel IEC 60947-2 100 kA -525 V AC 50/60 Hz megfelel IEC 60947-2 100 kA -660 V AC 50/60 Hz megfelel IEC 60947-2

Nettó ár

Korlátozott felelősségi nyilatkozat: E dokumentáció nem azzal a céllal készült, hogy e termékek egyedi felhasználói alkalmazásait helyettesítse, és nem szabad ezek megfelelőségének vagy megbízhatóságának megállapítására felhasználni

Mechanikai Tartósság	15000 ciklus
Elektromos Élettartam	3000 ciklus -6 V izzólámpa 6000 ciklus -6 V In/2 (1 pólus) 6000 ciklus -440 V izzólámpa 12000 ciklus -440 V In/2 (1 pólus)
Rögzítés	Síntartó kengyel
Felső Csatlakozás	Mellső
Alsó Csatlakozás	Mellső
Csatlakozótüske	45 mm
Védelem Típusa	L : for túlterhelés elleni védelem (tartós) So : for short time short-circuit protection with fixed delay I : for pillanatnyi rövidzár védelem
Kioldó Egység Névleges Értékek	250 A -40 °C
Long-Time Pick-Up Adjustment Type Ir (Thermal Protection)	Állítható 9 beállítás
[Ir] Long-Time Protection Pick-Up Adjustment Range	70...250 A
Long-Time Protection Delay Adjustment Type Tr	Rögzített
[Tr] Long-Time Protection Delay Adjustment Range	11 s -7,2 x Ir 16 s -6 x Ir 400 s -1,5 x Ir
Termikus Memória	20 perc a kioldás előtt és után
Short-Time Protection Pick-Up Adjustmtent Type Isd	Állítható 9 beállítás
[Isd] Short-Time Protection Pick-Up Adjustment Range	1.5...10 x Ir
Short-Time Protection Delay Adjustment Type Tsd	Rögzített
Instantaneous Protection Pick-Up Adjustmtent Type Ii	Rögzített
[Ii] Instantaneous Protection Pick-Up Adjustment Range	3000 A
Szivárgóáram-Védelem	Nincs
Neutral Protection Settings	0,5 x Ir (3t + N/2) 1 x Ir (4t) Nincs védelem (3t)
Zónaszelektív Rendszerelés Zsi	Nincs
Number Of Slots For Electrical Auxiliaries	6 csatlakozónyílás(ok)
Helyi Jelzés	Vevő aktivitás: Villogó LED: a készülék túlmelegszik (zöld) Túlterhelés: LED 90% Ir (piros) Túlterhelés: LED 95% Ith (narancs)
Width (W)	185 mm
Height (H)	255 mm
Depth (D)	110 mm
Nettó Súly	7,9 kg

Környezet

Szabványok	EN/IEC 60947-1
Terméktanúsítványok	CCC Marine GL Bridge EAC
Túlfeszültség Kategória	II. osztály
Áraműtés Védelmi Osztály	II osztály

Szennyezettségi Fok	3 megfelel IEC 60664-1
Ip Védettségi Fok	IP40 megfelel MSZ EN 60529
Ik Védettségi Fok	IK07 conforming to IEC 62262
Működéshez Szükséges Környezeti Levegő Hőmérséklete	-25...70 °C
Környezeti Levegő Hőmérséklete A Tároláshoz	-50...85 °C
Relatív Páratartalom	0...95 %
Üzemi Magasság	0...2000 m hőmérséklettel járó jellemzőromlás nélkül 2500...3600 m csökkenéssel

Csomagolási egység

1. Csomag-Csomagolási Egység Típusa	PCE
Egységek Száma 1. Csomagban	1
1. Csomag Magassága	15,2 cm
1. Csomag Szélessége	20,3 cm
1.Csomag Hossza	29,2 cm
1. Csomag Súlya	7,92 kg

Garancia

Garancia	18 months
----------	-----------

Fenntarthatóság

A **Green Premium™** címke a Schneider Electric elkötelezettsége azíránt, hogy kategóriájában vezető környezetvédelmi teljesítményű termékeket szállítson. A Green Premium a legújabb szabályozásoknak való megfelelést, a környezeti hatások átláthatóságát, valamint körforgásos és alacsony CO₂-kibocsátású termékeket ígér.

A termék fenntarthatóságának felmérésére vonatkozó útmutató egy fehér könyv, amely tisztázza a globális ökocímke-szabványokat és a környezetvédelmi nyilatkozatok értelmezését.

[Részletek a Green Premium programról >](#)

[Útmutató kereskedelmi termékek fenntarthatóságának felméréséhez >](#)

Jólléti teljesítmény

	Higanymentes	
	Rohs Korlátozás Alóli Kivétel	Igen
Eu Rohs Irányelv	Megfelelő	EU RoHS nyilatkozat
Kínai Rohs Rendelet	Kínai RoHS nyilatkozat	A Kínai RoHS rendelet hatályán kívül eső termék. Az anyagok feltüntetése tájékoztató jellegű.