

Termékadatlap

Műszaki adatok



EasyPact CVS250F (36 kA) 3P3D TM200D

LV525332

Nettó listaár: 152 406,00 HUF

Fő jellemzők

Termékcsalád	EasyPact
Termékválaszték	Easypact CVS100...250
Termék Neve	EasyPact CVS
Készülék Rövid Neve	CVS250F
Termék Vagy Alkatrész Típusa	Áramkör-megszakító
Készülék Alkalmazás	Elosztás
Pólusok Megnevezése	3P
Védett Pólusok Leírása	3d
Earth Leakage Protection (Vigi Add On)	Nincs
[In] Névleges Áram	200 A -40 °C
Hálózat Típusa	AC
Felhasználási Kategória	AC
[Icu] Breaking Capacity	36 kA Icu -440 V AC 50/60 Hz megfelel IEC 60947-2 36 kA Icu -380/440 V AC 50/60 Hz megfelel IEC 60947-2 70 kA Icu -220/240 V AC 50/60 Hz megfelel IEC 60947-2
Kioldóegység Megnevezése	TM-D
Kioldóegység Technológia	Termikus-mágneses
Kioldó Egység Névleges Értékek	200 A -40 °C
Védelem Típusa	Rövidzár Túlterhelés, rövidzárlat és fordított polaritás védelem

Kiegészítő jellemzők

[Uimp] Névleges Lökő-Feszültség Állóság	8 kV conforming to EN/IEC 60947-3
Hálózati Frekvencia	50/60 Hz
Megszakítónévleges Értékek Kód	F
Ics Névleges Üzemi Zárati Megszakítóképesség	18 kA -440 V AC 50/60 Hz megfelel IEC 60947-2 36 kA -380/440 V AC 50/60 Hz megfelel IEC 60947-2 70 kA -220/240 V AC 50/60 Hz megfelel IEC 60947-2
Mechanikai Tartósság	20000 ciklus
Elektromos Élettartam	10000 ciklus 415 V izzólámpa megfelel IEC 60947-2
Vezérlő Típusa	Kapcsoló
Termikus Védelem Beállítási Tartomány	140...200 A
Hosszú Idejű Megszólalási Beállítástípus Ir	Állítható

Nettó ár

Korlátozott felelősségi nyilatkozat: E dokumentáció nem azzal a céllal készült, hogy e termékek egyedi felhasználói alkalmazásait helyettesítse, és nem szabad ezek megfelelőségének vagy megbízhatóságának megállapítására felhasználni

Hosszú Idejű Küszöbérték Beállítási Tartománya	0,7...1 x In
Hosszú Idejű Késleltetés Beállítás Tipusa	Rögzített
Pillanatnyi Küszöbérték Beállítási Típus Ii	Rögzített
Pillanatnyi Megszólalási Érték Beállítási Tartomány	2000 A
Érintkező Helyzetjelző	Igen
Rögzítés	Síntartó kengyel
Szerelési Mód	Rögzített, 2 TL között
Felső Csatlakozás	Mellső
Alsó Csatlakozás	Mellső
Csatlakozások - Bekötési Pontok	Csavaros csatlakozók
Csatlakozási Távolság	35 mm
Kompatibilitási Kód	CVS250
Szélesség	105 mm
Mélység	86 mm
Magasság	161 mm
Nettó Súly	1,7 kg

Környezet

Szabványok	EN 60947-3 IEC 60947-2
Terméktanúsítványok	GOST IEC-Ex INE 16.0047X
Áramütés Védelmi Osztály	II osztály
Szennyezettségi Fok	3 megfelel IEC 60664-1
Ip Védettségi Szint	IP40
Környezeti Levegő Hőmérséklete A Működéshez	-25...70 °C
Környezeti Levegő Hőmérséklete A Tároláshoz	-50...85 °C

Csomagolási egység

1. Csomag-Csomagolási Egység Típusa	PCE
Egységek Száma 1. Csomagban	1
1. Csomag Magassága	11,000 cm
1. Csomag Szélessége	14,000 cm
1.Csomag Hossza	19,000 cm
1. Csomag Súlya	1,929 kg
2. Csomag- Csomagolási Egység Típusa	S03
Egységek Száma 2. Csomagban	6
2.Csomag Magassága	30,000 cm
2. Csomag Szélessége	30,000 cm
2. Csomag Hossza	40,000 cm
2. Csomag Súlya	11,994 kg

Fenntarthatóság

A **Green Premium™** címke a Schneider Electric elkötelezettsége azíránt, hogy kategóriájában vezető környezetvédelmi teljesítményű termékeket szállítson. A Green Premium a legújabb szabályozásoknak való megfelelést, a környezeti hatások átláthatóságát, valamint körforgásos és alacsony CO₂-kibocsátású termékeket ígér.

A **termék fenntarthatóságának felmérésére vonatkozó útmutató** egy fehér könyv, amely tisztázza a globális ökocímke-szabványokat és a környezetvédelmi nyilatkozatok értelmezését.

[Részletek a Green Premium programról >](#)

[Útmutató kereskedelmi termékek fenntarthatóságának felméréséhez >](#)



Átláthatóság RoHS/REACH

Jólléti teljesítmény

 Higanymentes

 Rohs Korlátozás Alóli Kivétel [Igen](#)

Tanúsítványok és szabványok

Reach Rendelet	REACH nyilatkozat
Eu Rohs Irányelv	Megfelel a mentességeknek
Kínai Rohs Rendelet	Kínai RoHS nyilatkozat A Kínai RoHS rendelet hatályán kívül eső termék. Az anyagok feltüntetése tájékoztató jellegű.
Környezetvédelmi Közzététel	A termék környezeti profilja
Weee	A terméket az európai uniós piacok területén az adott hulladékgyűjtési szabályozásnak megfelelően kell leselejtezni, és nem szabad a háztartási hulladékba dobni.
Körköröségi Profil	Élettartam végére vonatkozó információ