

Termékadatlap

Műszaki adatok



MERTEN 2P+F csatlakozóaljzat, biztonsági zsaluval, kettős USB töltővel, rugós bekötés, 16A / 2.4A, alumínium

MTN2366-0460

Nettó listaár: 28 452,00 HUF

Fő jellemzők

Termékcsalád	Merten System Design
Termék Neve	System M
Termék Vagy Alkatrész Típusa	Csatlakozóaljzat USB töltővel

Kiegészítő jellemzők

Készülék Bemutatása	Mechanism with fixing frame and cover plate
Készülék Felszerelése	Süllyesztett
Aljzatszám	1
Aljzatok Pólusainak Kiosztása	2P + F
Aljzat Szabványa	Schuko
Fedél Típus	Biztonsági zsaluval
Névleges Áram	16 A
Az Usb Tápegység Típusa	USB type A + A
Beépített Csatlakozó Típusa	1 csatlakozóaljzat 250 V AC, maximális terhelési áram: 16 A 2 USB csatlakozó 5 V DC, maximális terhelési áram: 2,4 A
Bemeneti Teljesítmény	12 W
Szerelési Támogatás	Álmennyezet
Földelés Pozíciója	0°-ban kialakított
Rögzítési Mód	Csavarokkal és karmokkal
Színárnyalat	Alumínium
Felületkezelés	Fémes
Felületkezelés	Festett
A Csomagolás Típusa	Doboz
Környezeti Levegő Hőmérséklete A Tároláshoz	-20...60 °C
Védelem Típusa	Hővédelem a hajtáson keresztül Automatikus túlterhelés elleni védelem Pólusok felcserélése ellen (vezérlőutasítás nem hajtódik végre) Akkumulátor töltésének védelme 1 külső biztosíték Megszakító hiba
Környezeti Levegő Hőmérséklete A Működéshez	-5...35 °C
Élettartam Ciklusokban	30000 ciklus
Csatlakozások - Bekötési Pontok	Rugós bekötés

Nettó ár

Korlátozott felelősségi nyilatkozat: E dokumentáció nem azzal a céllal készült, hogy e termékek egyedi felhasználói alkalmazásait helyettesítse, és nem szabad ezek megfizethetőségének vagy megbízhatóságának megállapítására felhasználni

Csatlakozópontok Száma	3
Vezetékek Száma	2
Szorítócsatlakozási Kapacitás	1.5...25 mm ² esetén merev vezeték(ek) 1.5...25 mm ² esetén sodrott vezeték(ek)
Anyag	Termoplasztikus ABS-UV stabilizálódott PC (polycarbonate): tokozat
Vezeték hosszúság	11 mm
Magasság	71 mm
Szélesség	71 mm
Mélység	44 mm
Beágyazási Mélység	32 mm
Nettó Súly	0,092 kg
Szabványok	DIN VDE 0620-1 IEC 60884-1 EN/IEC 60950-1 NEN-EN 50198-2
Terméktanúsítványok	SEMKO VDE KERI NEMKO CB FIMKO
Ik Védettségi Fok	IK04
Ip Védettségi Fok	IP20

Környezet

Környezeti Jellemző	Normál környezet Beltéri használat
---------------------	---------------------------------------

Csomagolási egység

1. Csomag-Csomagolási Egység Típusa	PCE
Egységek Száma 1. Csomagban	1
1. Csomag Magassága	6,0 cm
1. Csomag Szélessége	7,5 cm
1.Csomag Hossza	7,5 cm
1. Csomag Súlya	110,0 g
2. Csomag- Csomagolási Egység Típusa	CAR
Egységek Száma 2. Csomagban	80
2.Csomag Magassága	32,5 cm
2. Csomag Szélessége	30,0 cm
2. Csomag Hossza	40,0 cm
2. Csomag Súlya	9,28 kg

Fenntarthatóság

A **Green Premium™** címke a Schneider Electric elkötelezettsége azíránt, hogy kategóriájában vezető környezetvédelmi teljesítményű termékeket szállítson. A Green Premium a legújabb szabályozásoknak való megfelelést, a környezeti hatások átláthatóságát, valamint körforgásos és alacsony CO₂-kibocsátású termékeket ígér.

A termék fenntarthatóságának felmérésére vonatkozó útmutató egy fehér könyv, amely tisztázza a globális ökocímke-szabványokat és a környezetvédelmi nyilatkozatok értelmezését.

[Részletek a Green Premium programról >](#)

[Útmutató kereskedelmi termékek fenntarthatóságának felméréséhez >](#)

Jólléti teljesítmény

✓ Méregző Nehézfémektől Mentés

✓ Higanymentes

Eu Rohs Irányelv

Vizsgálat tárgyát képezi

Kínai Rohs Rendelet

[Kínai RoHS nyilatkozat](#)

Proaktív Kínai RoHS nyilatkozat (a Kínai RoHS rendelet jogi hatályán kívül)