

# Termékadatlap

Műszaki adatok



## RESI9 kismegszakító, 3P, C, 50A

R9F14350

Nettó listaár: 9 568,00 HUF

### Fő jellemzők

|                              |                                                       |
|------------------------------|-------------------------------------------------------|
| Termékcsalád                 | Resi9                                                 |
| Termék Neve                  | Resi9 MCB                                             |
| Termék Vagy Alkatrész Típusa | Kismegszakító                                         |
| Készülék Alkalmazás          | Elosztás                                              |
| Pólusok Megnevezése          | 3P                                                    |
| Védett Pólusok Száma         | 3                                                     |
| [In] Névleges Áram           | 50 A -30 °C                                           |
| Hálózat Típusa               | AC                                                    |
| Kioldóegység Technológia     | Termikus-mágneses                                     |
| Görbe                        | C                                                     |
| Megszakítási Kapacitás       | 4500 A Icn -400 V AC 50/60 Hz megfelel EN/IEC 60898-1 |
| Szabványok                   | EN/IEC 60898-1                                        |
| Terméktanúsítványok          | EAC<br>VDE                                            |

### Kiegészítő jellemzők

|                                                 |                              |
|-------------------------------------------------|------------------------------|
| Hálózati Frekvencia                             | 50/60 Hz                     |
| Ue Névleges Üzemi Feszültség                    | 400 V AC 50/60 Hz            |
| Mágneses Kioldási Határérték                    | 5...10 x In                  |
| Korlátozási Osztály                             | 3 megfelel EN/IEC 60898-1    |
| [Ui] Névleges Szigetelési Feszültség            | 440 V AC 50/60 Hz            |
| [Uimp] Névleges Lökő-Feszültség Állóság         | 4 kV                         |
| Vezérlő Típusa                                  | Kapcsoló                     |
| Helyi Jelzés                                    | ON/OFF jelzés                |
| Szerelési Mód                                   | Klipszes                     |
| Rögzítés                                        | DIN sín                      |
| Fésűs Gyűjtő sín És Elosztóblokk Kompatibilitás | Feneklap: kettős csatlakozás |
| 9 Mm-Es Osztások                                | 6                            |
| Magasság                                        | 85 mm                        |
| Szélesség                                       | 54 mm                        |
| Mélység                                         | 75 mm                        |

Nettó ár

Korlátozott felelősségi nyilatkozat: E dokumentáció nem azzal a céllal készült, hogy e termékek egyedi felhasználói alkalmazásait helyettesítse, és nem szabad ezek megbízhatóságának megállapítására felhasználni

|                              |                                                                                                                                                                                                                                                             |
|------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Szín                         | Fehér                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Mechanikai Tartósság         | 10000 ciklus                                                                                                                                                                                                                                                |
| Elektromos Élettartam        | 4000 ciklus AC 50/60 Hz megfelel EN/IEC 60898-1                                                                                                                                                                                                             |
| Rendszerelési Opciók Leírása | Lakat OFF helyzetben                                                                                                                                                                                                                                        |
| Csatlakozás Típusa           | Alagút típusú terminálok (felső vagy alsó) - <= 35 mm <sup>2</sup> - merev<br>Alagút típusú terminálok (felső vagy alsó) - <= 25 mm <sup>2</sup> - sodrott, érvéghüvellyel<br>Alagút típusú terminálok (felső vagy alsó) - <= 25 mm <sup>2</sup> - rugalmas |
| Vezeték Csupaszítási Hossz   | 14 mm for felső vagy alsó connection                                                                                                                                                                                                                        |
| Meghúzási Nyomaték           | 3,5 N.m felső vagy alsó                                                                                                                                                                                                                                     |
| Szivárgóáram-Védelem         | Nincs                                                                                                                                                                                                                                                       |

## Környezet

|                                                    |                                                                                         |
|----------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|
| Ip Védettségi Szint                                | IP20 conforming to MSZ EN 60529<br>IP40 (moduláris szekrény) conforming to MSZ EN 60529 |
| Szennyezettségi Fok                                | 2 megfelel EN/IEC 60898-1                                                               |
| Tűlfeszültség Kategória                            | III                                                                                     |
| A Környezeti Levegő<br>Hőmérséklete Működés Közben | -25...60 °C                                                                             |
| Környezeti Levegő Hőmérséklete<br>A Tároláshoz     | -40...80 °C                                                                             |

## Csomagolási egység

|                                         |           |
|-----------------------------------------|-----------|
| 1. Csomag-Csomagolási Egység<br>Típusa  | PCE       |
| Egységek Száma 1. Csomagban             | 1         |
| 1. Csomag Magassága                     | 5,500 cm  |
| 1. Csomag Szélessége                    | 7,500 cm  |
| 1.Csomag Hossza                         | 8,500 cm  |
| 1. Csomag Súlya                         | 365,000 g |
| 2. Csomag- Csomagolási Egység<br>Típusa | BB1       |
| Egységek Száma 2. Csomagban             | 4         |
| 2.Csomag Magassága                      | 8,000 cm  |
| 2. Csomag Szélessége                    | 8,500 cm  |
| 2. Csomag Hossza                        | 22,000 cm |
| 2. Csomag Súlya                         | 1,504 kg  |
| 3. Csomag- Csomagolási Egység<br>Típusa | S03       |
| Egységek Száma 3. Csomagban             | 48        |
| 3.Csomag Magassága                      | 30,000 cm |
| 3. Csomag Szélessége                    | 30,000 cm |
| 3. Csomag Hossza                        | 40,000 cm |
| 3. Csomag Súlya                         | 18,464 kg |

## Fenntarthatóság

A **Green Premium™** címke a Schneider Electric elkötelezettsége aziránt, hogy kategóriájában vezető környezetvédelmi teljesítményű termékeket szállítson. A Green Premium a legújabb szabályozásoknak való megfelelést, a környezeti hatások átláthatóságát, valamint körforgásos és alacsony CO<sub>2</sub>-kibocsátású termékeket ígér.

A termék fenntarthatóságának felmérésére vonatkozó útmutató egy fehér könyv, amely tisztázza a globális ökocímke-szabványokat és a környezetvédelmi nyilatkozatok értelmezését.

[Részletek a Green Premium programról >](#)

[Útmutató kereskedelmi termékek fenntarthatóságának felméréséhez >](#)



Fenntartható csomagolás   Átláthatóság   RoHS/REACH

## Erőforrás-teljesítmény

 Sustainable Packaging

## Jólléti teljesítmény

 Higanymentes

 Rohs Korlátozás Alóli Kivétel [Igen](#)

 Halogénmentes Termék

## Tanúsítványok és szabványok

|                             |                                                                                                                                                                   |
|-----------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Reach Rendelet              | <a href="#">REACH nyilatkozat</a>                                                                                                                                 |
| Eu Rohs Irányelv            | Megfelel a mentességeknek                                                                                                                                         |
| Kínai Rohs Rendelet         | <a href="#">Kínai RoHS nyilatkozat</a><br>A Kínai RoHS rendelet hatályán kívül eső termék. Az anyagok feltüntetése tájékoztató jellegű.                           |
| Környezetvédelmi Közzététel | <a href="#">A termék környezeti profilja</a>                                                                                                                      |
| Weee                        | A terméket az európai uniós piacok területén az adott hulladékgyűjtési szabályozásnak megfelelően kell leselejtezni, és nem szabad a háztartási hulladékba dobni. |
| Körkörösségi Profil         | Nincs szükség specifikus újrahasznosítási műveletekre                                                                                                             |