

Termékadatlap

Műszaki adatok



RESI9 Moduláris forgócsapos kapcsoló, 3P, 40A

R9S24340

Nettó listaár: 13 025,00 HUF

Fő jellemzők

Termékcsalád	Resi9
Termék Neve	Resi9 SWITCH
Termék Vagy Alkatrész Típusa	Forgókapcsoló
Pólusok Megnevezése	3P
Le Névleges Üzemi Áram	40 A
Hálózat Típusa	AC
Felhasználási Kategória	AC-22A

Kiegészítő jellemzők

Hálózati Frekvencia	50/60 Hz
Ue Névleges Üzemi Feszültség	415 V AC 50/60 Hz
Icm Névleges Rövidzárlat Bekapcsolási Teljesítmény	0,4 kA
Névleges Feltételes Rövidzárlati Áram	25 kA
Icw Névleges Rövidzárlati Kiállási Áram	1,26 kA
[Ui] Névleges Szigetelési Feszültség	800 V AC 50/60 Hz
[Uimp] Névleges Lökő-Feszültség Állóság	8 kV
Alkalmasság Leválasztásra	Igen
Vezérlő Típusa	Forgatógomb
Szerelési Mód	Klipszes
Rögzítés	DIN sín
9 Mm-Es Osztások	4
Magasság	81 mm
Szélesség	36 mm
Mélység	72 mm
Nettó Súly	134 g
Szín	Fehér
Mechanikai Tartósság	100000 ciklus
Elektromos Élettartam	AC-22: 30000 ciklus cos Phi = 0.6
Csatlakozások - Terminálok	Alagút típusú terminálok felső vagy alsó esetén 1 kábel 1,5...16 mm² merev Alagút típusú terminálok felső vagy alsó esetén 1 kábel 1,5...16 mm² rugalmas kábelvég nélkül

Nettó ár

Korlátozott felelősségi nyilatkozat: E dokumentáció nem azzal a céllal készült, hogy e termékek egyedi felhasználói alkalmazásait helyettesítse, és nem szabad ezek megbízhatóságának megállapítására felhasználni

Vezeték Csupaszítási Hossz	12 mm
Meghúzási Nyomaték	2 N.m

Környezet

Szabványok	EN/IEC 60947-3
Terméktanúsítványok	CE
Ip Védettségi Szint	IP20 conforming to MSZ EN 60529 IP40 (moduláris szekrény) conforming to MSZ EN 60529
Szennyezettségi Fok	3 megfelel EN/IEC 60947-3
Tropikalizáció	2 megfelel IEC 60068-1
Relatív Páratartalom	95 % -55 °C
A Környezeti Levegő Hőmérséklete Működés Közben	-25...60 °C
Környezeti Levegő Hőmérséklete A Tároláshoz	-40...85 °C

Csomagolási egység

1. Csomag-Csomagolási Egység Típusa	PCE
Egységek Száma 1. Csomagban	1
1. Csomag Magassága	4,200 cm
1. Csomag Szélessége	7,800 cm
1.Csomag Hossza	8,800 cm
1. Csomag Súlya	144,000 g
2. Csomag- Csomagolási Egység Típusa	CAR
Egységek Száma 2. Csomagban	39
2.Csomag Magassága	15,000 cm
2. Csomag Szélessége	39,600 cm
2. Csomag Hossza	29,800 cm
2. Csomag Súlya	5,916 kg
3. Csomag- Csomagolási Egység Típusa	P12
Egységek Száma 3. Csomagban	780
3.Csomag Magassága	75,000 cm
3. Csomag Szélessége	80,000 cm
3. Csomag Hossza	120,000 cm
3. Csomag Súlya	136,120 kg

Fenntarthatóság

A **Green Premium™** címke a Schneider Electric elkötelezettsége aziránt, hogy kategóriájában vezető környezetvédelmi teljesítményű termékeket szállítson. A Green Premium a legújabb szabályozásoknak való megfelelést, a környezeti hatások átláthatóságát, valamint körforgásos és alacsony CO₂-kibocsátású termékeket ígér.

A **termék fenntarthatóságának felmérésére vonatkozó útmutató** egy fehér könyv, amely tisztázza a globális ökocímke-szabványokat és a környezetvédelmi nyilatkozatok értelmezését.

[Részletek a Green Premium programról >](#)

[Útmutató kereskedelmi termékek fenntarthatóságának felméréséhez >](#)



Átláthatóság RoHS/REACH

Jólléti teljesítmény

✓

Reach: A Különös Aggodalomra Okot Adó Anyagoktól (Svhc) Mentos

✓

Mérgező Nehézfémektől Mentos

✓

Higanymentos

✓

Rohs Korlátozás Alóli Kivétel

Igen

Tanúsítványok és szabványok

Reach Rendelet	REACH nyilatkozat
Eu Rohs Irányelv	Megfelelő EU RoHS nyilatkozat
Kínai Rohs Rendelet	Kínai RoHS nyilatkozat Proaktív Kínai RoHS nyilatkozat (a Kínai RoHS rendelet jogi hatályán kívül)
Környezetvédelmi Közzététel	A termék környezeti profilja
Weee	A terméket az európai uniós piacok területén az adott hulladékgyűjtési szabályozásnak megfelelően kell leselejtezni, és nem szabad a háztartási hulladékba dobni.
Körköröségi Profil	Élettartam végére vonatkozó információ