

# Termékadatlap

Műszaki adatok



## RESI9 szakaszolókapcsoló, 3P, 63A

R9S64363

Nettó listaár: 19 830,00 HUF

### Fő jellemzők

|                              |                    |
|------------------------------|--------------------|
| Range Of Product             | Resi9              |
| Termék Vagy Alkatrész Típusa | Szakaszolókapcsoló |
| Készülék Rövid Neve          | Resi9 SWITCH       |
| Pólusok Megnevezése          | 3P                 |
| Szabványok                   | IEC 60669-2-4      |

### Kiegészítő jellemzők

|                                                    |                                                                                                                                                               |
|----------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Le Névleges Üzemi Áram                             | 63 A -400 V AC 50/60 Hz                                                                                                                                       |
| Ue Névleges Üzemi Feszültség                       | 400 V AC 50/60 Hz                                                                                                                                             |
| Hálózati Frekvencia                                | 50/60 Hz                                                                                                                                                      |
| Icm Névleges Rövidzárlat Bekapcsolási Teljesítmény | 4,2 kA                                                                                                                                                        |
| Névleges Feltételes Rövidzárlati Áram              | 6 kA                                                                                                                                                          |
| Icw Névleges Rövidzárlati Kiállási Áram            | 1,26 kA ideig 300 ms                                                                                                                                          |
| Ui Névleges Szigetelési Feszültség                 | 500 V                                                                                                                                                         |
| [Uimp] Névleges Lökő-Feszültség Állóság            | 6 kV                                                                                                                                                          |
| Vezérlő Típusa                                     | Kapcsoló                                                                                                                                                      |
| Helyi Jelzés                                       | ON/OFF jelzés                                                                                                                                                 |
| Érintkező Helyzetjelző                             | Igen                                                                                                                                                          |
| Szerelési Mód                                      | Klipszes                                                                                                                                                      |
| Rögzítés                                           | DIN sín                                                                                                                                                       |
| 9 Mm-Es Osztások                                   | 6                                                                                                                                                             |
| Magasság                                           | 80 mm                                                                                                                                                         |
| Szélesség                                          | 54 mm                                                                                                                                                         |
| Mélység                                            | 85 mm                                                                                                                                                         |
| Nettó Súly                                         | 0,21 kg                                                                                                                                                       |
| Mechanikai Tartósság                               | 50000 ciklus                                                                                                                                                  |
| Elektromos Élettartam                              | 20000 ciklus                                                                                                                                                  |
| Csatlakozás Típusa                                 | Alagút típusú terminálok (felső vagy alsó) - 1...35 mm <sup>2</sup> - merev<br>Alagút típusú terminálok (felső vagy alsó) - 1...25 mm <sup>2</sup> - rugalmas |

### Környezet

Nettó ár

Korlátozott felelősségi nyilatkozat: E dokumentáció nem azzal a céllal készült, hogy e termékek egyedi felhasználói alkalmazásait helyettesítse, és nem szabad ezek megbízhatóságának megállapítására felhasználni

|                                                    |                                   |
|----------------------------------------------------|-----------------------------------|
| Ip Védettség Szint                                 | IP20<br>IP40 (moduláris szekrény) |
| A Környezeti Levegő<br>Hőmérséklete Működés Közben | -20...50 °C                       |
| Környezeti Levegő Hőmérséklet<br>Tárolásra         | -40...80 °C                       |

## Csomagolási egység

|                                         |           |
|-----------------------------------------|-----------|
| 1. Csomag-Csomagolási Egység<br>Tipusa  | PCE       |
| Egységek Száma 1. Csomagban             | 1         |
| 1. Csomag Magassága                     | 7,800 cm  |
| 1. Csomag Szélessége                    | 5,400 cm  |
| 1.Csomag Hossza                         | 8,500 cm  |
| 1. Csomag Súlya                         | 237,000 g |
| 2. Csomag- Csomagolási Egység<br>Tipusa | BB1       |
| Egységek Száma 2. Csomagban             | 4         |
| 2.Csomag Magassága                      | 8,500 cm  |
| 2. Csomag Szélessége                    | 9,700 cm  |
| 2. Csomag Hossza                        | 22,200 cm |
| 2. Csomag Súlya                         | 1,002 kg  |
| 3. Csomag- Csomagolási Egység<br>Tipusa | S03       |
| Egységek Száma 3. Csomagban             | 48        |
| 3.Csomag Magassága                      | 30,000 cm |
| 3. Csomag Szélessége                    | 30,000 cm |
| 3. Csomag Hossza                        | 40,000 cm |
| 3. Csomag Súlya                         | 12,500 kg |

## Garancia

|          |           |
|----------|-----------|
| Garancia | 18 months |
|----------|-----------|

Fenntarthatóság



A **Green Premium™** címke a Schneider Electric elkötelezettsége aziránt, hogy kategóriájában vezető környezetvédelmi teljesítményű termékeket szállítson. A Green Premium a legújabb szabályozásoknak való megfelelést, a környezeti hatások átláthatóságát, valamint körforgásos és alacsony CO<sub>2</sub>-kibocsátású termékeket ígér.

A **termék fenntarthatóságának felmérésére vonatkozó útmutató** egy fehér könyv, amely tisztázza a globális ökocímke-szabványokat és a környezetvédelmi nyilatkozatok értelmezését.

[Részletek a Green Premium programról >](#)

[Útmutató kereskedelmi termékek fenntarthatóságának felméréséhez >](#)



Átláthatóság   RoHS/REACH

### Jólléti teljesítmény

✓ Reach: A Különös Aggodalomra Okot Adó Anyagoktól (Svhc) Mentés

✓ Méregző Nehézfémektől Mentés

✓ Higanymentes

✓ Rohs Korlátozás Alóli Kivétel Igen

### Tanúsítványok és szabványok

|                             |                                                                                                                                                                   |
|-----------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Reach Rendelet              | <a href="#">REACH nyilatkozat</a>                                                                                                                                 |
| Eu Rohs Irányelv            | Megfelelő<br><a href="#">EU RoHS nyilatkozat</a>                                                                                                                  |
| Kínai Rohs Rendelet         | <a href="#">Kínai RoHS nyilatkozat</a><br>Proaktív Kínai RoHS nyilatkozat (a Kínai RoHS rendelet jogi hatályán kívül)                                             |
| Környezetvédelmi Közzététel | <a href="#">A termék környezeti profilja</a>                                                                                                                      |
| Weee                        | A terméket az európai uniós piacok területén az adott hulladékgyűjtési szabályozásnak megfelelően kell leselejtezni, és nem szabad a háztartási hulladékba dobni. |
| Körkörösségi Profil         | <a href="#">Élettartam végére vonatkozó információ</a>                                                                                                            |