


Termékadatlap

Műszaki adatok



Harmony Easy Series Ø22 Nyomógomb, visszatérő, "nyíl", 1NO

XA2EA3351

Nettó listaár: 1 437,00 HUF

Fő jellemzők

Termékválaszték	Easy Harmony XA2
Termék Vagy Alkatrész Típusa	Komplett plomba készlet
Készülék Rövid Neve	XA2
Külső Tokoat Anyaga	Műanyag
Rögzítőperem Anyaga	Műanyag

Kiegészítő jellemzők

Szerelési Átmérő	22,5 mm
Minimális Rendelési Mennyiség	1
Védőkezelés	TC/TH
Működési Helyzet	Tetszőleges pozíció
Rögzítő Központ	>= 30 x 40 mm (panel 2 csavar, átmérő: 4 mm) 1...5 mm
Rögzítési Mód	Rögzítőanya fej alatt: 2...2,4 N.m
Jelzőegység Fej	Kerek
Kezelő Típusa	rugós
Kezelőprofil	Fekete sülyesztett, nyíl (fehér)
Érintkezők Típusa És Összetétele	1 NO
Érintkezők Működése	Lassan bontó
Mechanikai Tartósság	1500000 ciklus
Csatlakozás Típusa	Csavaros sorkapocs, <= 2 x 1,5 mm ² Csavaros sorkapocs, <= 1 x 2,5 mm ² Csavaros sorkapocs, >= 1 x 0,5 mm ² Gyorscsatlakozás 6,3 mm
Meghúzási Nyomaték	0,8 N.m
Rövidzárlat-Védelem	10 A gL biztosító megfelel IEC 60269-1/2
[Ith] Egyezményes Nyitott Szerelési Termikus Áram	10 A
[Ui] Névleges Szigetelési Feszültség	600 V megfelel IEC 60947-1
[Uimp] Névleges Lökő-Feszültség Állóság	6 kV megfelel IEC 60947-1
[Ie] Névleges Üzemi Áram	3 A -240 V, AC-15: B300, A600 0,27 A -250 V, DC-14, Q600
Elektromos Élettartam	500000 ciklus, AC-15: B300, 3 A -230 V, működési sebesség <60 cikl/perc, terhelési tényező: 0,5 megfelel IEC 60947-5-5 500000 ciklus, DC-14, 0,2 A -1150 V, működési sebesség <60 cikl/perc, terhelési tényező: 0,5

Nettó ár

Korlátozott felelősségi nyilatkozat: E dokumentáció nem azzal a céllal készült, hogy e termékek egyedi felhasználói alkalmazásait helyettesítse, és nem szabad ezek megfelelőségének vagy megbízhatóságának megállapítására felhasználni

Elektromos Megbízhatóság Iec 60947-5-4	$\Lambda < 10\exp(-8) \cdot 24 \text{ V}$
Szélesség	30 mm
Magasság	42 mm
Mélység	54,7 mm
Nettó Súly	0,032 kg
Lámpabúra / Tető / Kezelőszerv Színe	Fekete
Kezelő Típusa	Rugós

Környezet

Környezeti Levegő Hőmérséklete A Tároláshoz	-40...70 °C
Környezeti Levegő Hőmérséklete A Működéshez	-25...55 °C
Tűlfeszültségi Kategória	II. osztály megfelel IEC 55011
Ip Védettségi Szint	IP65 megfelel MSZ EN 60529
Ik Védettségi Szint	IK03 megfelel MSZ EN 60529
Szabványok	GB 14048.3 GB 14048.5 IEC 60947-1 IEC 60947-5-1/1991
Terméktanúsítványok	CE CCC
Rezgési Ellenállás	10 konstans gyorsuláással (f= 40...500 Hz) megfelel IEC 60068-2-6
Ütésállóság	7 gn (időtartam = 11 ms) esetén halogén fény megfelel IEC 60068-2-27, Ea tesztek

Csomagolási egység

1. Csomag-Csomagolási Egység Típusa	PCE
Egységek Száma 1. Csomagban	1
1. Csomag Magassága	3,0 cm
1. Csomag Szélessége	4,0 cm
1.Csomag Hossza	6,0 cm
1. Csomag Súlya	35,0 g
2. Csomag- Csomagolási Egység Típusa	S02
Egységek Száma 2. Csomagban	100
2.Csomag Magassága	15,0 cm
2. Csomag Szélessége	30,0 cm
2. Csomag Hossza	40,0 cm
2. Csomag Súlya	4,65 kg
3. Csomag- Csomagolási Egység Típusa	PAL
Egységek Száma 3. Csomagban	2000
3.Csomag Magassága	60,0 cm
3. Csomag Szélessége	80,0 cm
3. Csomag Hossza	90,0 cm
3. Csomag Súlya	92,2 kg

Fenntarthatóság

A **Green Premium™** címke a Schneider Electric elkötelezettsége aziránt, hogy kategóriájában vezető környezetvédelmi teljesítményű termékeket szállítson. A Green Premium a legújabb szabályozásoknak való megfelelést, a környezeti hatások átláthatóságát, valamint körforgásos és alacsony CO₂-kibocsátású termékeket ígér.

A termék fenntarthatóságának felmérésére vonatkozó útmutató egy fehér könyv, amely tisztázza a globális ökocímke-szabványokat és a környezetvédelmi nyilatkozatok értelmezését.

[Részletek a Green Premium programról >](#)

[Útmutató kereskedelmi termékek fenntarthatóságának felméréséhez >](#)

Jólléti teljesítmény

✓ Reach: A Különös Aggodalomra Okot
Adó Anyagoktól (Svhc) Mentés

✓ Higanymentes

✓ Rohs Korlátozás Alóli Kivétel [Igen](#)

Reach Rendelet [REACH nyilatkozat](#)


Eu Rohs Irányelv Proaktív megfelelés (A termék nem tartozik az EU RoHS jogi hatálya alá)
[EU RoHS nyilatkozat](#)

Kínai Rohs Rendelet [Kínai RoHS nyilatkozat](#)

Weee A terméket az európai uniós piacok területén az adott hulladékgyűjtési
szabályozásnak megfelelően kell leselejtezni, és nem szabad a háztartási hulladékba
dobni.

Dimensions Drawings

Dimensions




(e) Clamping thickness: 1 to 6 mm / 0.04 to 0.24 in.

Mounting and Clearance

Panel Cut-out for Pushbuttons, Switches and Pilot Lights (Finished Holes, Ready for Installation)


Connection by Screw Clamp Terminals



- (1) Diameter on finished panel or support
- (2) For selector switches and Emergency stop buttons, use of an anti-rotation plate type ZB5AZ902 is recommended.
- (3) Ø22.5 mm recommended ($\text{Ø}22.3 \begin{smallmatrix} +0.4 \\ 0 \end{smallmatrix}$) / Ø0.89 in. recommended ($\text{Ø}0.88 \text{ in.} \begin{smallmatrix} +0.016 \\ 0 \end{smallmatrix}$)

Connections	a in mm	a in in.	b in mm	b in in.
By screw clamp terminals connector	40	1.57	30	1.18
By Faston connectors	45	1.77	32	1.26

Detail of Lug Recess



- (1) Diameter on finished panel or support
- (2) For selector switches and Emergency stop buttons, use of an anti-rotation plate type ZB5AZ902 is recommended.
- (3) Ø22.5 mm recommended ($\text{Ø}22.3 \begin{smallmatrix} +0.4 \\ 0 \end{smallmatrix}$) / Ø0.89 in. recommended ($\text{Ø}0.88 \text{ in.} \begin{smallmatrix} +0.016 \\ 0 \end{smallmatrix}$)