

# Termékadatlap

Műszaki adatok



## Harmony Easy Series Ø22 Nyomógomb, Ø40 gombafejű, piros, 1NC

XA2EC42

Nettó listaár: 2 300,00 HUF

### Fő jellemzők

|                              |                         |
|------------------------------|-------------------------|
| Termékválaszték              | Easy Harmony XA2        |
| Termék Vagy Alkatrész Típusa | Komplett plomba készlet |
| Készülék Rövid Neve          | XA2                     |
| Külső Tokozat Anyaga         | Műanyag                 |
| Rögzítőperem Anyaga          | Műanyag                 |

### Kiegészítő jellemzők

|                                                   |                                                                                                                                                                               |
|---------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Szerelési Átmérő                                  | 22,5 mm                                                                                                                                                                       |
| Minimális Rendelési Mennyiség                     | 1                                                                                                                                                                             |
| Védőkezelés                                       | TC/TH                                                                                                                                                                         |
| Működési Helyzet                                  | Tetszőleges pozíció                                                                                                                                                           |
| Készülék Felszerelése                             | Rögzítőfurat                                                                                                                                                                  |
| Rögzítő Központ                                   | >= 30 x 40 mm (panel 2 csavar, átmérő: 4 mm) 1...5 mm                                                                                                                         |
| Rögzítési Mód                                     | Rögzítőanya fej alatt: 2...2,4 N.m                                                                                                                                            |
| Jelzőegység Fej                                   | Kerek                                                                                                                                                                         |
| Kezelő Típusa                                     | rugós                                                                                                                                                                         |
| Kezelőprofil                                      | Zöld Ø 40 gombafejű                                                                                                                                                           |
| Érintkezők Típusa És Összetétele                  | 1 NC                                                                                                                                                                          |
| Érintkezők Működése                               | Lassan bontó                                                                                                                                                                  |
| Mechanikai Tartósság                              | 1500000 ciklus                                                                                                                                                                |
| Csatlakozás Típusa                                | Csavaros sorkapocs, <= 2 x 1,5 mm <sup>2</sup><br>Csavaros sorkapocs, <= 1 x 2,5 mm <sup>2</sup><br>Csavaros sorkapocs, >= 1 x 0,5 mm <sup>2</sup><br>Gyorscsatlakozás 6,3 mm |
| Meghúzási Nyomaték                                | 0,8 N.m                                                                                                                                                                       |
| Rövidzárlat-Védelem                               | 10 A gL biztosító megfelel IEC 60269-1/2                                                                                                                                      |
| [Ith] Egyezményes Nyitott Szerelési Termikus Áram | 10 A                                                                                                                                                                          |
| [Ui] Névleges Szigetelési Feszültség              | 600 V megfelel IEC 60947-1                                                                                                                                                    |
| [Uimp] Névleges Lökő-Feszültség Állóság           | 6 kV megfelel IEC 60947-1                                                                                                                                                     |
| [Ie] Névleges Üzemi Áram                          | 3 A -240 V, AC-15: B300, A600<br>0,27 A -250 V, DC-14, Q600                                                                                                                   |

Nettó ár

Korlátozott felelősségi nyilatkozat: E dokumentáció nem azzal a céllal készült, hogy e termékek egyedi felhasználói alkalmazásait helyettesítse, és nem szabad ezek megfelelőségének vagy megbízhatóságának megállapítására felhasználni

|                                        |                                                                                                                                                                                                                                               |
|----------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Elektromos Élettartam                  | 500000 ciklus, AC-15: B300, 3 A -230 V, működési sebesség <60 cikl/perc, terhelési tényező: 0,5 megfelel IEC 60947-5-5<br>500000 ciklus, DC-14, 0,2 A -1150 V, működési sebesség <60 cikl/perc, terhelési tényező: 0,5 megfelel IEC 60947-5-5 |
| Elektromos Megbízhatóság Iec 60947-5-4 | $\Lambda < 10 \exp(-8) \cdot 24 \text{ V}$                                                                                                                                                                                                    |
| Szélesség                              | 42 mm                                                                                                                                                                                                                                         |
| Magasság                               | 30 mm                                                                                                                                                                                                                                         |
| Mélység                                | 74,2 mm                                                                                                                                                                                                                                       |
| Nettó Súly                             | 0,052 kg                                                                                                                                                                                                                                      |
| Lámpabúra / Tető / Kezelőszerv Színe   | Vörös                                                                                                                                                                                                                                         |
| Kezelő Típusa                          | Rugós                                                                                                                                                                                                                                         |

## Környezet

|                                             |                                                                                   |
|---------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|
| Környezeti Levegő Hőmérséklete A Tároláshoz | -40...70 °C                                                                       |
| Környezeti Levegő Hőmérséklete A Működéshez | -25...55 °C                                                                       |
| Tűlfeszültségi Kategória                    | II. osztály megfelel IEC 55011                                                    |
| Ip Védettségi Szint                         | IP65 megfelel MSZ EN 60529                                                        |
| Ik Védettségi Szint                         | IK03 megfelel MSZ EN 60529                                                        |
| Szabványok                                  | IEC 60947-1<br>GB 14048.5<br>GB 14048.3<br>IEC 60947-5-1/1991                     |
| Terméktanúsítványok                         | CE<br>CCC                                                                         |
| Rezgési Ellenállás                          | 10 konstans gyorsulással ( $f = 40 \dots 500 \text{ Hz}$ ) megfelel IEC 60068-2-6 |
| Ütésállóság                                 | 15 gn (időtartam = 11 ms) esetén halogén fény megfelel IEC 60068-2-27, Ea tesztek |

## Csomagolási egység

|                                      |         |
|--------------------------------------|---------|
| 1. Csomag-Csomagolási Egység Típusa  | PCE     |
| Egységek Száma 1. Csomagban          | 1       |
| 1. Csomag Magassága                  | 3 cm    |
| 1. Csomag Szélessége                 | 4 cm    |
| 1.Csomag Hossza                      | 7,5 cm  |
| 1. Csomag Súlya                      | 66 g    |
| 2. Csomag- Csomagolási Egység Típusa | S02     |
| Egységek Száma 2. Csomagban          | 70      |
| 2.Csomag Magassága                   | 15 cm   |
| 2. Csomag Szélessége                 | 30 cm   |
| 2. Csomag Hossza                     | 40 cm   |
| 2. Csomag Súlya                      | 4,67 kg |
| 3. Csomag- Csomagolási Egység Típusa | PAL     |
| Egységek Száma 3. Csomagban          | 1400    |
| 3.Csomag Magassága                   | 60 cm   |
| 3. Csomag Szélessége                 | 80 cm   |

|                  |         |
|------------------|---------|
| 3. Csomag Hossza | 90 cm   |
| 3. Csomag Súlya  | 92,6 kg |

Fenntarthatóság



A **Green Premium™** címke a Schneider Electric elkötelezettsége azíránt, hogy kategóriájában vezető környezetvédelmi teljesítményű termékeket szállítson. A Green Premium a legújabb szabályozásoknak való megfelelést, a környezeti hatások átláthatóságát, valamint körforgásos és alacsony CO<sub>2</sub>-kibocsátású termékeket ígér.

A **termék fenntarthatóságának felmérésére vonatkozó útmutató** egy fehér könyv, amely tisztázza a globális ökocímke-szabványokat és a környezetvédelmi nyilatkozatok értelmezését.

[Részletek a Green Premium programról >](#)

[Útmutató kereskedelmi termékek fenntarthatóságának felméréséhez >](#)



RoHS/REACH

Jólléti teljesítmény

✓

Reach: A Különös Aggodalomra Okot Adó Anyagoktól (Svhc) Mentés

✓

Higanymentes

✓

RoHS Korlátozás Alóli Kivétel


Igen

Tanúsítványok és szabványok

|                     |                                                                                                                                                                   |
|---------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Reach Rendelet      | <a href="#">REACH nyilatkozat</a>                                                                                                                                 |
| Eu RoHS Irányelv    | Proaktív megfelelés (A termék nem tartozik az EU RoHS jogi hatálya alá)<br><a href="#">EU RoHS nyilatkozat</a>                                                    |
| Kínai RoHS Rendelet | <a href="#">Kínai RoHS nyilatkozat</a>                                                                                                                            |
| Weee                | A terméket az európai uniós piacok területén az adott hulladékgyűjtési szabályozásnak megfelelően kell leselejtezni, és nem szabad a háztartási hulladékba dobni. |

Dimensions Drawings

Dimensions



(e) Clamping thickness: 1 to 6 mm / 0.04 to 0.24 in.

Mounting and Clearance

Panel Cut-out for Pushbuttons, Switches and Pilot Lights (Finished Holes, Ready for Installation)


Connection by Screw Clamp Terminals



- (1) Diameter on finished panel or support
- (2) For selector switches and Emergency stop buttons, use of an anti-rotation plate type ZB5AZ902 is recommended.
- (3) Ø22.5 mm recommended ( $\text{Ø}22.3 \begin{smallmatrix} +0.4 \\ 0 \end{smallmatrix}$ ) / Ø0.89 in. recommended ( $\text{Ø}0.88 \text{ in. } \begin{smallmatrix} +0.016 \\ 0 \end{smallmatrix}$ )

| Connections                        | a in mm | a in in. | b in mm | b in in. |
|------------------------------------|---------|----------|---------|----------|
| By screw clamp terminals connector | 40      | 1.57     | 30      | 1.18     |
| By Faston connectors               | 45      | 1.77     | 32      | 1.26     |

Detail of Lug Recess



- (1) Diameter on finished panel or support
- (2) For selector switches and Emergency stop buttons, use of an anti-rotation plate type ZB5AZ902 is recommended.
- (3) Ø22.5 mm recommended ( $\text{Ø}22.3 \begin{smallmatrix} +0.4 \\ 0 \end{smallmatrix}$ ) / Ø0.89 in. recommended ( $\text{Ø}0.88 \text{ in. } \begin{smallmatrix} +0.016 \\ 0 \end{smallmatrix}$ )