



Elektronikus relé D mágneskapcsoló, 1.2-6 A, 110VAC

LR9D07F7

ⓘ Megszűnt termék

Fő jellemzők

Termékcsalád	Thalassa
Termék Neve	TeSys D
Készülék Rövid Neve	LR9D
Termék Vagy Alkatrész Típusa	Elektronikus túláramrelé
Reléalkalmazás	Túlterhelés $I_{max} > I_{setting}$ Retszelt rotor, mechanikai elakadás $I > 3 \times I_{setting}$ Érzékenység fáziszárlatra
Termék Kompatibilitása	LC1D09...D38
Hálózat Típusa	AC
[Us] Névleges Betáplálási Feszültség	100...120 V AC
Termikus Védelem Beállítási Tartomány	1,2...7 A
Ue Névleges Üzemi Feszültség	600 V AC 50/60 Hz esetén betápláló áramkör megfelel CSA 1010 600 V AC 50/60 Hz esetén betápláló áramkör megfelel UL94 (anyag V0) 6 V AC 50/60 Hz esetén betápláló áramkör megfelel IEC 60947-4-1 § 7-2-1-5-2
Mennyiség Készletenként	10 darabos készlet

Kiegészítő jellemzők

Hálózati Frekvencia	50...60 Hz
Szerelési Támogatás	Közvetlen a szerkezetre Sín
Kikapcsolási Küszöb	1,2...6 A
Átmeneti Ellenállás	6 kV megfelel IEC 61000-4-5 3. szint
Érintkezők Típusa És Összetétele	1 kapcsolási ciklus
Ith Konvencionális Termikus Szabad Levegő Áram	3 A esetén vezérlő áramkör
Védelem Típusa	Diódával beépített 3 A - esetén vezérlő áramkör GB2 megszakító 3 A - esetén vezérlő áramkör GL biztosító 3 A - esetén vezérlő áramkör
Maximális Teljesítmény	28 W -1150 V DC megfelel IEC 60947-1 28 W -230...240 V DC megfelel IEC 60947-1 55 W -24 Veff DC megfelel IEC 60947-1 55 W -48 Veff DC megfelel IEC 60947-1 140 VA -48 Veff AC megfelel IEC 60947-1 360 VA -1150 V AC megfelel IEC 60947-1 360 VA -230...240 V AC megfelel IEC 60947-1 70 VA -24 Veff AC megfelel IEC 60947-1
Ui Névleges Szigetelési Feszültség	Betápláló áramkör: 600 V megfelel CSA 1010 Betápláló áramkör: 600 V megfelel UL94 (anyag V0) Betápláló áramkör: 690 V megfelel IEC 60947-4-1 § 7-2-1-5-2

Nettó ár

Korlátozott felelősségi nyilatkozat: E dokumentáció nem azzal a céllal készült, hogy e termékek egyedi felhasználói alkalmazásait helyettesítse, és nem szabad ezek megfeleltetésének vagy megbízhatóságának megállapítására felhasználni

[Uimp] Névleges Lökő-Feszültség Állóság	6 kV
Fázis Meghibásodási Érzékenység	< 3 s
Visszaállítás	Automatikus reset 120 s, nem állítható Elektromos a bemenet és a tápáramkör között Kézi reset
Időtartomány	0,2...10 s - ki 0,3...10 s - ki 0,5...30 s - DATA az RF bemenetre
Jelzőfunkció	4 pozíciós kijelző
Csatlakozás Típusa	Vezérlő áramkör: kábel 1 x 1...25 mm ² rugalmas kábelvéggel Vezérlő áramkör: kábel 1 x 1...25 mm ² rugalmas nélkül Betápláló áramkör: kábel 1 x 1...4 mm ² rugalmas kábelvéggel Betápláló áramkör: kábel 1 x 1,5...10 mm ² rugalmas nélkül Betápláló áramkör: füles kapocs 1 x 1...4 mm ² rugalmas kábelvéggel Betápláló áramkör: füles kapocs 1 x 1,5...10 mm ² rugalmas nélkül Vezérlő áramkör: kábel 2 x 1...25 mm ² rugalmas kábelvéggel Vezérlő áramkör: kábel 2 x 1...25 mm ² rugalmas nélkül Vezérlő áramkör: füles kapocs 1 x 1...25 mm ² rugalmas kábelvéggel Vezérlő áramkör: füles kapocs 1 x 1...25 mm ² rugalmas nélkül Vezérlő áramkör: füles kapocs 2 x 1...25 mm ² rugalmas kábelvéggel Vezérlő áramkör: füles kapocs 2 x 1...25 mm ² rugalmas nélkül
Meghúzási Nyomaték	Vezérlő áramkör: 0.6...1.2 N.m mellett füles kapocs Betápláló áramkör: 2 N.m mellett kábel
Magasság	67,5 mm
Szélesség	45 mm
Mélység	67,5 mm
Nettó Súly	0,172 kg

Környezet

Szabványok	IEC 60947-1 IEC 60255-7 3. kategória
Terméktanúsítványok	GOST UL-Aex CSA-Ex
Védőkezelés	TH kérésre megfelel IEC 60068-1
Ip Védettségi Fok	IP20 megfelel MSZ EN 60529
A Környezeti Levegő Hőmérséklete A Működéshez	-25...60 °C megfelel IEC 60947-4-1 § 7-2-1-5-2
Környezeti Levegő Hőmérséklete A Tároláshoz	-30...80 °C
Üzemi Magasság	2000 m
Tűzellenállási Képesség	850 °C megfelel IEC 60695-2-1
Ütésállóság	15 gn 120 s, nem állítható megfelel IEC 60068-2-78
Rezgési Ellenállás	4 gn egyenletes gyorsulás megfelel IEC 60068-2-6
Dielektromos Szilárdság	2 V 50 Hz megfelel IEC 60255-6
Ellenállás Elektrosztatikus Kisüléssel Szemben	6 kV közvetlen módban 8 kV mind a 3 tengelyen
Ellenállás Sugárzásos Mezőkkel Szemben	10 V/m 3A szint
Ellenállás Gyors Tranziensekkel Szemben	2 kV
Sugárzott/Vezetett Zavar	10 V megfelel EN 61000-4-8 A osztály megfelel EN 55011:2007, A2:2007 az 1-es csoport, A osztály számára

Csomagolási egység

1. Csomag-Csomagolási Egység Típusa	PCE
Egységek Száma 1. Csomagban	1
1. Csomag Magassága	5,500 cm
1. Csomag Szélessége	7,400 cm
1.Csomag Hossza	7,800 cm
1. Csomag Súlya	183,000 g
2. Csomag- Csomagolási Egység Típusa	S01
Egységek Száma 2. Csomagban	4
2.Csomag Magassága	15,000 cm
2. Csomag Szélessége	15,000 cm
2. Csomag Hossza	40,000 cm
2. Csomag Súlya	1,015 kg

Garancia

Garancia	18 months
----------	-----------

Fenntarthatóság

A **Green Premium™** címke a Schneider Electric elkötelezettsége azíránt, hogy kategóriájában vezető környezetvédelmi teljesítményű termékeket szállítson. A Green Premium a legújabb szabályozásoknak való megfelelést, a környezeti hatások átláthatóságát, valamint körforgásos és alacsony CO₂-kibocsátású termékeket ígér.

A termék fenntarthatóságának felmérésére vonatkozó útmutató egy fehér könyv, amely tisztázza a globális ökocímke-szabványokat és a környezetvédelmi nyilatkozatok értelmezését.

[Részletek a Green Premium programról >](#)

[Útmutató kereskedelmi termékek fenntarthatóságának felméréséhez >](#)

Jólléti teljesítmény

 Higanymentes	
 Rohs Korlátozás Alóli Kivétel	Igen
Reach Rendelet	REACH nyilatkozat
Eu Rohs Irányelv	Megfelel a mentességeknek
Kínai Rohs Rendelet	Kínai RoHS nyilatkozat A Kínai RoHS rendelet hatályán kívül eső termék. Az anyagok feltüntetése tájékoztató jellegű.
Weee	A terméket az európai uniós piacok területén az adott hulladékgyűjtési szabályozásnak megfelelően kell leselejtezni, és nem szabad a háztartási hulladékba dobni.