

# Termékadatlap

Műszaki adatok



Harmony XALK tokozott  
vészgomb, sárga, 1 piros  
gombafejű nyomógomb, forgatásra  
kioldóg, 2NC, "EMERGENCY  
STOP"

XALK178FH29

Nettó listaár: 18 130,00 HUF

## Fő jellemzők

|                              |                                                                  |
|------------------------------|------------------------------------------------------------------|
| Termékválaszték              | Harmony XAM                                                      |
| Termék Vagy Alkatrész Tipusa | Komplett dóm kamera                                              |
| Készülék Rövid Neve          | XALK                                                             |
| Termék Rendeltetési Helye    | XB5 Ø 22 mm vezérlő- és jelzőegységekhez                         |
| Vezérlőállomás-Alkalmazás    | Vészleállító funkció                                             |
| Tokozat Alapszíne            | Világosszürke (RAL 7035)                                         |
| Fedél Színe                  | Sárga (RAL 1021)                                                 |
| Anyag                        | Polikarbonát + 20% FG                                            |
| Kezelő Profilja              | 1 gombafejes nyomógomb                                           |
| Kezelők Leírása              | Piros "EMERGENCY STOP" 2 NC                                      |
| Újrabeállítás                | Fordításra kioldó                                                |
| Ellenőrzőállomás Felépítése  | 1 gombafejű nyomógomb Ø, 40 mm, vörös 2 NC EMERGENCY STOP jelzés |
| Jelölés Helye                | Jelölés a vezérlő állomáson                                      |
| Érintkezők Működése          | Lassan bontó                                                     |

## Kiegészítő jellemzők

|                                         |                                                                                                                                                                                               |
|-----------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Kábelbemenet                            | 1 kikönnnyítés kábel bevezetéséhez 0...14 mm<br>2 kikönnnyítés Pg 13-as és ISO M20-as kábelbevezetés számára 0...12 mm                                                                        |
| Nettó Súly                              | 0,194 kg                                                                                                                                                                                      |
| Ellenállás Nagy Nyomású Mosóval Szemben | 7000000 Pa -55 °C, távolság: 0,1 m                                                                                                                                                            |
| Pozitív Nyitás                          | Van megfelel EN/IEC 60947-5-1 3. rész                                                                                                                                                         |
| Üzemi Mozgás                            | 1,5 mm (NC változó elektromos állapot)<br>4,3 mm (összes úthossz)                                                                                                                             |
| Üzemelési Erő                           | 44 N                                                                                                                                                                                          |
| Mechanikai Tartósság                    | 300000 ciklus                                                                                                                                                                                 |
| Csatlakozás Tipusa                      | Csavaros csatlakozás, <= 2 x 1,5 mm² kábelvéggel megfelel EN/IEC 60947-1 és EN/IEC 60664-1<br>Csavaros csatlakozás, >= 1 x 0,22 mm² kábelvég nélkül megfelel EN/IEC 60947-1 és EN/IEC 60664-1 |
| Meghúzási Nyomaték                      | 0,8...1,2 N.m megfelel EN/IEC 60947-1 és EN/IEC 60664-1                                                                                                                                       |

Nettó ár

Korlátozott felelősségi nyilatkozat: E dokumentáció nem azzal a céllal készült, hogy e termékek egyedi felhasználói alkalmazásait helyettesítse, és nem szabad ezek megfelelőségének vagy megbízhatóságának megállapítására felhasználni

|                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|---------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Csavarfej Alakja                                  | Kereszt megfelelő Philips no 1 csavarhúzó<br>Kereszt megfelelő pozidriv No 1 csavarhúzó<br>Kivágásokkal megfelelő lapos Ø 4 mm csavarhúzó<br>Kivágásokkal megfelelő lapos Ø 5,5 mm csavarhúzó                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Érintkezők Anyaga                                 | Ezüst ötvözet (Ag/Ni)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Rövidzárlat-Védelem                               | 10 A megszakító típus gG megfelel EN/IEC 60947-5-1, DIN VDE 0660 200-as rész                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| [Ith] Egyezményes Nyitott Szerelési Termikus Áram | 10 A megfelel EN/IEC 60947-5-1, DIN VDE 0660 200-as rész                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| [Ui] Névleges Szigetelési Feszültség              | 600 V (szennyezési fok 3) megfelel EN/IEC 60947-1 és EN/IEC 60664-1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| [Uimp] Névleges Lökő-Feszültség Állóság           | 6 kV megfelel EN/IEC 60947-1 és EN/IEC 60664-1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| [Ie] Névleges Üzemi Áram                          | 3 A -240 V, AC-15: B300, A600 megfelel EN/IEC 60947-5-1, DIN VDE 0660 200-as rész<br>6 A -125...180 V, AC-15: B300, A600 megfelel EN/IEC 60947-5-1, DIN VDE 0660 200-as rész<br>0,1 A -600 V, DC-14, Q600 megfelel EN/IEC 60947-5-1, DIN VDE 0660 200-as rész<br>0,27 A -250 V, DC-14, Q600 megfelel EN/IEC 60947-5-1, DIN VDE 0660 200-as rész<br>0,55 A -125 V, DC-14, Q600 megfelel EN/IEC 60947-5-1, DIN VDE 0660 200-as rész<br>1,2 A -600 V, AC-15: B300, A600 megfelel EN/IEC 60947-5-1, DIN VDE 0660 200-as rész                                                                                                                                                                                          |
| Elektromos Élettartam                             | 1000000 ciklus, AC-15: B300, 2 A -230 V, működési sebesség <3600 cikl/óra, terhelési tényező: 0,5 megfelel EN/IEC 60947-5-1 K függelék<br>1000000 ciklus, AC-15: B300, 3 A -125...180 V, működési sebesség <3600 cikl/óra, terhelési tényező: 0,5 megfelel EN/IEC 60947-5-1 K függelék<br>1000000 ciklus, AC-15: B300, 4 A -24 Veff, működési sebesség <3600 cikl/óra, terhelési tényező: 0,5 megfelel EN/IEC 60947-5-1 K függelék<br>1000000 ciklus, DC-14, 0,2 A -1150 V, működési sebesség <3600 cikl/óra, terhelési tényező: 0,5 megfelel EN/IEC 60947-5-1 K függelék<br>1000000 ciklus, DC-14, 0,5 A -24 Veff, működési sebesség <3600 cikl/óra, terhelési tényező: 0,5 megfelel EN/IEC 60947-5-1 K függelék |
| Elektromos Megbízhatóság Iec 60947-5-4            | $\Lambda < 10^{\exp(-6)} -5 \text{ V}, 1 \text{ mA}$ megfelel EN/IEC 60947-5-5<br>$\Lambda < 10^{\exp(-8)} -185...265 \text{ V}, 5 \text{ mA}$ megfelel EN/IEC 60947-5-5                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |

## Környezet

|                                             |                                                                                                                                                                                                             |
|---------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Védőkezelés                                 | TH kérésre                                                                                                                                                                                                  |
| Környezeti Levegő Hőmérséklete A Tároláshoz | -40...70 °C                                                                                                                                                                                                 |
| Környezeti Levegő Hőmérséklete A Működéshez | -40...70 °C                                                                                                                                                                                                 |
| Tűlfeszültségi Kategória                    | II. osztály megfelel IEC 60536                                                                                                                                                                              |
| Ip Védettségi Szint                         | IP669 megfelel MSZ EN 60529<br>IP671<br>IP69K<br>IP69K kettős szigetelés                                                                                                                                    |
| Nema Védettségi Szint                       | NEMA 13<br>NEMA 4X                                                                                                                                                                                          |
| Ik Védettségi Fok                           | IK03 conforming to EN 50102                                                                                                                                                                                 |
| Szabványok                                  | UL 508-CM<br>EN/ISO 13850: 2006<br>CSA C22.2 No 14<br>EN/IEC 60947-5-1, DIN VDE 0660 200-as rész<br>EN/IEC 60947-1 és EN/IEC 60664-1<br>EN/IEC 60204-2<br>JIS C 852<br>EN/IEC 60947-5-5<br>EN/IEC 60947-7-1 |
| Rezgési Ellenállás                          | 5 Gn konstans gyorsulás ( $f = 12...500 \text{ Hz}$ ) megfelel IEC 60068-2-6                                                                                                                                |
| Ütésállóság                                 | 35 gn (időtartam = 18 ms) esetén halogén fény megfelel IEC 60068-2-27, Ea tesztek<br>5 gn (időtartam = 11 ms) esetén halogén fény megfelel IEC 60068-2-27, Ea tesztek                                       |

## Csomagolási egység

|                                        |         |
|----------------------------------------|---------|
| 1. Csomag-Csomagolási Egység<br>Típusa | PCE     |
| Egységek Száma 1. Csomagban            | 1       |
| 1. Csomag Magassága                    | 10,0 cm |
| 1. Csomag Szélessége                   | 7,0 cm  |
| 1.Csomag Hossza                        | 7,0 cm  |
| 1. Csomag Súlya                        | 190,0 g |

Fenntarthatóság



A **Green Premium™** címke a Schneider Electric elkötelezettsége aziránt, hogy kategóriájában vezető környezetvédelmi teljesítményű termékeket szállítson. A Green Premium a legújabb szabályozásoknak való megfelelést, a környezeti hatások átláthatóságát, valamint körforgásos és alacsony CO<sub>2</sub>-kibocsátású termékeket ígér.

A **termék fenntarthatóságának felmérésére vonatkozó útmutató** egy fehér könyv, amely tisztázza a globális ökocímke-szabványokat és a környezetvédelmi nyilatkozatok értelmezését.

[Részletek a Green Premium programról >](#)

[Útmutató kereskedelmi termékek fenntarthatóságának felméréséhez >](#)



Átláthatóság   RoHS/REACH

### Jólléti teljesítmény

✓

Reach: A Különös Aggodalomra Okot Adó Anyagoktól (Svhc) Mentés

✓

Mérgező Nehézfémektől Mentés

✓

Higanymentes

✓

RoHS Korlátozás Alóli Kivétel


Igen

### Tanúsítványok és szabványok

|                             |                                                                                                                                                                   |
|-----------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Reach Rendelet              | <a href="#">REACH nyilatkozat</a>                                                                                                                                 |
| Eu RoHS Irányelv            | Proaktív megfelelés (A termék nem tartozik az EU RoHS jogi hatálya alá)<br><a href="#">EU RoHS nyilatkozat</a>                                                    |
| Kínai RoHS Rendelet         | <a href="#">Kínai RoHS nyilatkozat</a>                                                                                                                            |
| Környezetvédelmi Közzététel | <a href="#">A termék környezeti profilja</a>                                                                                                                      |
| Weee                        | A terméket az európai uniós piacok területén az adott hulladékgyűjtési szabályozásnak megfelelően kell leselejtezni, és nem szabad a háztartási hulladékba dobni. |
| Körkörösségi Profil         | <a href="#">Élettartam végére vonatkozó információ</a>                                                                                                            |

Dimensions Drawings

Dimensions



- (1) 2 knock-outs for Pg 13.5 cable gland, maximum capacity 12 mm/0.47 in.  
(2) Knock-out for cable entry, maximum capacity 14 mm/0.55 in.

| Control station fitted with:                              | c in mm | c in in. |
|-----------------------------------------------------------|---------|----------|
| Flush pushbutton                                          | 62      | 2.44     |
| Pilot light                                               | 64      | 2.52     |
| Illuminated pushbutton                                    | 65.5    | 2.58     |
| Projecting pushbutton                                     | 66      | 2.60     |
| Selector switch                                           | 80      | 3.15     |
| Mushroom head pushbutton                                  | 91.5    | 3.58     |
| Latching mushroom head Emergency stop pushbutton with key | 115     | 4.53     |
| Key switch                                                | 105.5   | 4.15     |