

Termékadatlap

Műszaki adatok



Harmony ATEX DG komplett nyomógomb, Ø22, védősapkás, 1NC, piros

XB4BP42GEX

Nettó listaár: 24 359,00 HUF

Fő jellemzők

Termékválaszték	Harmony XB4R
Termék Vagy Alkatrész Típusa	Komplett plomba készlet
Készülék Rövid Neve	XB4F
Külső Tokozaat Anyaga	Króm bevont fém
Rögzőtőperem Anyaga	Zamak
Szerelési Átmérő	22 mm
Minimális Rendelési Mennyiség	1
Poros Zóna	21-22-es zóna
Robbanásbiztos Környezet	Zone 1 - 2
Kezelő Típusa	rugós
Kezelőprofil	Vörös kiemelkedő
Kezelő Kiegészítő Információ	Saruzott (átlátszó szilikongumi)
Érintkezők Típusa És Összetétele	1 NC

Kiegészítő jellemzők

Szélesség	46,2 mm
Magasság	30 mm
Mélység	72 mm
Nettó Súly	0,109 kg
Készülékbeépítés	Rögzőtőfurat - átmérő: 22,5 mm +/- 0,2 Nm megfelel IEC 60947-1
Rögzőtő Központ	>= 30 x 40 mm (felületre szerelt) 1...6 mm
Beágyazási Mélység	58 mm
Jelölés	Ex db eb IIC Gb II 2 GD Ex tb IIIC Db
Jelzőegység Fej	Kerek
Érintkezők Működése	Lassan bontó
Pozitív Nyitás	Van
Üzemi Mozgás	1,688 mm (engagement point) 3,271 mm (2-es és 2-es csatorna) 4,424 mm (összes úthossz)
Üzemelési Erő	2,873 N
Mechanikai Tartósság	5000000 ciklus

Nettó ár

Korlátozott felelősségi nyilatkozat: E dokumentáció nem azzal a céllal készült, hogy e termékek egyedi felhasználói alkalmazásait helyettesítse, és nem szabad ezek megfelelőségének vagy megbízhatóságának megállapítására felhasználni

Csatlakozás Típusa	Csavaros csatlakozás, 2 x 100 mm² kábelvéggel megfelel IEC 60947-1 Csavaros csatlakozás, 1 x 23 mm² kábelvég nélkül megfelel IEC 60947-1
Meghúzási Nyomaték	0,8...1,2 N.m megfelel IEC 60947-1
[Ith] Egyezményes Nyitott Szerelési Termikus Áram	10 A megfelel IEC 60947-5-1/1991
[Ui] Névleges Szigetelési Feszültség	415 V
[Ie] Névleges Üzemi Áram	1,9 A -3 V, AC-1, A600 megfelel IEC 60947-5-1/1991 3 A -240 V, AC-1, A600 megfelel IEC 60947-5-1/1991 6 A -125...180 V, AC-1, A600 megfelel IEC 60947-5-1/1991 0,27 A -250 V, DC-1, Q300 megfelel IEC 60947-5-1/1991 0,55 A -125 V, DC-1, Q300 megfelel IEC 60947-5-1/1991 2,87 A -24 Veff, DC-1, Q300 megfelel IEC 60947-5-1/1991

Környezet

Védőkezelés	TH kérésre
Környezeti Levegő Hőmérséklete A Tároláshoz	-40...70 °C
Környezeti Levegő Hőmérséklete A Működéshez	-20...75 °C
Ip Védettségi Szint	IP669 megfelel MSZ EN 60529
Szabványok	IEC 60079-31:2009/A1 EN/IEC 60079-11:2009/A1 IEC 60079-7:2009/A1 IEC 600825-1:2009/A1 UL 60079-0 UL 60079-1 UL 60079-31 ANSI/RIA R15.06 CSA C22.2 No 213 Class I Division 2
Terméktanúsítványok	INERIS 06ATEX0065X

Csomagolási egység

1. Csomag-Csomagolási Egység Típusa	PCE
Egységek Száma 1. Csomagban	1
1. Csomag Magassága	3,81 cm
1. Csomag Szélessége	12,7 cm
1.Csomag Hossza	15,24 cm
1. Csomag Súlya	104,327 g

Fenntarthatóság

A **Green Premium™** címke a Schneider Electric elkötelezettsége aziránt, hogy kategóriájában vezető környezetvédelmi teljesítményű termékeket szállítson. A Green Premium a legújabb szabályozásoknak való megfelelést, a környezeti hatások átláthatóságát, valamint körforgásos és alacsony CO₂-kibocsátású termékeket ígér.

A **termék fenntarthatóságának felmérésére vonatkozó útmutató** egy fehér könyv, amely tisztázza a globális ökocímke-szabványokat és a környezetvédelmi nyilatkozatok értelmezését.

[Részletek a Green Premium programról >](#)

[Útmutató kereskedelmi termékek fenntarthatóságának felméréséhez >](#)



Átláthatóság RoHS/REACH

Jólléti teljesítmény

✓ Reach: A Különös Aggodalomra Okot Adó Anyagoktól (Svhc) Mentés

✓ Méregző Nehézfémektől Mentés

✓ Higanymentes


✓ Rohs Korlátozás Alóli Kivétel [Igen](#)

Tanúsítványok és szabványok

Reach Rendelet	REACH nyilatkozat
Eu Rohs Irányelv	Proaktív megfelelés (A termék nem tartozik az EU RoHS jogi hatálya alá) EU RoHS nyilatkozat
Kínai Rohs Rendelet	Kínai RoHS nyilatkozat
Környezetvédelmi Közzététel	A termék környezeti profilja
Weee	A terméket az európai uniós piacok területén az adott hulladékgyűjtési szabályozásnak megfelelően kell leselejtezni, és nem szabad a háztartási hulladékba dobni.
Körkörösségi Profil	Élettartam végére vonatkozó információ

Dimensions Drawings

Dimensions




e : support thickness: 1 to 6 mm / 0.04 to 0.24 in.

Mounting and Clearance

Panel Cut-out for Pushbuttons, Switches and Pilot Lights (Finished Holes, Ready for Installation)

Connection by Screw Clamp Terminals



- (1) Diameter on finished panel or support
- (2) 40 mm min. / 1.57 in. min.
- (3) 30 mm min. / 1.18 in. min.
- (4) Ø 22.5 mm / 0.89 in. recommended (Ø 22.3 mm $^{+0.4}_0$ / 0.88 in. $^{+0.016}_0$)