



4P4D Micrologic 2.2 AB 240 A kioldóegység

LV434554

! Forgalmazása megszűnt, ekkor: 2023. jún. 15.

! Megszűnt termék

Nettó listaár: 340 593,00 HUF

Fő jellemzők

Termékcsalád	Compact
Termékválaszték	ComPact NSX100...250
Termék Vagy Alkatrész Típusa	Kioldóegység
Kioldóegység Megnevezése	Micrologic 2.2 AB
Kioldóegység Technológia	Elektronikus
Termékcsalád Kompatibilitása	Compact NSX250
Készülék Alkalmazás	Special application
Number Of Poles	4P
Védett Pólusok Leírása	3t 3t + N/2 4t
Nulla Helyzete	Bal
Kioldóegység Védelmi Funkciók	LSol
Védelem Típusa	L : for túlterhelés elleni védelem (tartós) So : for short time short-circuit protection with fixed delay I : for pillanatnyi rövidzár védelem
Trip Unit Rated Current	240 A -40 °C
Ue Névleges Üzemi Feszültség	6 V AC 50/60 Hz
Hálózat Típusa	AC
Hálózati Frekvencia	50/60 Hz

Kiegészítő jellemzők

Long-Time Pick-Up Adjustment Type Ir (Thermal Protection)	Állítható
[Ir] Long-Time Protection Pick-Up Adjustment Range	140...240 A
Long-Time Protection Delay Adjustment Type Tr	Rögzített
[Tr] Long-Time Protection Delay Adjustment Range	15 s -1,5 x Ir 0,35 s -7,2 x Ir 0,5 s -6 x Ir
Termikus Memória	20 perc a kioldás előtt és után
Short-Time Protection Pick-Up Adjustment Type Isd	Állítható 9 beállítás
[Isd] Short-Time Protection Pick-Up Adjustment Range	1.5...10 x Ir
Short-Time Protection Delay Adjustment Type Tsd	Rögzített

Nettó ár

Korlátozott felelősségi nyilatkozat: E dokumentáció nem azzal a céllal készült, hogy e termékek egyedi felhasználói alkalmazásait helyettesítse, és nem szabad ezek megfelelőségének vagy megbízhatóságának megállapítására felhasználni

[Tsd] Short-Time Protection Delay Adjustment Range	0,02 s
Instantaneous Protection Pick-Up Adjustment Type II	Rögzített
[II] Instantaneous Protection Pick-Up Adjustment Range	2880 A
Szivárgóáram-Védelem	Nincs
Neutral Protection Settings	0,5 x Ir (3t + N/2) 1 x Ir (4t) Nincs védelem (3t)
Zónaszelektív Reteszelés Zsi	Nincs
Helyi Jelzés	Vevő aktivitás: Villogó LED: a készülék túlmelegszik (zöld) Túlfelhasználás: LED 90% Ir (piros) Túlfelhasználás: LED 95% Ith (narancs)

Környezet

Szabványok	UL 508-CM EN/IEC 60947-3
Terméktanúsítványok	CCC Marine GL Bridge EAC
Működéshez Szükséges Környezeti Levegő Hőmérséklete	-25...70 °C
Környezeti Levegő Hőmérséklete A Tároláshoz	-50...85 °C

Csomagolási egység

1. Csomag-Csomagolási Egység Típusa	PCE
Egységek Száma 1. Csomagban	1
1. Csomag Magassága	6,5 cm
1. Csomag Szélessége	9,5 cm
1.Csomag Hossza	15,0 cm
1. Csomag Súly	571,0 g
2. Csomag- Csomagolási Egység Típusa	S03
Egységek Száma 2. Csomagban	23
2.Csomag Magassága	30,0 cm
2. Csomag Szélessége	30,0 cm
2. Csomag Hossza	40,0 cm
2. Csomag Súly	13,58 kg

Garancia

Garancia	18 months
----------	-----------

Fenntarthatóság

A **Green Premium™** címke a Schneider Electric elkötelezettsége azíránt, hogy kategóriájában vezető környezetvédelmi teljesítményű termékeket szállítson. A Green Premium a legújabb szabályozásoknak való megfelelést, a környezeti hatások átláthatóságát, valamint körforgásos és alacsony CO₂-kibocsátású termékeket ígér.

A **termék fenntarthatóságának felmérésére vonatkozó útmutató** egy fehér könyv, amely tisztázza a globális ökocímke-szabványokat és a környezetvédelmi nyilatkozatok értelmezését.

[Részletek a Green Premium programról >](#)

[Útmutató kereskedelmi termékek fenntarthatóságának felméréséhez >](#)



Átláthatóság RoHS/REACH

Jólléti teljesítmény

 Higanymentes

 Rohs Korlátozás Alóli Kivétel [Igen](#)

Tanúsítványok és szabványok

Reach Rendelet	REACH nyilatkozat
Eu Rohs Irányelv	Megfelel a mentességeknek
Kínai Rohs Rendelet	Kínai RoHS nyilatkozat A Kínai RoHS rendelet hatályán kívül eső termék. Az anyagok feltüntetése tájékoztató jellegű.
Környezetvédelmi Közzététel	A termék környezeti profilja
Körköröségi Profil	Élettartam végére vonatkozó információ