

Termékadatlap

Műszaki adatok



EasyPact CVS100F (36 kA) 4P4D TM36D

LV510351

- ! Forgalmazása megszűnt, ekkor: 2021. dec. 6.
- ! Támogatás és szolgáltatás már nem érvényes: 2022. jan. 2.

! Megszűnt termék

Fő jellemzők

Termékcsalád	EasyPact
Termék Neve	EasyPact CVS
Készülék Rövid Neve	CVS100F
Termék Vagy Alkatrész Típusa	Áramkör-megszakító
Készülék Alkalmazás	Elosztás
Pólusok Megnevezése	4P
Védett Pólusok Leírása	4d
Earth Leakage Protection (Vigi Add On)	Nincs
[In] Névleges Áram	25 A -40 °C
Hálózat Típusa	AC
Felhasználási Kategória	AC
[Icu] Breaking Capacity	36 kA Icu -440 V AC 50/60 Hz megfelel IEC 60947-2 36 kA Icu -380/440 V AC 50/60 Hz megfelel IEC 60947-2 70 kA Icu -220/240 V AC 50/60 Hz megfelel IEC 60947-2
Kioldóegység Megnevezése	TM-D
Kioldóegység Technológia	Termikus-mágneses
Kioldó Egység Névleges Értékek	25 A -40 °C
Védelem Típusa	Rövidzár Túlterhelés, rövidzárlat és fordított polaritás védelem

Kiegészítő jellemzők

[Uimp] Névleges Lökő-Feszültség Állóság	8 kV conforming to EN/IEC 60947-3
Hálózati Frekvencia	50/60 Hz
Megszakítónévleges Értékek Kód	F
Ics Névleges Üzemi Zárlati Megszakítóképesesség	18 kA -440 V AC 50/60 Hz megfelel IEC 60947-2 36 kA -380/440 V AC 50/60 Hz megfelel IEC 60947-2 70 kA -220/240 V AC 50/60 Hz megfelel IEC 60947-2
Nulla Helyzete	Bal
Mechanikai Tartósság	30000 ciklus
Elektromos Élettartam	12000 ciklus 415 V izzólámpa megfelel IEC 60947-2
Vezérlő Típusa	Kapcsoló
Termikus Védelem Beállítási Tartomány	17,5...25 A

Nettó ár

Korlátozott felelősségi nyilatkozat: E dokumentáció nem azzal a céllal készült, hogy e termékek egyedi felhasználói alkalmazásait helyettesítse, és nem szabad ezek megfelelőségének vagy megbízhatóságának megállapítására felhasználni

Semleges Védelmi Beállítás	1 x Ir (4d)
Hosszú Idejű Megszólalási Beállítástípus Ir	Állítható
Hosszú Idejű Küszöbérték Beállítási Tartománya	0,7...1 x In
Hosszú Idejű Késleltetés Beállítás Tipusa	Rögzített
Pillanatnyi Küszöbérték Beállítási Tipus Ii	Rögzített
Pillanatnyi Megszólalási Érték Beállítási Tartomány	300 A
Érintkező Helyzetjelző	Igen
Szerelési Mód	Rögzített, 2 TL között
Rögzítés	Síntartó kengyel
Felső Csatlakozás	Mellső
Alsó Csatlakozás	Mellső
Csatlakozások - Bekötési Pontok	Csavaros csatlakozók
Csatlakozási Távolság	35 mm
Kompatibilitási Kód	CVS100
Szélesség	140 mm
Mélység	86 mm
Magasság	161 mm
Nettó Súly	2,2 kg

Környezet

Szabványok	IEC 60947-2 EN 60947-3
Terméktanúsítványok	IEC-Ex INE 16.0047X GOST
Áramütés Védelmi Osztály	II osztály
Szennyezettségi Fok	3 megfelel IEC 60664-1
Ip Védettségi Szint	IP40
Működéshez Szükséges Környezeti Levegő Hőmérséklete	-25...70 °C
Környezeti Levegő Hőmérséklete A Tároláshoz	-50...85 °C

Csomagolási egység

1. Csomag-Csomagolási Egység Tipusa	PCE
Egységek Száma 1. Csomagban	1

Garancia

Garancia	18 months
----------	-----------

Fenntarthatóság

A **Green Premium™** címke a Schneider Electric elkötelezettsége aziránt, hogy kategóriájában vezető környezetvédelmi teljesítményű termékeket szállítson. A Green Premium a legújabb szabályozásoknak való megfelelést, a környezeti hatások átláthatóságát, valamint körforgásos és alacsony CO₂-kibocsátású termékeket ígér.

A **termék fenntarthatóságának felmérésére vonatkozó útmutató** egy fehér könyv, amely tisztázza a globális ökocímke-szabványokat és a környezetvédelmi nyilatkozatok értelmezését.

[Részletek a Green Premium programról >](#)

[Útmutató kereskedelmi termékek fenntarthatóságának felméréséhez >](#)



Átláthatóság RoHS/REACH

Jólléti teljesítmény

 Higanymentes

 Rohs Korlátozás Alóli Kivétel [Igen](#)

Tanúsítványok és szabványok

Eu Rohs Irányelv	Megfelelő EU RoHS nyilatkozat
Kínai Rohs Rendelet	Kínai RoHS nyilatkozat A Kínai RoHS rendelet hatályán kívül eső termék. Az anyagok feltüntetése tájékoztató jellegű.
Környezetvédelmi Közzététel	A termék környezeti profilja
Weee	A terméket az európai uniós piacok területén az adott hulladékgyűjtési szabályozásnak megfelelően kell leselejtezni, és nem szabad a háztartási hulladékba dobni.
Körkörösségi Profil	Élettartam végére vonatkozó információ