

Termékadatlap

Műszaki adatok



MERTEN 2P+F aljzat, dupla USB töltővel, 16A/2.4A, D-Life, antracit

MTN2366-6034

Nettó listaár: 32 759,00 HUF

Fő jellemzők

Termékcsalád	Merten System Design
Termék Neve	System Design
Termék Vagy Alkatrész Típusa	Csatlakozóaljzat USB töltővel

Kiegészítő jellemzők

Készülék Bemutatása	Mechanism with fixing frame and cover plate
Készülék Felszerelése	Süllyesztett
Aljzatszám	1
Aljzatok Pólusainak Kiosztása	2P + F
Aljzat Szabványa	Schuko
Fedél Típus	Biztonsági zsaluval
Névleges Áram	16 A
Az Usb Tápegység Típusa	USB type A + A
Beépített Csatlakozó Típusa	1 csatlakozóaljzat 250 V AC, maximális terhelési áram: 16 A 2 USB csatlakozó 5 V DC, maximális terhelési áram: 2,4 A
Bemeneti Teljesítmény	12 W
Szerelési Támogatás	Álmennyezet
Földelés Pozíciója	0°-ban kialakított
Rögzítési Mód	Csavarokkal és karmokkal
Színárnyalat	Antracit (RAL 7030)
Felületkezelés	Matt
Felületkezelés	Festett
A Csomagolás Típusa	Doboz
Környezeti Levegő Hőmérséklete A Tároláshoz	-20...60 °C
Védelem Típusa	Automatikus túlterhelés elleni védelem 1 külső biztosíték Akkumulátor töltésének védelme Hővédelem a hajtáson keresztül Pólusok felcserélése ellen (vezérlőutasítás nem hajtódik végre) Megszakító hiba
Környezeti Levegő Hőmérséklete A Működéshez	-5...35 °C
Élettartam Ciklusokban	30000 ciklus
Csatlakozások - Bekötési Pontok	Rugós bekötés
Csatlakozópontok Száma	3

Nettó ár

Korlátozott felelősségi nyilatkozat: E dokumentáció nem azzal a céllal készült, hogy e termékek egyedi felhasználói alkalmazásait helyettesítse, és nem szabad ezek megfelelőségének vagy megbízhatóságának megállapítására felhasználni

Vezetékek Száma	2
Szorítócsatlakozási Kapacitás	1.5...25 mm² esetén merev vezeték(ek) 1.5...25 mm² esetén sodrott vezeték(ek)
Anyag	Termoplasztikus ABS-UV stabilizálódott PC (polycarbonate): tokozat
Vezeték hosszúság	11 mm
Magasság	71 mm
Szélesség	71 mm
Mélység	44 mm
Beágyazási Mélység	32 mm
Nettó Súly	0,092 kg
Szabványok	IEC 60884-1 EN/IEC 60950-1 NEN-EN 50198-2 DIN VDE 0620-1
Terméktanúsítványok	KERI SEMKO FIMKO CB NEMKO VDE
Ik Védettségi Fok	IK04
Ip Védettségi Fok	IP20

Környezet

Környezeti Jellemző	Normál környezet Beltéri használat
---------------------	---------------------------------------

Csomagolási egység

1. Csomag-Csomagolási Egység Típusa	PCE
Egységek Száma 1. Csomagban	1
1. Csomag Magassága	6,700 cm
1. Csomag Szélessége	7,700 cm
1.Csomag Hossza	7,700 cm
1. Csomag Súlya	120,000 g
2. Csomag- Csomagolási Egység Típusa	CAR
Egységek Száma 2. Csomagban	80
2.Csomag Magassága	30,100 cm
2. Csomag Szélessége	34,100 cm
2. Csomag Hossza	40,800 cm
2. Csomag Súlya	10,148 kg

Fenntarthatóság

A **Green Premium™** címke a Schneider Electric elkötelezettsége azíránt, hogy kategóriájában vezető környezetvédelmi teljesítményű termékeket szállítson. A Green Premium a legújabb szabályozásoknak való megfelelést, a környezeti hatások átláthatóságát, valamint körforgásos és alacsony CO₂-kibocsátású termékeket ígér.

A **termék fenntarthatóságának felmérésére vonatkozó útmutató** egy fehér könyv, amely tisztázza a globális ökocímke-szabványokat és a környezetvédelmi nyilatkozatok értelmezését.

[Részletek a Green Premium programról >](#)

[Útmutató kereskedelmi termékek fenntarthatóságának felméréséhez >](#)



Átláthatóság RoHS/REACH

Jólléti teljesítmény

 Higanymentes

 Rohs Korlátozás Alóli Kivétel [Igen](#)

Tanúsítványok és szabványok

Reach Rendelet	REACH nyilatkozat
Eu Rohs Irányelv	Megfelel a mentességeknek
Kínai Rohs Rendelet	Kínai RoHS nyilatkozat A Kínai RoHS rendelet hatályán kívül eső termék. Az anyagok feltüntetése tájékoztató jellegű.
Környezetvédelmi Közzététel	A termék környezeti profilja
Körköröségi Profil	Nincs szükség specifikus újrahasznosítási műveletekre