

# Termékadatlap

Műszaki adatok



PRATIKA Panelre szerelhető egyenes aljzat, 3P+N+F, 9h, 32A, 250V, IP67, csavaros

PKF32G725

! Forgalmazása megszűnt, ekkor: 2021. dec. 15.

! Megszűnt termék

## Fő jellemzők

|                              |                      |
|------------------------------|----------------------|
| Termékcsalád                 | PratiKa              |
| Termék Vagy Alkatrész Típusa | Aljzat               |
| Készülék Rövid Neve          | PratiKa Unika aljzat |
| Aljzat, Foglalat Kategória   | Kisfeszültség        |
| Pólusok Megnevezése          | 3P + N + F           |
| Hálózat Típusa               | AC                   |
| Aljzat Szabványa             | Ipari                |

## Kiegészítő jellemzők

|                                                        |                                         |
|--------------------------------------------------------|-----------------------------------------|
| Szerelési Mód                                          | Panelra szerelhető                      |
| Aljzat, Foglalat, Vezérlőállomás Formája               | Közvetlen                               |
| [In] Névleges Áram                                     | 32 A                                    |
| [Ue] Névleges Üzemi Feszültség                         | 200...250 V                             |
| Hálózati Frekvencia                                    | 50/60 Hz                                |
| Földkapocs Óramutató Járásának Irányába Mutató Helyzet | 9 h                                     |
| Aljzat, Foglalat Anyaga                                | Burkolat: önkioltó műszaki polimer      |
| Érintkezők Anyaga                                      | A csatlakozónyílás: sárgaréz            |
| Csatlakozások - Bekötési Pontok                        | Rögzített csavarok, teljesen meglazulva |
| Kábel Keresztmetszete                                  | 2,5...10 mm <sup>2</sup>                |
| Nettó Súly                                             | 0,297 kg                                |
| Alapméretek                                            | 90 x 100 mm                             |
| Magasság                                               | 100 mm                                  |
| Szélesség                                              | 102 mm                                  |
| Mélység                                                | 128 mm                                  |
| Szín                                                   | Szürke (RAL 7035)                       |
| Feszültség Színe                                       | Kék                                     |

## Környezet

|                   |                             |
|-------------------|-----------------------------|
| Szabványok        | IEC 60309-2<br>IEC 60309-2  |
| Ip Védettségi Fok | IP671 megfelel MSZ EN 60529 |

Nettó ár

Korlátozott felelősségi nyilatkozat: E dokumentáció nem azzal a céllal készült, hogy e termékek egyedi felhasználói alkalmazásait helyettesítse, és nem szabad ezek megfelelőségének vagy megbízhatóságának megállapítására felhasználni

|                                                  |                                           |
|--------------------------------------------------|-------------------------------------------|
| Ik Védettség Fok                                 | IK08 conforming to EN 62262               |
| Tűzellenállási Képesség                          | 850 °C megfelel IEC 60695-2-1             |
| Relatív Páratartalom                             | 50 % -40 °C<br>70 % -30 °C<br>90 % -20 °C |
| A Környezeti Levegő<br>Hőmérséklete A Működéshez | 35 °C ( 86400 s )                         |

## Csomagolási egység

|                                        |         |
|----------------------------------------|---------|
| 1. Csomag-Csomagolási Egység<br>Típusa | PCE     |
| Egységek Száma 1. Csomagban            | 1       |
| 1. Csomag Magassága                    | 10,2 cm |
| 1. Csomag Szélessége                   | 10 cm   |
| 1.Csomag Hossza                        | 12,8 cm |
| 1. Csomag Súlya                        | 479 g   |

## Garancia

|          |           |
|----------|-----------|
| Garancia | 18 months |
|----------|-----------|

Fenntarthatóság



A **Green Premium™** címke a Schneider Electric elkötelezettsége azíránt, hogy kategóriájában vezető környezetvédelmi teljesítményű termékeket szállítson. A Green Premium a legújabb szabályozásoknak való megfelelést, a környezeti hatások átláthatóságát, valamint körforgásos és alacsony CO<sub>2</sub>-kibocsátású termékeket ígér.

A **termék fenntarthatóságának felmérésére vonatkozó útmutató** egy fehér könyv, amely tisztázza a globális ökocímke-szabványokat és a környezetvédelmi nyilatkozatok értelmezését.

[Részletek a Green Premium programról >](#)

[Útmutató kereskedelmi termékek fenntarthatóságának felméréséhez >](#)



Átláthatóság   RoHS/REACH

### Jólléti teljesítmény



Higanymentes



Rohs Korlátozás Alóli Kivétel

[Igen](#)

### Tanúsítványok és szabványok

|                             |                                                                                                                                         |
|-----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Reach Rendelet              | <a href="#">REACH nyilatkozat</a>                                                                                                       |
| Eu Rohs Irányelv            | Proaktív megfelelés (A termék nem tartozik az EU RoHS jogi hatálya alá)                                                                 |
| Kínai Rohs Rendelet         | <a href="#">Kínai RoHS nyilatkozat</a><br>A Kínai RoHS rendelet hatályán kívül eső termék. Az anyagok feltüntetése tájékoztató jellegű. |
| Környezetvédelmi Közzététel | <a href="#">A termék környezeti profilja</a>                                                                                            |
| Körköröségi Profil          | Nincs szükség specifikus újrahasznosítási műveletekre                                                                                   |