

Termékadatlap

Műszaki adatok



! Megszűnt termék

PRAGMA Kiselosztó, falon kívüli, 4x24 modul, PEN sín, fehér

PRA20424

! Forgalmazása megszűnt, ekkor: 2023. nov. 20.

Fő jellemzők

Termékcsalád	PratiKa
Termék Vagy Alkatrész Típusa	Szekrény
Szekrény Típusa	Elosztószekrény
Szélesség	Külső: 550 mm
Magasság	750 mm
Mélység	148 mm
Nb Of 18 Mm Modules Per Row	24
Nb Of Horizontal Rows	4
Elektromos Szigetelési Osztály	Kettős szigetelés II. osztály
Tartozékok	2 x sorkapocs 1 x azonosító címke 1 x jelölőkészlet 1 x üres fedlap csík
Type Of Door	Nélkül

Kiegészítő jellemzők

Szekrény Szerelése	Felület
9 Mm-Es Osztások	48
Összesen 18 Mm-Es Modulok	96
Teljesítmény Disszipáció W-Ban	87 W
[In] Névleges Áram	160 A
Ui Névleges Szigetelési Feszültség	400 V
A Sín Típusa	Multifix
Szerelőlemez Leírás	Szerelőlemez nélkül
Kábelbemenet	Kivágott lemezek Eltávolítható fedél Csatorna Kábel vagy cső
A Sorkapcsok Száma	1 föld (gyorscsatlakozó végponti vezetők) mellett 32 kimenők 1 nulla (gyorscsatlakozó végponti vezetők) mellett 35 kimenők

Nettó ár

Korlátozott felelősségi nyilatkozat: E dokumentáció nem azzal a céllal készült, hogy e termékek egyedi felhasználói alkalmazásait helyettesítse, és nem szabad ezek megfelelőségének vagy megbízhatóságának megállapítására felhasználni

Elosztóblokk Kimenők	1 x 50 mm ² esetén föld 3 x 25 mm ² esetén föld 28 x 6 mm ² esetén föld 1 x 50 mm ² esetén nulla 28 x 6 mm ² esetén nulla 6 x 25 mm ² esetén nulla
Szekrény Anyaga	Hátsó rész: technikai műanyag Előlap: technikai műanyag Hátsó rész: fém Előlap: fém
Szín	Szekrény: fehér (RAL 9016) Előlap: szürke (RAL 7005)
Piaci Szegmens	Kiskereskedelmi Lakossági
Célország	Csehország Oroszország Finnország Görögország Magyarország Svédország Baltikum
Beágyazási Mélység	0 mm
Belső Mélység	120 mm

Környezet

Tűzellenállási Képesség	Hátsó rész: 650 °C Előlap: 650 °C
Ip Védettségi Szint	IP30 ajtó nélkül IP40 Ajtóval
Ik Védelmi Fokozat	IK08 ajtó nélkül IK09 Ajtóval
Tűlfeszültség Kategória	II
Működéshez Szükséges Környezeti Levegő Hőmérséklete	-25...60 °C
Szabványok	IEC 60670-1 IEC 60670-24 IEC 61439-1 IEC 61439-3

Csomagolási egység

1. Csomag-Csomagolási Egység Típusa	PCE
Egységek Száma 1. Csomagban	1
1. Csomag Magassága	15,500 cm
1. Csomag Szélessége	64,000 cm
1.Csomag Hossza	84,000 cm
1. Csomag Súlya	12,641 kg
2. Csomag- Csomagolási Egység Típusa	P12
Egységek Száma 2. Csomagban	9
2.Csomag Magassága	120,000 cm
2. Csomag Szélessége	80,000 cm
2. Csomag Hossza	120,000 cm
2. Csomag Súlya	125,769 kg

Garancia

Garancia	18 months
----------	-----------

Fenntarthatóság

A **Green Premium™** címke a Schneider Electric elkötelezettsége azíránt, hogy kategóriájában vezető környezetvédelmi teljesítményű termékeket szállítson. A Green Premium a legújabb szabályozásoknak való megfelelést, a környezeti hatások átláthatóságát, valamint körforgásos és alacsony CO₂-kibocsátású termékeket ígér.

A **termék fenntarthatóságának felmérésére vonatkozó útmutató** egy fehér könyv, amely tisztázza a globális ökocímke-szabványokat és a környezetvédelmi nyilatkozatok értelmezését.

[Részletek a Green Premium programról >](#)

[Útmutató kereskedelmi termékek fenntarthatóságának felméréséhez >](#)



Átláthatóság RoHS/REACH

Jólléti teljesítmény

✓

Reach: A Különös Aggodalomra Okot Adó Anyagoktól (Svhc) Mentés

✓

Mérgező Nehézfémektől Mentés

✓

Higanymentes

✓

Rohs Korlátozás Alóli Kivétel

Igen

✓

Halogénmentes Termék

Tanúsítványok és szabványok

Reach Rendelet	REACH nyilatkozat
Eu Rohs Irányelv	Proaktív megfelelés (A termék nem tartozik az EU RoHS jogi hatálya alá) EU RoHS nyilatkozat
Kínai Rohs Rendelet	Kínai RoHS nyilatkozat Proaktív Kínai RoHS nyilatkozat (a Kínai RoHS rendelet jogi hatályán kívül)
Környezetvédelmi Közzététel	A termék környezeti profilja
Körkörösségi Profil	Nincs szükség specifikus újrahasznosítási műveletekre