

Termékadatlap

Műszaki adatok



PRAGMA Kiselosztó, sülyesztett, 6x24 modul, PEN sín, fehér

PRA25624

! Forgalmazása megszűnt, ekkor: 2023. nov. 20.

! Megszűnt termék

Fő jellemzők

Termékcsalád	PratiKa
Termék Vagy Alkatrész Típusa	Szekrény
Szekrény Típusa	Elosztószekrény
Szélesség	Fal: 570 mm Külső: 610 mm
Magasság	Fal: 1080 mm Külső: 1110 mm
Mélység	Külső: 30 mm Fal: 95 mm
Nb Of 18 Mm Modules Per Row	24
Nb Of Horizontal Rows	6
Elektromos Szigetelési Osztály	II. osztály Kettős szigetelés
Tartozékok	2 x sorkapocs 1 x azonosító címke 1 x jelölőkészlet 1 x üres fedlap csík
Type Of Door	Nélkül

Kiegészítő jellemzők

Szekrény Szerelése	Sülyesztett
9 Mm-Es Osztások	48
Összesen 18 Mm-Es Modulok	144
Teljesítmény Disszipáció W-Ban	156 W
[In] Névleges Áram	160 A
Ui Névleges Szigetelési Feszültség	400 V
A Sín Típusa	Multifix
Szerelőlemez Leírás	Szerelőlemez nélkül
Kábelbemenet	Oldalsó perforációk Kábel vagy cső Eltávolítható fedél
A Sorkapcsok Száma	1 föld (gyorscsatlakozó végponti vezetők) mellett 32 kimenők 1 nulla (gyorscsatlakozó végponti vezetők) mellett 35 kimenők

Nettó ár

Korlátozott felelősségi nyilatkozat: E dokumentáció nem azzal a céllal készült, hogy e termékek egyedi felhasználói alkalmazásait helyettesítse, és nem szabad ezek megfelelőségének vagy megbízhatóságának megállapítására felhasználni

Elosztóblokk Kimenők	1 x 50 mm ² esetén föld 3 x 25 mm ² esetén föld 28 x 6 mm ² esetén föld 1 x 50 mm ² esetén nulla 28 x 6 mm ² esetén nulla 6 x 25 mm ² esetén nulla
Szekrény Anyaga	Hátsó rész: technikai műanyag Előlap: technikai műanyag Hátsó rész: fém Előlap: fém
Szín	Szekrény: fehér (RAL 9016) Előlap: szürke (RAL 7005)
Piaci Szegmens	Lakossági Kiskereskedelmi
Célország	Oroszország Magyarország Görögország Csehország
Beágyazási Mélység	95 mm
Belső Mélység	93 mm

Környezet

Tűzellenállási Képesség	Hátsó rész: 650 °C Előlap: 650 °C
Ip Védettségi Szint	IP30 ajtó nélkül IP40 Ajtóval
Ik Védelmi Fokozat	IK08 ajtó nélkül IK09 Ajtóval
Túlfeszültség Kategória	II
Működéshez Szükséges Környezeti Levegő Hőmérséklete	-25...60 °C
Szabványok	IEC 60670-1 IEC 60670-24 IEC 61439-1 IEC 61439-3

Csomagolási egység

1. Csomag-Csomagolási Egység Típusa	PCE
Egységek Száma 1. Csomagban	1
1. Csomag Magassága	15,500 cm
1. Csomag Szélessége	64,000 cm
1.Csomag Hossza	114,500 cm
1. Csomag Súlya	19,322 kg
2. Csomag- Csomagolási Egység Típusa	P12
Egységek Száma 2. Csomagban	9
2.Csomag Magassága	160,000 cm
2. Csomag Szélessége	80,000 cm
2. Csomag Hossza	120,000 cm
2. Csomag Súlya	185,898 kg

Garancia

Garancia

18 months

Fenntarthatóság

A **Green Premium™** címke a Schneider Electric elkötelezettsége aziránt, hogy kategóriájában vezető környezetvédelmi teljesítményű termékeket szállítson. A Green Premium a legújabb szabályozásoknak való megfelelést, a környezeti hatások átláthatóságát, valamint körforgásos és alacsony CO₂-kibocsátású termékeket ígér.

A **termék fenntarthatóságának felmérésére vonatkozó útmutató** egy fehér könyv, amely tisztázza a globális ökocímke-szabványokat és a környezetvédelmi nyilatkozatok értelmezését.

[Részletek a Green Premium programról >](#)

[Útmutató kereskedelmi termékek fenntarthatóságának felméréséhez >](#)



Átláthatóság RoHS/REACH

Jólléti teljesítmény

✓

Reach: A Különös Aggodalomra Okot Adó Anyagoktól (Svhc) Mentés

✓

Mérgező Nehézfémektől Mentés

✓

Higanymentes

✓

RoHS Korlátozás Alóli Kivétel

Igen

✓

Halogénmentes Termék

Tanúsítványok és szabványok

Reach Rendelet	REACH nyilatkozat
Eu RoHS Irányelv	Proaktív megfelelés (A termék nem tartozik az EU RoHS jogi hatálya alá) EU RoHS nyilatkozat
Kínai RoHS Rendelet	Kínai RoHS nyilatkozat Proaktív Kínai RoHS nyilatkozat (a Kínai RoHS rendelet jogi hatályán kívül)
Környezetvédelmi Közzététel	A termék környezeti profilja
Körkörösségi Profil	Nincs szükség specifikus újrahasznosítási műveletekre