



Harmony komplett fém nyomógombos LED tesztlámpa, Ø22, 24VAC/DC, narancssárga

XB4BW25B5

Nettó listaár: 15 790,00 HUF

Fő jellemzők

Termékválaszték	Harmony XB4R
Termék Vagy Alkatrész Típusa	Villamosenergia-elosztó modul belső olvadóbiztosítékkal
Készülék Rövid Neve	XB4F
Külső Tokozaat Anyaga	Fém

Kiegészítő jellemzők

Rögzítőperem Anyaga	Fém
Szerelési Átmérő	22,5 mm
Minimális Rendelési Mennyiség	1
Magasság	42 mm
Szélesség	30 mm
Mélység	55 mm
Nettó Súly	0,09 kg
Ellenállás Nagy Nyomású Mosóval Szemben	7000000 Pa -55 °C, távolság: 0,1 m
Beágyazási Mélység	43 mm
Jelzőegység Fej	Kerek
Lámpabúra / Tető / Kezelőszerv Színe	Narancs
Csatlakozás Típusa	Csavaros csatlakozás, <= 2 x 1,5 mm² kábelvéggel megfelel IEC 60068-2-27, Ea tesztek Csavaros csatlakozás, 1 x 0,25...1 x 0,34 mm² kábelvég nélkül megfelel IEC 60068-2-27, Ea tesztek
Meghúzási Nyomaték	0,8...1,2 N.m megfelel IEC 60947-1
[Ui] Névleges Szigetelési Feszültség	600 V (szennyezési fok 3) megfelel IEC 60947-1
[Uimp] Névleges Lökő-Feszültség Állóság	6 kV megfelel IEC 60947-1
Jelzés Típusa	Folyamatos
Fényforrás	Universal LED
Fényforrás Színe	Narancs
Áramfelvétel	18 mA
Élettartam	1,5 év
Átmeneti Ellenállás	1 kV
[Us] Névleges Betáplálási Feszültség	24 V AC SELV -50/60 Hz

Nettó ár

Korlátozott felelősségi nyilatkozat: E dokumentáció nem azzal a céllal készült, hogy e termékek egyedi felhasználói alkalmazásait helyettesítse, és nem szabad ezek megfelelőségének vagy megbízhatóságának megállapítására felhasználni

Környezet

Védőkezelés	TH kérésre
Környezeti Levegő Hőmérséklete A Tároláshoz	-40...70 °C
Környezeti Levegő Hőmérséklete A Működéshez	-40...70 °C
Tűlfeszültségi Kategória	II. osztály megfelel IEC 60536
Ip Védettségi Szint	IP669 megfelel IEC 60536 IP671 IP69K IP69K kettős szigetelés
Nema Védettségi Szint	NEMA 13 megfelel MSZ EN 60529 NEMA 4X
Ik Védettségi Fok	IK05 conforming to IEC 50102
Szabványok	CSA C22.2 No 14 IEC 60947-1 IEC 60947-5-1/1991 IEC 60947-5-5 GB 14048.5 JIS C 4520 UL 508-CM JIS C8201-2-2
Terméktanúsítványok	GOST UL listed DNV-GL CSA-Ex LROS (függőben) BV
Rezgési Ellenállás	5 Gn konstans gyorsulás (f= 12...500 Hz) megfelel IEC 60068-2-6
Ütésállóság	35 gn (időtartam = 18 ms) esetén halogén fény megfelel IEC 60068-2-6 5 gn (időtartam = 11 ms) esetén halogén fény megfelel IEC 60068-2-6

Csomagolási egység

1. Csomag-Csomagolási Egység Típusa	PCE
Egységek Száma 1. Csomagban	1
1. Csomag Magassága	5,33 cm
1. Csomag Szélessége	3,56 cm
1.Csomag Hossza	9,14 cm
1. Csomag Súlyja	0,1 kg

Fenntarthatóság

A **Green Premium™** címke a Schneider Electric elkötelezettsége aziránt, hogy kategóriájában vezető környezetvédelmi teljesítményű termékeket szállítson. A Green Premium a legújabb szabályozásoknak való megfelelést, a környezeti hatások átláthatóságát, valamint körforgásos és alacsony CO₂-kibocsátású termékeket ígér.

A termék fenntarthatóságának felmérésére vonatkozó útmutató egy fehér könyv, amely tisztázza a globális ökocímke-szabványokat és a környezetvédelmi nyilatkozatok értelmezését.

[Részletek a Green Premium programról >](#)


[Útmutató kereskedelmi termékek fenntarthatóságának felméréséhez >](#)

Jólléti teljesítmény

 Higanymentes	
 Rohs Korlátozás Alóli Kivétel	Igen
Reach Rendelet	REACH nyilatkozat
Eu Rohs Irányelv	Megfelel a mentességeknek
Kínai Rohs Rendelet	Kínai RoHS nyilatkozat
Weee	A terméket az európai uniós piacok területén az adott hulladékgyűjtési szabályozásnak megfelelően kell leselejtezni, és nem szabad a háztartási hulladékba dobni.

Dimensions Drawings

Dimensions





e: Panel thickness: 1 mm to 6 mm / 0.04 in. to 0.24 in

(1) Side view

(2) Top view

Mounting and Clearance

Panel Cut-out for Pushbuttons, Switches and Pilot Lights (Finished Holes, Ready for Installation)

Connection by Screw Clamp Terminals	Connection by Faston Connectors
	
(1) Diameter on finished panel or support (2) 40 mm min. / 1.57 in. min. (3) 30 mm min. / 1.18 in. min. (4) Ø 22.5 mm / 0.89 in. recommended (Ø 22.3 mm $^{+0.4}_0$ / 0.88 in. $^{+0.016}_0$) (5) 45 mm min. / 1.78 in. min. (6) 32 mm min. / 1.26 in. min.	