

Termékadatlap

Műszaki adatok



HARMONY Time dugaszolható bekapcsolás késleltető időrelé, A funkció, 4CO, 5A, 230VAC

REXL4TMP7

Nettó listaár: 14 780,00 HUF

Fő jellemzők

Termékválaszték	Harmony XA2
Termék Vagy Alkatrész Típusa	Miniatűr időrelé
Rögzítési Mód	Előre lyukasztott rögzítő lyuk (aljzat)
Diszkrét Kimenet Típusa	Relé
Érintkezők Típusa És Összetétele	4 C/O
Komponens Neve	REXL
Időkésleltetés Típus	Power on-delay
Késleltetési Idő Tartomány	600 s 1...13 s 6...60 s 1...10 s 0.1...2 s 10...100 h 1...10 perc
Szélesség	21 mm

Kiegészítő jellemzők

Érintkezők Anyaga	Kádmiumentes
[Us] Névleges Betáplálási Feszültség	230 V AC 50/60 Hz
Feszültségtartomány	0,85...1,15 Us
Névleges Áramerősség	5 A AC
Ismétlési Pontosság	+/- 0,5%
Időkésleltetés Állítási Pontossága	10% a méréshatárra -25 °C külső megfelel IEC 61812-1
Hőmérsékletingadozás	0,05%/°C
Maximum Reset Time	250 ms az adó hangjelzései után 50 ms Piszkos környezet
Feszültség Ingadozás	+/- 0,2%/V
Legnagyobb Kapcsolási Képesség	4 x 5 A
Maximum Temporary Permissible Current	10 A esetén < 10 s
Minimális Kapcsolási Áram	100 mA
Elektromos Élettartam	100000 ciklus -250 V AC rezisztív
Mechanikai Tartósság	10000000 ciklus
Maximum Power Consumption	3 VA
[Ui] Névleges Szigetelési Feszültség	250 V megfelel IEC 269 250 V megfelel VDE 0010, C csoport

Nettó ár

Korlátozott felelősségi nyilatkozat: E dokumentáció nem azzal a céllal készült, hogy e termékek egyedi felhasználói alkalmazásait helyettesítse, és nem szabad ezek megfigyelésének vagy megbízhatóságának megállapítására felhasználni

Kimeneti Túlfeszültség-Védelem	2 J
Átmeneti Ellenállás	2 kV megfelel IEC 61000-4-5 level 3
Kúszóáramút	4 kV/3 megfelel IEC 60664-1
Helyi Jelzés	Kimenet bekapcsolva: 1 LED (piros) Betáp ON: 1 LED (+32 csatornás kijelző)
A Funkció Elérhető	A- Power on-delay relay-4 C/O
Vezérlő Típusa	Tesztgomb nélkül
Tű Alakja	Sík
Number Of Functions	1
Nettó Súly	0,05 kg

Környezet

Ellenállóképesség Mikromegszakításokkal Szemben	5 ms
Dielektromos Szilárdság	2 kV esetén 1 perc -50 Hz megfelel IEC 60603-7 2 kV esetén 1 perc -50 Hz megfelel IEC 61812-1
Szabványok	IEC 61000-6-4 EN 50082 IEC 60603-7 IEC 60601-2 73/23/EWG 99/5/EEC 89/336/EEC IEC 61812-1
Terméktanúsítványok	cULus UL-Aex
Környezeti Levegő Hőmérséklete A Működéshez	-20...60 °C
Környezeti Levegő Hőmérséklete A Tároláshoz	-40...70 °C
Ip Védettségi Fok	IP51 conforming to MSZ EN 60529
Rezgési Ellenállás	0.35 mm konstans amplitúdó (f= 10...55 Hz) megfelel IEC 60068-2-6
Relatív Páratartalom	95 % kontaktuspaszta nélkül megfelel IEC 60068-2-6
Ellenállás Elektrosztatikus KisülésSEL Szemben	6 kV érintkezésben megfelel IEC 61000-4-3 8 kV mind a 3 tengelyen megfelel IEC 61000-4-3
Elektromágneses Mezőkkel Szembeni Ellenállás	10 V/m megfelel IEC 61000-4-4
Ellenállás Gyors Tranziensekkel Szemben	2 kV megfelel IEC 61000-4-4 4-es szint
Rádióelektromos Mezőkkel Szembeni Védettség	10 V (0,15...8 MHz) megfelel IEC 61000-4-8
Feszültségesés Immunitás	>= 95 % / 2-pólusú kapcsolás megfelel IEC 61000-4-12 30 % / 10 ms megfelel IEC 61000-4-12 60 % / 10/12 ciklus megfelel IEC 61000-4-12
Sugárzott/Vezetett Zavar	B osztály megfelel EN 55022 FCC A osztály

Csomagolási egység

1. Csomag-Csomagolási Egység Típusa	PCE
Egységek Száma 1. Csomagban	1
1. Csomag Magassága	3,1 cm
1. Csomag Szélessége	3,1 cm
1.Csomag Hossza	7,5 cm
1. Csomag Súlya	52,0 g

2. Csomag- Csomagolási Egység Típusa	S01
Egységek Száma 2. Csomagban	48
2.Csomag Magassága	15,0 cm
2. Csomag Szélessége	15,0 cm
2. Csomag Hossza	40,0 cm
2. Csomag Súlya	2,713 kg

Garancia

Garancia	18 months
----------	-----------

Fenntarthatóság

A **Green Premium™** címke a Schneider Electric elkötelezettsége azíránt, hogy kategóriájában vezető környezetvédelmi teljesítményű termékeket szállítson. A Green Premium a legújabb szabályozásoknak való megfelelést, a környezeti hatások átláthatóságát, valamint körforgásos és alacsony CO₂-kibocsátású termékeket ígér.

A **termék fenntarthatóságának felmérésére vonatkozó útmutató** egy fehér könyv, amely tisztázza a globális ökocímke-szabványokat és a környezetvédelmi nyilatkozatok értelmezését.

[Részletek a Green Premium programról >](#)

[Útmutató kereskedelmi termékek fenntarthatóságának felméréséhez >](#)



Átláthatóság RoHS/REACH

Jólléti teljesítmény

 Higanymentes



 Rohs Korlátozás Alóli Kivétel Igen

Tanúsítványok és szabványok

Reach Rendelet	REACH nyilatkozat
Eu Rohs Irányelv	Proaktív megfelelés (A termék nem tartozik az EU RoHS jogi hatálya alá)
Kínai Rohs Rendelet	Kínai RoHS nyilatkozat
Környezetvédelmi Közzététel	A termék környezeti profilja
Körköröségi Profil	Nincs szükség specifikus újrahasznosítási műveletekre


Dimensions Drawings

Width 21 mm



Connections and Schema

Terminal Referencing




Technical Description

Function A : Power on Delay Relay

Description

The timing period T begins on energisation. After timing, the outputs close.
4 Timed C/O Contacts



Legend

- Relay de-energised
- Relay energised
- Output open
- Output closed

R	Relay output
T	Timing period