

# Termékadatlap

Műszaki adatok



Harmony foglalat, RSB1A120\*\*  
relékhez, elválasztott elrendezésű,  
csatlakozós

RSZE1S35M

Nettó listaár: 2 269,00 HUF

## Fő jellemzők

|                                                   |                                                                |
|---------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|
| Termékválaszték                                   | Harmony Electromechanical Relays                               |
| Készülék Rövid Neve                               | RSZE05P                                                        |
| Termék Vagy Alkatrész Típusa                      | Aljzat                                                         |
| Termékkompatibilitás                              | Dugaszolható relé RSL with 1 kapcsolási ciklus contact at 12 A |
| Érintkezők Típusa És Összetétele                  | 1 kapcsolási ciklus                                            |
| [Ith] Egyezményes Nyitott Szerelési Termikus Áram | 12 A                                                           |

## Kiegészítő jellemzők

|                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|-----------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Tű Alakja                               | Sík                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| [Ue] Névleges Üzemi Feszültség          | < 250 V AC                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Érintkező Elrendezés                    | Különálló                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Csatlakozás Típusa                      | Csavaros bekötés, 1 x 0,25...2 x 1 mm <sup>2</sup> (AWG 22...AWG 16) rugalmas kábelvéggel<br>Csavaros bekötés, 2 x 0,25 mm <sup>2</sup> (AWG 22...AWG 18) rugalmas kábelvéggel<br>Csavaros bekötés, 1 x 0,5...1 x 3,3 mm <sup>2</sup> (AWG 20...AWG 16) tömör kábelvég nélkül<br>Csavaros bekötés, 2 x 0,5...2 x 10 mm <sup>2</sup> (AWG 20...AWG 17) tömör kábelvég nélkül |
| Meghúzási Nyomaték                      | < 0.8 N.m esetén M3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Rögzítési Mód                           | Csavarral (panel 2 csavar, átmérő: 4 mm)<br>Rápatintható tartó (35 mm szimmetrikus DIN sín)                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| [Uimp] Névleges Lökő-Feszültség Állóság | 3,6 kV                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Tűlfeszültség Kategória                 | III                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Szennyezettségi Fok                     | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Minimális Rendelési Mennyiség           | 10                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Szélesség                               | 15,5 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |

## Környezet

|                                             |                                 |
|---------------------------------------------|---------------------------------|
| Ip Védettségi Fok                           | IP20 conforming to MSZ EN 60529 |
| Szabványok                                  | IEC 61995-1                     |
| Terméktanúsítványok                         | UL-Aex<br>CSA-Ex                |
| Jelölés                                     | CE                              |
| Környezeti Levegő Hőmérséklete A Tároláshoz | -40...85 °C                     |
| Környezeti Levegő Hőmérséklete A Működéshez | -25...85 °C                     |

## Csomagolási egység

Nettó ár

Korlátozott felelősségi nyilatkozat: E dokumentáció nem azzal a céllal készült, hogy e termékek egyedi felhasználói alkalmazásait alkalmazzák, és nem szabad ezek megfelelőségének vagy megbízhatóságának megállapítására felhasználni

|                                         |           |
|-----------------------------------------|-----------|
| 1. Csomag-Csomagolási Egység<br>Típusa  | PCE       |
| Egységek Száma 1. Csomagban             | 1         |
| 1. Csomag Magassága                     | 7,000 cm  |
| 1. Csomag Szélessége                    | 9,000 cm  |
| 1.Csomag Hossza                         | 17,000 cm |
| 1. Csomag Súlya                         | 35,000 g  |
| 2. Csomag- Csomagolási Egység<br>Típusa | BB1       |
| Egységek Száma 2. Csomagban             | 10        |
| 2.Csomag Magassága                      | 7,000 cm  |
| 2. Csomag Szélessége                    | 9,000 cm  |
| 2. Csomag Hossza                        | 17,000 cm |
| 2. Csomag Súlya                         | 358,000 g |
| 3. Csomag- Csomagolási Egység<br>Típusa | S03       |
| Egységek Száma 3. Csomagban             | 240       |
| 3.Csomag Magassága                      | 30,000 cm |
| 3. Csomag Szélessége                    | 30,000 cm |
| 3. Csomag Hossza                        | 40,000 cm |
| 3. Csomag Súlya                         | 9,148 kg  |

## Garancia

|          |           |
|----------|-----------|
| Garancia | 18 months |
|----------|-----------|

Fenntarthatóság



A **Green Premium™** címke a Schneider Electric elkötelezettsége azíránt, hogy kategóriájában vezető környezetvédelmi teljesítményű termékeket szállítson. A Green Premium a legújabb szabályozásoknak való megfelelést, a környezeti hatások átláthatóságát, valamint körforgásos és alacsony CO<sub>2</sub>-kibocsátású termékeket ígér.

A **termék fenntarthatóságának felmérésére vonatkozó útmutató** egy fehér könyv, amely tisztázza a globális ökocímke-szabványokat és a környezetvédelmi nyilatkozatok értelmezését.

[Részletek a Green Premium programról >](#)

[Útmutató kereskedelmi termékek fenntarthatóságának felméréséhez >](#)



Átláthatóság   RoHS/REACH

### Jólléti teljesítmény

✓ Reach: A Különös Aggodalomra Okot Adó Anyagoktól (Svhc) Mentés

✓ Méregző Nehézfémektől Mentés

✓ Higanymentes


✓ Rohs Korlátozás Alóli Kivétel Igen

### Tanúsítványok és szabványok

|                             |                                                                                                                                                                   |
|-----------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Reach Rendelet              | <a href="#">REACH nyilatkozat</a>                                                                                                                                 |
| Eu Rohs Irányelv            | Proaktív megfelelés (A termék nem tartozik az EU RoHS jogi hatálya alá)<br><a href="#">EU RoHS nyilatkozat</a>                                                    |
| Kínai Rohs Rendelet         | <a href="#">Kínai RoHS nyilatkozat</a>                                                                                                                            |
| Környezetvédelmi Közzététel | <a href="#">A termék környezeti profilja</a>                                                                                                                      |
| Weee                        | A terméket az európai uniós piacok területén az adott hulladékgyűjtési szabályozásnak megfelelően kell leselejtezni, és nem szabad a háztartási hulladékba dobni. |
| Körkörösségi Profil         | Nincs szükség specifikus újrahasznosítási műveletekre                                                                                                             |



## Dimensions Drawings

## Dimensions



- (1) Relays
- (2) Protection module
- (3) Maintaining clamp
- (4) Legend

### Wiring Diagram



**NOTE:** For DC input, A1 have to be +, otherwise it would short circuit from protection module