


Termékadatlap

Műszaki adatok



SSL sorkapocs szilárdtestrelé, 1f, pillanat kapcs, 1NO, 24...280VAC, 2A, 60VDC

SSL1A12NDR

! Forgalmazása megszűnt, ekkor: 2021. jan. 29.

! Megszűnt termék

Fő jellemzők

Termékválaszték	Harmony Relay
Termék Vagy Alkatrész Típusa	Szilárdtest-relé
Készülék Rövid Neve	SSLM
Fázisok Hálózatszáma	Kétfázisú

Kiegészítő jellemzők

Rögzítés	Aljzat
[In] Névleges Áramerősség	2 A
Kimeneti Feszültség	24...280 V AC
Vezérlőkör Feszültség	38...72 V DC
Contacts Type And Configuration	1 NO
Kapacitív Aszimmetria	1,5 pF bemenet
Minimális Kapcsolófeszültség	38 V DC bekapcsolás
Maximális Kapcsolási Feszültség	28 V DC kikapcsolás
Input Current Limits	4 mA
Bemeneti Impedancia	20 kOhm
Félvezetős Kimenet Típusa	SCR kimenet Véletlenszerű feszültségváltás
Terhelő Áram	0,07...2 A
Tansient Overvoltage	600 V AC
Átmeneti Áram	120 A esetén 16,6 ms 115 A esetén 20 s
Feszültségledobás	<1,1 V be-ki-re
Maximális I²T Kiolvadás Esetén	285 A².s esetén 10 s -50 Hz félciklus 260 A².s esetén 8,3 ms -60 Hz félciklus
Szivárgási Áram	4 mA záróállapot
Dv/Dt	500 V/μs záróállapot maximális feszültségnél
Válaszidő	0,5 ciklus (kikapcsolás) 0,1 ms (bekapcsolás)
Túlfeszültség Kategória	III
Szélesség	5 mm
Magasság	28 mm

Nettó ár

Korlátozott felelősségi nyilatkozat: E dokumentáció nem azzal a céllal készült, hogy e termékek egyedi felhasználói alkalmazásait helyettesítse, és nem szabad ezek megfigyelésének vagy megbízhatóságának megállapítására felhasználni

Mélység	15 mm
Nettó Súly	0,0041 kg

Környezet

Égégátlás	V0 megfelel UL 94
Dielektromos Szilárdság	2500 V esetén bemeneti / kimeneti áramkör
Szennyezettségi Fok	2
Terméktanúsítványok	UL-Aex CSA-Ex
Jelölés	CE
Környezeti Levegő Hőmérséklete A Működéshez	-20...80 °C
Környezeti Levegő Hőmérséklete A Tároláshoz	-20...85 °C

Csomagolási egység

1. Csomag-Csomagolási Egység Típusa	PCE
Egységek Száma 1. Csomagban	1
1. Csomag Magassága	0,7 cm
1. Csomag Szélessége	2,5 cm
1.Csomag Hossza	37 cm
1. Csomag Súlya	5 g

Fenntarthatóság

A **Green Premium™** címke a Schneider Electric elkötelezettsége azíránt, hogy kategóriájában vezető környezetvédelmi teljesítményű termékeket szállítson. A Green Premium a legújabb szabályozásoknak való megfelelést, a környezeti hatások átláthatóságát, valamint körforgásos és alacsony CO₂-kibocsátású termékeket ígér.

A **termék fenntarthatóságának felmérésére vonatkozó útmutató** egy fehér könyv, amely tisztázza a globális ökocímke-szabványokat és a környezetvédelmi nyilatkozatok értelmezését.

[Részletek a Green Premium programról >](#)

[Útmutató kereskedelmi termékek fenntarthatóságának felméréséhez >](#)



Átláthatóság RoHS/REACH

Jólléti teljesítmény

✓ Reach: A Különös Aggodalomra Okot Adó Anyagoktól (Svhc) Mentés

✓ Higanymentes


✓ Rohs Korlátozás Alóli Kivétel Igen

Tanúsítványok és szabványok

Reach Rendelet	REACH nyilatkozat
Eu Rohs Irányelv	Proaktív megfelelés (A termék nem tartozik az EU RoHS jogi hatálya alá)
Kínai Rohs Rendelet	Kínai RoHS nyilatkozat
Környezetvédelmi Közzététel	A termék környezeti profilja
Körkörösségi Profil	Élettartam végére vonatkozó információ


Dimensions Drawings

Dimensions



Performance Curves

Derating Curves



A : Load Current (Amperes)
B : Ambient Temperature (°C)