

Termékadatlap

Műszaki adatok



SSL komplett sorkapocs
szilárdtestrelé foglalattal, DC
kapcsolás, 1NO, 24...280VAC,
3,5A, 12VDC, rugós

SSL1D03JDPR

Nettó listaár: 18 015,00 HUF

Fő jellemzők

Termékválaszték	Harmony Solid State Relays
Termék Vagy Alkatrész Típusa	Solid state relay up to 10 A
Készülék Rövid Neve	SSLM
Fázisok Hálózatszám	Kétfázisú
Output Switching Mode	DC kapcsolás

Kiegészítő jellemzők

Rögzítés	Rugós foglalat
[In] Névleges Áramerősség	3,5 A
Kimeneti Feszültség	1...24 V DC
Clamping Force	10...40 N.m
Csatlakozás Típusa	Forrasztott normál kábelsarus szereetlen vezetékek, 0.2...15 mm ² (AWG 24...AWG 17) Merev kábel kábelvégződéssel, 0.2...15 mm ² (AWG 24...AWG 17)
Kapacitiv Aszimmetria	1,5 pF bemenet
Minimális Kapcsolófeszültség	4 V DC bekapcsolás
Maximális Kapcsolási Feszültség	1 V DC kikapcsolás
Bemeneti Impedancia	500 Ohm
Félvezetős Kimenet Típusa	Mosfet kimenet DC kapcsolás
Terhelő Áram	0,001...3,5 A
Tansient Overvoltage	30 V DC
Átmeneti Áram	9 A esetén 10 s
Feszültségledobás	<0,5 V be-ki-re
Szivárgási Áram	0,001 mA záróállapot
Válaszidő	0.12 ms (kikapcsolás) 0,1 ms (bekapcsolás)
Túlfeszültség Kategória	III
Szélesség	6,2 mm
Magasság	104,6 mm
Mélység	79,5 mm
Nettó Súly	0,0285 kg

Nettó ár

Környezet

Égészátlás	V0 megfelel UL 94
Dielektromos Szilárdság	2500 V esetén bemeneti / kimeneti áramkör
Szennyezettségi Fok	2
Szabványok	IEC 60950-1 IEC 61000-2-6 IEC 62314 IEC 61995-1 EN 61984
Terméktanúsítványok	UL-Aex CSA-Ex CE UL 508, 212533 sz. fájl CSA 1010-1 GOST
Jelölés	CURus CSA CE EAC
Ip Védettségi Szint	IP20
Környezeti Levegő Hőmérséklete A Működéshez	-20...70 °C
Környezeti Levegő Hőmérséklete A Tároláshoz	-20...85 °C

Csomagolási egység

1. Csomag-Csomagolási Egység Típusa	PCE
Egységek Száma 1. Csomagban	1
1. Csomag Magassága	8,128 cm
1. Csomag Szélessége	0,762 cm
1.Csomag Hossza	10,16 cm
1. Csomag Súlya	27,216 g

Garancia

Garancia	18 Months
----------	-----------

Fenntarthatóság

A **Green Premium™** címke a Schneider Electric elkötelezettsége azíránt, hogy kategóriájában vezető környezetvédelmi teljesítményű termékeket szállítson. A Green Premium a legújabb szabályozásoknak való megfelelést, a környezeti hatások átláthatóságát, valamint körforgásos és alacsony CO₂-kibocsátású termékeket ígér.

A **termék fenntarthatóságának felmérésére vonatkozó útmutató** egy fehér könyv, amely tisztázza a globális ökocímke-szabványokat és a környezetvédelmi nyilatkozatok értelmezését.

[Részletek a Green Premium programról >](#)

[Útmutató kereskedelmi termékek fenntarthatóságának felméréséhez >](#)



Átláthatóság RoHS/REACH

Jólléti teljesítmény

✓ Reach: A Különös Aggodalomra Okot Adó Anyagoktól (Svhc) Mentés

✓ Higanymentes


✓ Rohs Korlátozás Alóli Kivétel Igen

Tanúsítványok és szabványok

Reach Rendelet	REACH nyilatkozat
Eu Rohs Irányelv	Proaktív megfelelés (A termék nem tartozik az EU RoHS jogi hatálya alá)
Kínai Rohs Rendelet	Kínai RoHS nyilatkozat
Környezetvédelmi Közzététel	A termék környezeti profilja
Weee	A terméket az európai uniós piacok területén az adott hulladékgyűjtési szabályozásnak megfelelően kell leselejtezni, és nem szabad a háztartási hulladékba dobni.
Körkörösségi Profil	Élettartam végére vonatkozó információ


Dimensions Drawings

Dimensions



Performance Curves

Derating Curves



A : Load Current (Amperes)
B : Ambient Temperature (°C)