

Termékadatlap

Műszaki adatok



Komplett fő- és vészleállító kapcsoló 40A, ajtóra, csavaros

VCF2

Nettó listaár: 13 338,00 HUF

Fő jellemzők

Range	Thalassa
Product Name	TeSys VARIO
Device Short Name	VCFN
Product Type	Vészleállító nyomógomb

Kiegészítő jellemzők

Device Composition	Kapcsoló és hálózati aljzat Fogantyúk
Mounting Support	Kezelő (rotációs hajtás): ajtó kivágás Kapcsoló: ajtó kivágás
Mounting Method	4 csavarral esetén kezelő (rotációs hajtás)
Performance Level	Nagy teljesítményű
Number Of Poles	3P
Contact Type And Composition	3 NO
[Ue] Iec Rated Operational Voltage	6 V AC 50/60 Hz
Iec Rated Operational Power In W	11 kW -6 V (AC-3e) 15 kW -6 V (AC-23B) 11 kW -400...440 V (AC-3e) 15 kW -500 V (AC-3e) 18,5 kW -500 V (AC-23B) 5,5 kW -230...240 V (AC-3e) 7,5 kW -230...240 V (AC-23B) 15 kW -400...440 V (AC-23B)
[Ie] Rated Operational Current	29 A AC-23A Ue: 400 V
[Ith] Conventional Free Air Thermal Current	40 A
[Ithe] Conventional Enclosed Thermal Current	32 A
Making Capacity (I Rms)	400 A -400 V AC-21B 400 A -400 V AC-22A 400 A -400 V AC-23B
Breaking Capacity	320 A -400 V (AC-21B) 320 A -400 V (AC-22A) 320 A -400 V (AC-23B)
Rated Conditional Short Circuit Current	10 kA -400 V - kapcsolt biztosíték 50 A aM 10 kA -400 V - kapcsolt biztosíték 50 A gG
[Icm] Rated Short Circuit Making Capacity	1 kA -400 V csúcsáram esetén
[Icw] Rated Short Time Withstand Current	480 A -400 V időtartam: 1 év
[Uimp] Rated Impulse Withstand Voltage	8 kV

Nettó ár

Korlátozott felelősségi nyilatkozat: E dokumentáció nem azzal a céllal készült, hogy e termékek egyedi felhasználói alkalmazásait helyettesítse, és nem szabad ezek megfigyelésének vagy megbízhatóságának megállapítására felhasználni

Suitability For Isolation	Igen
Network Type	AC DC
Intermittent Duty Class	30
Control Type	Forgatógomb
Rotary Handle Mounting Style	Közvetlenül
Handle Color	Vörös
Handle Front Plate Color	Sárga
Rotary Handle Padlocking	1 ... 3 lakat 4...8 mm
Marking	0 - 1
Mechanical Durability	100000 ciklus
Electrical Durability	100000 ciklus AC-21 30000 ciklus DC-11
Iec Terminal Connection	Betápláló áramkör: csavaros csatlakozás kábel 10 mm ² - kábel merevsége: tömör Betápláló áramkör: csavaros csatlakozás kábel 6 mm ² - kábel merevsége: rugalmas - kábelvéggel
Tightening Torque	Betápláló áramkör: 2,1 N.m - mellett csavaros csatlakozás
Base Dimension	60 x 60 mm
Height	74 mm
Width	60 mm
Product Weight	0,25 kg

Környezet

Standards	IEC 60947-3
Product Certifications	UL-Aex CCC GOST CSA-Ex UKR
Degree Of Protection	IP20 conforming to MSZ EN 60529 IP65
Protective Treatment	TC/TH
Mechanical Robustness	Rezgések 10...150 Hz (1 Gn, 10...150 Hz, 1 ciklus) megfelel IEC 60068-2-6 Ütések 11 ms (30 Gn) megfelel IEC 60068-2-27, Ea tesztek
Ambient Air Temperature For Operation	-20...50 °C
Fire Resistance	960 °C megfelel IEC 60695-2-1
Compatibility Code	Fő terheléskapcsoló

Csomagolási egység

1. Csomag-Csomagolási Egység Típusa	PCE
Egységek Száma 1. Csomagban	1
1. Csomag Magassága	8,000 cm
1. Csomag Szélessége	8,500 cm
1.Csomag Hossza	12,000 cm
1. Csomag Súlya	219,200 g
2. Csomag- Csomagolási Egység Típusa	S03

Egységek Száma 2. Csomagban	24
2.Csomag Magassága	30,000 cm
2. Csomag Szélessége	30,000 cm
2. Csomag Hossza	40,000 cm
2. Csomag Súlya	5,690 kg
3. Csomag- Csomagolási Egység Tipusa	P06
Egységek Száma 3. Csomagban	192
3.Csomag Magassága	75,000 cm
3. Csomag Szélessége	80,000 cm
3. Csomag Hossza	60,000 cm
3. Csomag Súlya	53,520 kg

Garancia

Garancia	18 months
----------	-----------

Fenntarthatóság

A **Green Premium™** címke a Schneider Electric elkötelezettsége aziránt, hogy kategóriájában vezető környezetvédelmi teljesítményű termékeket szállítson. A Green Premium a legújabb szabályozásoknak való megfelelést, a környezeti hatások átláthatóságát, valamint körforgásos és alacsony CO₂-kibocsátású termékeket ígér.

A termék fenntarthatóságának felmérésére vonatkozó útmutató egy fehér könyv, amely tisztázza a globális ökocímke-szabványokat és a környezetvédelmi nyilatkozatok értelmezését.

[Részletek a Green Premium programról >](#)

[Útmutató kereskedelmi termékek fenntarthatóságának felméréséhez >](#)



Átláthatóság RoHS/REACH

Jólléti teljesítmény

✓ Méregző Nehézfémmentes

✓ Higanymentes

✓ Rohs Korlátozás Alóli Kivétel [Igen](#)

✓ Pvc-Mentes

✓ Halogénmentes Termék

Tanúsítványok és szabványok

Reach Rendelet	REACH nyilatkozat
Eu Rohs Irányelv	Megfelel a mentességeknek
Kínai Rohs Rendelet	Kínai RoHS nyilatkozat A Kínai RoHS rendelet hatályán kívül eső termék. Az anyagok feltüntetése tájékoztató jellegű.
Környezetvédelmi Közzététel	A termék környezeti profilja
Weee	A terméket az európai uniós piacok területén az adott hulladékgyűjtési szabályozásnak megfelelően kell leselejtezni, és nem szabad a háztartási hulladékba dobni.
Körkörösségi Profil	Nincs szükség specifikus újrahasznosítási műveletekre