


Termékadatlap

Műszaki adatok



Harmony Easy Series Ø22 Nyomógomb, visszatérő, zöld, 1NO

XA2EA31

Nettó listaár: 1 437,00 HUF

Fő jellemzők

Termékválaszték	Easy Harmony XA2
Termék Vagy Alkatrész Típusa	Komplett plomba készlet
Készülék Rövid Neve	XA2
Külső Tokoat Anyaga	Műanyag
Rögzítőperem Anyaga	Műanyag

Kiegészítő jellemzők

Szerelési Átmérő	22,5 mm
Minimális Rendelési Mennyiség	1
Védőkezelés	TC/TH
Működési Helyzet	Tetszőleges pozíció
Rögzítő Központ	>= 30 x 40 mm (panel 2 csavar, átmérő: 4 mm) 1...5 mm
Rögzítési Mód	Rögzítőanya fej alatt: 2...2,4 N.m
Jelzőegység Fej	Kerek
Kezelő Típusa	rugós
Kezelőprofil	Zöld süllyesztett
Érintkezők Típusa És Összetétele	1 NO
Érintkezők Működése	Lassan bontó
Mechanikai Tartósság	1500000 ciklus
Csatlakozás Típusa	Csavaros sorkapocs, <= 2 x 1,5 mm ² Csavaros sorkapocs, <= 1 x 2,5 mm ² Csavaros sorkapocs, >= 1 x 0,5 mm ² Gyorscsatlakozás 6,3 mm
Meghúzási Nyomaték	0,8 N.m
Rövidzárlat-Védelem	10 A gL biztosító megfelel IEC 60269-1/2
[Ith] Egyezményes Nyitott Szerelési Termikus Áram	10 A
[Ui] Névleges Szigetelési Feszültség	600 V megfelel IEC 60947-1
[Uimp] Névleges Lökő-Feszültség Állóság	6 kV megfelel IEC 60947-1
[Ie] Névleges Üzemi Áram	3 A -240 V, AC-15: B300, A600 0,27 A -250 V, DC-14, Q600
Elektromos Élettartam	500000 ciklus, AC-15: B300, 3 A -230 V, működési sebesség <60 cikl/perc, terhelési tényező: 0,5 megfelel IEC 60947-5-5 500000 ciklus, DC-14, 0,2 A -1150 V, működési sebesség <60 cikl/perc, terhelési tényező: 0,5

Nettó ár

Korlátozott felelősségi nyilatkozat: E dokumentáció nem azzal a céllal készült, hogy e termékek egyedi felhasználói alkalmazásait helyettesítse, és nem szabad ezek megfelelőségének vagy megbízhatóságának megállapítására felhasználni

Elektromos Megbízhatóság Iec 60947-5-4	$\Lambda < 10\exp(-8) \cdot 24 \text{ V}$
Szélesség	30 mm
Magasság	42 mm
Mélység	54,7 mm
Nettó Súly	0,032 kg
Lámpabúra / Tető / Kezelőszerv Színe	Zöld
Kezelő Típusa	Rugós

Környezet

Környezeti Levegő Hőmérséklete A Tároláshoz	-40...70 °C
Környezeti Levegő Hőmérséklete A Működéshez	-25...55 °C
Tűlfeszültségi Kategória	II. osztály megfelel IEC 55011
Ip Védettségi Szint	IP65 megfelel MSZ EN 60529
Ik Védettségi Szint	IK03 megfelel MSZ EN 60529
Szabványok	IEC 60947-5-1/1991 GB 14048.3 GB 14048.5 IEC 60947-1
Terméktanúsítványok	CCC CE
Rezgési Ellenállás	10 konstans gyorsuláással (f= 40...500 Hz) megfelel IEC 60068-2-6
Ütésállóság	7 gn (időtartam = 11 ms) esetén halogén fény megfelel IEC 60068-2-27, Ea tesztek

Csomagolási egység

1. Csomag-Csomagolási Egység Típusa	PCE
Egységek Száma 1. Csomagban	1
1. Csomag Magassága	3,000 cm
1. Csomag Szélessége	3,000 cm
1.Csomag Hossza	6,500 cm
1. Csomag Súlya	32,000 g
2. Csomag- Csomagolási Egység Típusa	BB1
Egységek Száma 2. Csomagban	5
2.Csomag Magassága	9,000 cm
2. Csomag Szélessége	11,500 cm
2. Csomag Hossza	14,500 cm
2. Csomag Súlya	160,000 g
3. Csomag- Csomagolási Egység Típusa	S02
Egységek Száma 3. Csomagban	100
3.Csomag Magassága	15,000 cm
3. Csomag Szélessége	30,000 cm
3. Csomag Hossza	40,000 cm
3. Csomag Súlya	3,568 kg

Fenntarthatóság

A **Green Premium™** címke a Schneider Electric elkötelezettsége aziránt, hogy kategóriájában vezető környezetvédelmi teljesítményű termékeket szállítson. A Green Premium a legújabb szabályozásoknak való megfelelést, a környezeti hatások átláthatóságát, valamint körforgásos és alacsony CO₂-kibocsátású termékeket ígér.

A termék fenntarthatóságának felmérésére vonatkozó útmutató egy fehér könyv, amely tisztázza a globális ökocímke-szabványokat és a környezetvédelmi nyilatkozatok értelmezését.

[Részletek a Green Premium programról >](#)

[Útmutató kereskedelmi termékek fenntarthatóságának felméréséhez >](#)

Jólléti teljesítmény

✓ Reach: A Különös Aggodalomra Okot
Adó Anyagoktól (Svhc) Mentés

✓ Higanymentes

✓ Rohs Korlátozás Alóli Kivétel [Igen](#)

Reach Rendelet [REACH nyilatkozat](#)


Eu Rohs Irányelv Proaktív megfelelés (A termék nem tartozik az EU RoHS jogi hatálya alá)
[EU RoHS nyilatkozat](#)

Kínai Rohs Rendelet [Kínai RoHS nyilatkozat](#)

Weee A terméket az európai uniós piacok területén az adott hulladékgyűjtési
szabályozásnak megfelelően kell leselejtezni, és nem szabad a háztartási hulladékba
dobni.

Dimensions Drawings

Dimensions




(e) Clamping thickness: 1 to 6 mm / 0.04 to 0.24 in.

Mounting and Clearance

Panel Cut-out for Pushbuttons, Switches and Pilot Lights (Finished Holes, Ready for Installation)


Connection by Screw Clamp Terminals



- (1) Diameter on finished panel or support
- (2) For selector switches and Emergency stop buttons, use of an anti-rotation plate type ZB5AZ902 is recommended.
- (3) Ø22.5 mm recommended ($\text{Ø}22.3 \begin{smallmatrix} +0.4 \\ 0 \end{smallmatrix}$) / Ø0.89 in. recommended ($\text{Ø}0.88 \text{ in. } \begin{smallmatrix} +0.016 \\ 0 \end{smallmatrix}$)

Connections	a in mm	a in in.	b in mm	b in in.
By screw clamp terminals connector	40	1.57	30	1.18
By Faston connectors	45	1.77	32	1.26

Detail of Lug Recess



- (1) Diameter on finished panel or support
- (2) For selector switches and Emergency stop buttons, use of an anti-rotation plate type ZB5AZ902 is recommended.
- (3) Ø22.5 mm recommended ($\text{Ø}22.3 \begin{smallmatrix} +0.4 \\ 0 \end{smallmatrix}$) / Ø0.89 in. recommended ($\text{Ø}0.88 \text{ in. } \begin{smallmatrix} +0.016 \\ 0 \end{smallmatrix}$)