


Termékadatlap

Műszaki adatok



Harmony Easy Series Ø22 Világító nyomógomb, piros, 24V AC/DC, 1NC

XA2EW34B2

Nettó listaár: 1 216,00 HUF

Fő jellemzők

Termékválaszték	Easy Harmony XA2
Termék Vagy Alkatrész Típusa	Komplett világító választókapcsoló
Készülék Rövid Neve	XA2
Külső Tokoat Anyaga	Műanyag
Szerelési Átmérő	22,5 mm

Kiegészítő jellemzők

Minimális Rendelési Mennyiség	1
Védőkezelés	TC/TH
Működési Helyzet	Tetszőleges pozíció
Rögzítő Központ	>= 30 x 40 mm (panel 2 csavar, átmérő: 4 mm) 1...5 mm
Rögzítési Mód	Rögzítőanya fej alatt ajánlott nyomaték: 2,2 N.m (±10%)
Jelzőegység Fej	Kerek
Kezelő Típusa	rugós
Kezelőprofil	Vörös süllyesztett
Érintkezők Típusa És Összetétele	1 NC
Érintkezők Működése	Lassan bontó
Mechanikai Tartósság	1500000 ciklus
Csatlakozás Típusa	Csavaros csatlakozás, szorító kapacitás: 2 x 100 mm ² Csavaros csatlakozás, szorító kapacitás: 1 x 23 mm ² Gyorscsatlakozás 6,3 mm Csavaros csatlakozás, szorító kapacitás: 1 x 0,75...1 x 1,5 mm ²
Meghúzási Nyomaték	0,8 N.m
Rövidzárlat-Védelem	10 A gL biztosító megfelel IEC 60269-1/2
Ith Konvencionális Termikus Szabad Levegő Áram	10 A
[Ui] Névleges Szigetelési Feszültség	600 V megfelel IEC 60947-4-1 § 7-2-1-5-2
[Uimp] Névleges Lökő-Feszültség Állóság	6 kV megfelel IEC 60947-1
[Ie] Névleges Üzemi Áram	3 A -240 V, AC-15: B300, A600 megfelel IEC 60947-5-1/1991 0,27 A -250 V, DC-14, Q600 megfelel IEC 60947-5-1/1991
Elektromos Élettartam	500000 ciklus, AC-15: B300, 3 A -230 V, működési sebesség <60 cikl/perc, terhelési tényező: 0,5 megfelel IEC 60947-5-1/1991 500000 ciklus, DC-14, 0,2 A -1150 V, működési sebesség <60 cikl/perc, terhelési tényező: 0,5
Jelzés Típusa	Folyamatos

Nettó ár

Korlátozott felelősségi nyilatkozat: E dokumentáció nem azzal a céllal készült, hogy e termékek egyedi felhasználói alkalmazásait helyettesítse, és nem szabad ezek megfigyelésének vagy megbízhatóságának megállapítására felhasználni

Fényforrás	LED
Izzó Foglalat	BA 9s
[Us] Névleges Betáplálási Feszültség	24 V AC SELV 50/60 Hz
Betáplálási Feszültség Korlátok	0,8...1,1 V AC SELV
Áramfelvétel	< 20 mA
Élettartam	10000 óra
Szélesség	30 mm
Magasság	42 mm
Mélység	74,5 mm
Nettó Súly	0,056 kg
Lámpabúra / Tető / Kezelőszerv Színe	Vörös
Kezelő Típusa	Rugós
[Us] Névleges Betáplálási Feszültség	24 V

Környezet

Környezeti Levegő Hőmérséklete A Tároláshoz	-40...70 °C
Környezeti Levegő Hőmérséklete A Működéshez	-25...55 °C
Túlfeszültségi Kategória	II. osztály megfelel IEC 55011
Ip Védettségi Szint	IP65
Ik Védettségi Szint	IK03 megfelel MSZ EN 60529
Szabványok	IEC 60947-5-1/1991 GB 14048.3 GB 14048.5 IEC 60947-1
Terméktanúsítványok	CCC CE
Jelölés	CCC
Rezgési Ellenállás	10 konstans gyorsulással (f= 40...500 Hz) megfelel IEC 60068-2-6
Ütésállóság	7 gn (időtartam = 11 ms) esetén halogén fény megfelel IEC 60068-2-27, Ea tesztek

Csomagolási egység

1. Csomag-Csomagolási Egység Típusa	PCE
Egységek Száma 1. Csomagban	1
1. Csomag Magassága	3 cm
1. Csomag Szélessége	4 cm
1.Csomag Hossza	8 cm
1. Csomag Súlya	60,12 g
2. Csomag- Csomagolási Egység Típusa	S02
Egységek Száma 2. Csomagban	70
2.Csomag Magassága	15 cm
2. Csomag Szélessége	30 cm
2. Csomag Hossza	40 cm

2. Csomag Súlya	4,258 kg
3. Csomag- Csomagolási Egység Típusa	PAL
Egységek Száma 3. Csomagban	1400
3.Csomag Magassága	60 cm
3. Csomag Szélessége	80 cm
3. Csomag Hossza	90 cm
3. Csomag Súlya	84,368 kg

Fenntarthatóság

A **Green Premium™** címke a Schneider Electric elkötelezettsége azíránt, hogy kategóriájában vezető környezetvédelmi teljesítményű termékeket szállítson. A Green Premium a legújabb szabályozásoknak való megfelelést, a környezeti hatások átláthatóságát, valamint körforgásos és alacsony CO₂-kibocsátású termékeket ígér.

A **termék fenntarthatóságának felmérésére vonatkozó útmutató** egy fehér könyv, amely tisztázza a globális ökocímke-szabványokat és a környezetvédelmi nyilatkozatok értelmezését.

[Részletek a Green Premium programról >](#)

[Útmutató kereskedelmi termékek fenntarthatóságának felméréséhez >](#)



RoHS/REACH

Jólléti teljesítmény

✓

Reach: A Különös Aggodalomra Okot Adó Anyagoktól (Svhc) Mentés

✓

Higanymentes

✓

RoHS Korlátozás Alóli Kivétel


Igen

Tanúsítványok és szabványok

Reach Rendelet	REACH nyilatkozat
Eu RoHS Irányelv	Proaktív megfelelés (A termék nem tartozik az EU RoHS jogi hatálya alá) EU RoHS nyilatkozat
Kínai RoHS Rendelet	Kínai RoHS nyilatkozat
Weee	A terméket az európai uniós piacok területén az adott hulladékgyűjtési szabályozásnak megfelelően kell leselejtezni, és nem szabad a háztartási hulladékba dobni.

Dimensions Drawings

Dimensions



(e) Clamping thickness: 1 to 6 mm / 0.04 to 0.24 in.

Mounting and Clearance

Panel Cut-out for Pushbuttons, Switches and Pilot Lights (Finished Holes, Ready for Installation)


Connection by Screw Clamp Terminals



- (1) Diameter on finished panel or support
- (2) For selector switches and Emergency stop buttons, use of an anti-rotation plate type ZB5AZ902 is recommended.
- (3) Ø22.5 mm recommended ($\text{Ø}22.3 \begin{smallmatrix} +0.4 \\ 0 \end{smallmatrix}$) / Ø0.89 in. recommended ($\text{Ø}0.88 \text{ in.} \begin{smallmatrix} +0.016 \\ 0 \end{smallmatrix}$)

Connections	a in mm	a in in.	b in mm	b in in.
By screw clamp terminals connector	40	1.57	30	1.18
By Faston connectors	45	1.77	32	1.26

Detail of Lug Recess



- (1) Diameter on finished panel or support
- (2) For selector switches and Emergency stop buttons, use of an anti-rotation plate type ZB5AZ902 is recommended.
- (3) Ø22.5 mm recommended ($\text{Ø}22.3 \begin{smallmatrix} +0.4 \\ 0 \end{smallmatrix}$) / Ø0.89 in. recommended ($\text{Ø}0.88 \text{ in.} \begin{smallmatrix} +0.016 \\ 0 \end{smallmatrix}$)