

# Termékadatlap

Műszaki adatok



Harmony XALK tokozott  
vészgomb, gombafejű, piros-fehér  
világító gyűrű, forgatásra kioldó,  
24VAC/DC, 1NO+1NC

XALK178W3B140E

Nettó listaár: 27 437,00 HUF

## Fő jellemzők

|                              |                                                         |
|------------------------------|---------------------------------------------------------|
| Termékválaszték              | Harmony XAM                                             |
| Termék Vagy Alkatrész Típusa | Komplett dóm kamera                                     |
| Készülék Rövid Neve          | XALK                                                    |
| Termék Rendeltetési Helye    | XB5 Ø 22 mm vezérlő- és jelzőegységekhez                |
| Vezérlőállomás-Alkalmazás    | Vészhelyzeti kikapcsoló funkció<br>Vészleállító funkció |
| Tokozat Alapszíne            | Világosszürke (RAL 7035)                                |
| Fedél Színe                  | Sárga (RAL 1021)                                        |
| Anyag                        | Polikarbonát + 20% FG                                   |
| Kezelő Profilja              | 1 gombafejes nyomógomb                                  |
| Kezelők Leírása              | Piros jelöletlen 1 NC + 1 NC                            |
| Újrabeállítás                | Fordításra kioldó                                       |
| Ellenőrzőállomás Felépítése  | 1 gombafejű nyomógomb Ø, 40 mm, vörös 1 NO + 1 NC       |
| Érintkezők Működése          | Lassan bontó                                            |

## Kiegészítő jellemzők

|                                         |                                                                                                                                                                                               |
|-----------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Kábelbemenet                            | 1 kikönyítés kábel bevezetéséhez 0...14 mm<br>2 kikönyítés Pg 13-as és ISO M20-as kábelbevezetés számára 0...12 mm                                                                            |
| Nettó Súly                              | 0,180 kg                                                                                                                                                                                      |
| Villamos Szigetelési Osztály            | II. osztály megfelel IEC 61156-5                                                                                                                                                              |
| Ellenállás Nagy Nyomású Mosóval Szemben | 7000000 Pa -55 °C, távolság: 0,1 m                                                                                                                                                            |
| Pozitív Nyitás                          | Van megfelel IEC 60947-5-1 3-as szakasz                                                                                                                                                       |
| Üzemi Mozgás                            | 1,5 mm (NC változó elektromos állapot)<br>4,3 mm (összes úthossz)                                                                                                                             |
| Üzemelési Erő                           | 44 N                                                                                                                                                                                          |
| Mechanikai Tartósság                    | 300000 ciklus                                                                                                                                                                                 |
| Csatlakozás Típusa                      | Csavaros csatlakozás, <= 2 x 1,5 mm² kábelvéggel megfelel IEC 60947-1<br>Csavaros csatlakozás, >= 1 x 0,22 mm² kábelvég nélkül megfelel IEC 60947-1                                           |
| Meghúzási Nyomaték                      | 0,8...1,2 N.m megfelel IEC 60947-1                                                                                                                                                            |
| Csavarfej Alakja                        | Kereszt megfelelő Philips no 1 csavarhúzó<br>Kereszt megfelelő pozidriv No 1 csavarhúzó<br>Kivágásokkal megfelelő lapos Ø 4 mm csavarhúzó<br>Kivágásokkal megfelelő lapos Ø 5,5 mm csavarhúzó |
| Érintkezők Anyaga                       | Ezüst ötvözet (Ag/Ni)                                                                                                                                                                         |

Nettó ár

Korlátozott felelősségi nyilatkozat: E dokumentáció nem azzal a céllal készült, hogy e termékek egyedi felhasználói alkalmazásait helyettesítse, és nem szabad ezek megfélelőségeinek vagy megbízhatóságának megállapítására felhasználni

|                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|---------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Rövidzárlat-Védelem                               | 10 A megszakító típus gG megfelel IEC 60947-5-1/1991                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| [Ith] Egyezményes Nyitott Szerelési Termikus Áram | 10 A megfelel IEC 60947-5-1/1991                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| [Uij] Névleges Szigetelési Feszültség             | 600 V (szennyezési fok 3) megfelel IEC 60947-1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Ellenállás Elektrosztatikus Kisüléssel Szemben    | 4 kV kikapcsoláskor megfelel IEC 61000-4-2 3. szint<br>8 kV szabad levegőben (szigetelt részekben) megfelel IEC 61000-4-2 3. szint                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| [Uimp] Névleges Lökő-Feszültség Állóság           | 6 kV megfelel IEC 60947-1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| [Ie] Névleges Üzemi Áram                          | 3 A -240 V, AC-15: B300, A600 megfelel IEC 60947-5-1/1991<br>6 A -125...180 V, AC-15: B300, A600 megfelel IEC 60947-5-1/1991<br>0,1 A -600 V, DC-14, Q600 megfelel IEC 60947-5-1/1991<br>0,27 A -250 V, DC-14, Q600 megfelel IEC 60947-5-1/1991<br>0,55 A -125 V, DC-14, Q600 megfelel IEC 60947-5-1/1991<br>1,2 A -600 V, AC-15: B300, A600 megfelel IEC 60947-5-1/1991                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Elektromos Élettartam                             | 1000000 ciklus, AC-15: B300, 2 A -230 V, működési sebesség <3600 cikl/óra, terhelési tényező: 0,5 megfelel IEC 60947-5-1 K. melléklet<br>1000000 ciklus, AC-15: B300, 3 A -125...180 V, működési sebesség <3600 cikl/óra, terhelési tényező: 0,5 megfelel IEC 60947-5-1 K. melléklet<br>1000000 ciklus, AC-15: B300, 4 A -24 Veff, működési sebesség <3600 cikl/óra, terhelési tényező: 0,5 megfelel IEC 60947-5-1 K. melléklet<br>1000000 ciklus, DC-14, 0,2 A -1150 V, működési sebesség <3600 cikl/óra, terhelési tényező: 0,5 megfelel IEC 60947-5-1 K. melléklet<br>1000000 ciklus, DC-14, 0,5 A -24 Veff, működési sebesség <3600 cikl/óra, terhelési tényező: 0,5 megfelel IEC 60947-5-1 K. melléklet |
| Elektromos Megbízhatóság Iec 60947-5-4            | $\Lambda < 10\exp(-6) \cdot 5 \text{ V}, 1 \text{ mA}$ megfelel IEC 60947-5-5<br>$\Lambda < 10\exp(-8) \cdot 185...265 \text{ V}, 5 \text{ mA}$ megfelel IEC 60947-5-5                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |

## Környezet

|                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|---------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Védőkezelés                                 | TH kérésre                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Környezeti Levegő Hőmérséklete A Tároláshoz | -40...70 °C                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Környezeti Levegő Hőmérséklete A Működéshez | -40...55 °C                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Ip Védettségi Szint                         | IP669 megfelel MSZ EN 60529<br>IP671 megfelel MSZ EN 60529<br>IP69K megfelel MSZ EN 60529<br>IP69K kettős szigetelés megfelel ISO 228<br>Type 4 megfelel UL 50 E<br>Type 13 megfelel UL 50 E<br>Type 4X megfelel UL 50 E<br>2 megfelel UL 50 E                            |
| Ik Védettségi Fok                           | IK05 conforming to IEC 62262                                                                                                                                                                                                                                              |
| Szabványok                                  | CSA C22.2 No 14<br>IEC 60947-5-1/1991<br>IEC 60947-5-5<br>UL 508-CM<br>IEC 60947-1<br>JIS C 852                                                                                                                                                                           |
| Terméktanúsítványok                         | UL listed<br>CSA-Ex                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Rezgési Ellenállás                          | 5 Gn konstans gyorsulás ( $f= 10...500 \text{ Hz}$ ) megfelel IEC 60068-2-6<br>2 gn ( $f= 2...10 \text{ Hz}$ ) megfelel IEC 60068-2-6                                                                                                                                     |
| Ütésállóság                                 | 35 gn (időtartam = 18 ms) esetén halogén fény megfelel IEC 60068-2-27, Ea tesztek<br>5 gn (időtartam = 11 ms) esetén halogén fény megfelel IEC 60068-2-27, Ea tesztek<br>294 m/s² (időtartam = 6 ms) esetén 1000 lökés minden irányba megfelel IEC 60068-2-27, Ea tesztek |

## Csomagolási egység

|                                     |          |
|-------------------------------------|----------|
| 1. Csomag-Csomagolási Egység Típusa | PCE      |
| Egységek Száma 1. Csomagban         | 1        |
| 1. Csomag Magassága                 | 7,000 cm |

|                                      |           |
|--------------------------------------|-----------|
| 1. Csomag Szélessége                 | 7,000 cm  |
| 1.Csomag Hossza                      | 9,800 cm  |
| 1. Csomag Súlya                      | 190,000 g |
| 2. Csomag- Csomagolási Egység Típusa | S03       |
| Egységek Száma 2. Csomagban          | 40        |
| 2.Csomag Magassága                   | 30,000 cm |
| 2. Csomag Szélessége                 | 30,000 cm |
| 2. Csomag Hossza                     | 40,000 cm |
| 2. Csomag Súlya                      | 7,978 kg  |

## Garancia

|          |           |
|----------|-----------|
| Garancia | 18 months |
|----------|-----------|

Fenntarthatóság



A **Green Premium™** címke a Schneider Electric elkötelezettsége aziránt, hogy kategóriájában vezető környezetvédelmi teljesítményű termékeket szállítson. A Green Premium a legújabb szabályozásoknak való megfelelést, a környezeti hatások átláthatóságát, valamint körforgásos és alacsony CO<sub>2</sub>-kibocsátású termékeket ígér.

A **termék fenntarthatóságának felmérésére vonatkozó útmutató** egy fehér könyv, amely tisztázza a globális ökocímke-szabványokat és a környezetvédelmi nyilatkozatok értelmezését.

[Részletek a Green Premium programról >](#)

[Útmutató kereskedelmi termékek fenntarthatóságának felméréséhez >](#)



Átláthatóság   RoHS/REACH

### Jólléti teljesítmény

 Higanymentes

 Rohs Korlátozás Alóli Kivétel [Igen](#)


### Tanúsítványok és szabványok

|                             |                                                                                                                                                                   |
|-----------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Reach Rendelet              | <a href="#">REACH nyilatkozat</a>                                                                                                                                 |
| Eu Rohs Irányelv            | Proaktív megfelelés (A termék nem tartozik az EU RoHS jogi hatálya alá)                                                                                           |
| Kínai Rohs Rendelet         | <a href="#">Kínai RoHS nyilatkozat</a>                                                                                                                            |
| Környezetvédelmi Közzététel | <a href="#">A termék környezeti profilja</a>                                                                                                                      |
| Weee                        | A terméket az európai uniós piacok területén az adott hulladékgyűjtési szabályozásnak megfelelően kell leselejtezni, és nem szabad a háztartási hulladékba dobni. |
| Körköröségi Profil          | <a href="#">Élettartam végére vonatkozó információ</a>                                                                                                            |

Dimensions Drawings


Dimensions

---



Connections and Schema

Wiring Diagram



RD : Red  
BK : Black  
WH : White