

Termékadatlap

Műszaki adatok



Harmony XB6 Ø16 komplett nyomógomb, szögletes, fehér



XB6DA11B

Nettó listaár: 7 315,00 HUF

Fő jellemzők

Termékválaszték	Harmony XB6E
Termék Vagy Alkatrész Típusa	Komplett plomba készlet
Készülék Rövid Neve	XB6E
Külső Tokozat Anyaga	Műanyag
Szerelési Átmérő	16 mm
Minimális Rendelési Mennyiség	1
Jelzőegység Fej	Téglalap alakú
Kezelő Típusa	rugós
Kezelőprofil	Fehér süllyesztett, jelöletlen
Érintkezők Típusa És Összetétele	1 NO
Érintkezők Működése	Lassan bontó
Csatlakozás Típusa	Faston csatlakozó 2,8 x 0,5 mm

Kiegészítő jellemzők

Cad Teljes Szélesség	24 mm
Cad Teljes Magasság	18 mm
Cad Teljes Mélység	57 mm
Végpontok Leírása Iso N°1	(13-14)NO
Nettó Súly	0,019 kg
Működési Helyzet	Tetszőleges pozíció
Pozitív Nyitás	Van megfelel EN/IEC 60947-5-1 3. rész
Üzemi Mozgás	1 mm (NO változó elektromos állapot) 3,5 mm (összes úthossz)
Üzemelési Erő	3,5 N NO változó elektromos állapot
Mechanikai Tartósság	2000000 ciklus
Érintkezők Anyaga	Ezüst ötvözet (Ag/Ni)
Rövidzárlat-Védelem	6 A megszakító típus gG
[Ui] Névleges Szigetelési Feszültség	250 V (szennyezési fok 3) megfelel EN/IEC 60947-1 és EN/IEC 60664-1
[Uimp] Névleges Lökő-Feszültség Állóság	4 kV megfelel EN/IEC 60947-1 és EN/IEC 60664-1

Nettó ár

Korlátozott felelősségi nyilatkozat: E dokumentáció nem azzal a céllal készült, hogy e termékek egyedi felhasználói alkalmazásait helyettesítse, és nem szabad ezek megbízhatóságának megállapítására felhasználni

[Ie] Névleges Üzemi Áram	3 A -125...180 V, AC-15: B300, B300 megfelel EN/IEC 60947-5-1, DIN VDE 0660 200-as rész 1,5 A -240 V, AC-15: B300, B300 megfelel EN/IEC 60947-5-1, DIN VDE 0660 200-as rész 0,1 A -250 V, DC-14, R300 megfelel EN/IEC 60947-5-1, DIN VDE 0660 200-as rész 0,22 A -125 V, DC-14, R300 megfelel EN/IEC 60947-5-1, DIN VDE 0660 200-as rész
--------------------------	---

Elektromos Élettartam	1000000 ciklus, AC-15: B300 -230 V, működési sebesség <3600 cikl/óra, terhelési tényező: 0,5 megfelel EN/IEC 60947-5-1 K függelék 1000000 ciklus, DC-14 -230 V, működési sebesség <3600 cikl/óra, terhelési tényező: 0,5 megfelel EN/IEC 60947-5-1 K függelék
-----------------------	--

Elektromos Megbízhatóság Iec 60947-5-4	$\Lambda = 10\exp(-8) \cdot 5 \text{ V és } 1 \text{ mA ConneXium}$ vezetérendszerrel megfelel IEC 60947-5-5
--	--

Környezet

Védőkezelés	TC/TH
Környezeti Levegő Hőmérséklete A Tároláshoz	-40...70 °C
Működéshez Szükséges Környezeti Levegő Hőmérséklete	-25...70 °C
Elektromos Sokk Elleni Védelem Osztálya	II osztály megfelel IEC 61156-5
Ip Védettségi Szint	IP65 megfelel MSZ EN 60529
Nema Védettségi Szint	NEMA 13 megfelel UL 506 NEMA 4 megfelel UL 506 NEMA 4X megfelel UL 506 NEMA 13 megfelel CSA C22.2 No 94-M91 NEMA 4 megfelel CSA C22.2 No 94-M91 NEMA 4X megfelel CSA C22.2 No 94-M91
Szabványok	EN/IEC 60947-5-1, DIN VDE 0660 200-as rész JIS C 852 CSA C22.2 No 14 EN/IEC 60947-1 és EN/IEC 60664-1 JIS G 3141 EN/IEC 60947-7-1 UL 508-CM
Terméktanúsítványok	CSA-Ex UL-Aex CCC GOST
Rezgési Ellenállás	+/- 7,5 mm (f= 2...500 Hz) megfelel IEC 60068-2-6 5 Gn konstans gyorsulás (f= 2...500 Hz) megfelel IEC 60068-2-6
Ütésállóság	35 gn (időtartam = 18 ms) esetén halogén fény megfelel IEC 60068-2-27, Ea tesztek 5 gn (időtartam = 11 ms) esetén halogén fény megfelel IEC 60068-2-27, Ea tesztek

Csomagolási egység

1. Csomag-Csomagolási Egység Típusa	PCE
Egységek Száma 1. Csomagban	1
1. Csomag Magassága	3,1 cm
1. Csomag Szélessége	4,3 cm
1.Csomag Hossza	12,8 cm
1. Csomag Súlya	14,0 g
2. Csomag- Csomagolási Egység Típusa	S01
Egységek Száma 2. Csomagban	60
2.Csomag Magassága	15,0 cm
2. Csomag Szélessége	15,0 cm
2. Csomag Hossza	40,0 cm

2. Csomag Súlya	1,009 kg
-----------------	----------

Garancia

Garancia	18 months
----------	-----------

Fenntarthatóság

A **Green Premium™** címke a Schneider Electric elkötelezettsége aziránt, hogy kategóriájában vezető környezetvédelmi teljesítményű termékeket szállítson. A Green Premium a legújabb szabályozásoknak való megfelelést, a környezeti hatások átláthatóságát, valamint körforgásos és alacsony CO₂-kibocsátású termékeket ígér.

A **termék fenntarthatóságának felmérésére vonatkozó útmutató** egy fehér könyv, amely tisztázza a globális ökocímke-szabványokat és a környezetvédelmi nyilatkozatok értelmezését.

[Részletek a Green Premium programról >](#)

[Útmutató kereskedelmi termékek fenntarthatóságának felméréséhez >](#)



Átláthatóság RoHS/REACH

Jólléti teljesítmény

✓ Reach: A Különös Aggudalomra Okot Adó Anyagoktól (Svhc) Mentés

✓ Méregző Nehézfémektől Mentés

✓ Higanymentes

✓ Rohs Korlátozás Alóli Kivétel [Igen](#)


Tanúsítványok és szabványok

Reach Rendelet	REACH nyilatkozat
Eu Rohs Irányelv	Proaktív megfelelés (A termék nem tartozik az EU RoHS jogi hatálya alá) EU RoHS nyilatkozat
Kínai Rohs Rendelet	Kínai RoHS nyilatkozat
Környezetvédelmi Közzététel	A termék környezeti profilja
Weee	A terméket az európai uniós piacok területén az adott hulladékgyűjtési szabályozásnak megfelelően kell leselejtezni, és nem szabad a háztartási hulladékba dobni.
Körkörösségi Profil	Élettartam végére vonatkozó információ

Dimensions Drawings

Rectangular Head Pushbutton

Dimensions



e panel thickness 1 to 6 mm/0.03 to 2.48 in.

Mounting and Clearance

Panel Cut-out

For Rectangular Head

