



Harmony XB6 Ø16 komplett kulcsos választókapcsoló, 3állású, N/O+N/C

XB6DGH5B

! Forgalmazása megszűnt, ekkor: 2021. jan. 23.

! Megszűnt termék

Fő jellemzők

Termékválaszték	Harmony XB6E
Termék Vagy Alkatrész Típusa	Komplett háromfejű nyomógomb
Készülék Rövid Neve	XB6E
Külső Tokozat Anyaga	Műanyag
Szerelési Átmérő	16 mm
Minimális Rendelési Mennyiség	1
Működési Helyzet	Tetszőleges pozíció
Jelzőegység Fej	Téglalap alakú
Kezelő Típusa	fix állapotú
Kezelőprofil	kulcsos kapcsoló
Kezelő Helyzet Információ	3 70°-os állás
Zár Típusa	Ronis 200
Kulcs Kihúzási Helyzete	Bármilyen pozícióban
Érintkezők Típusa És Összetétele	1 NO + 1 NC
Érintkezők Működése	Lassan bontó

Kiegészítő jellemzők

Cad Teljes Szélesség	24 mm
Cad Teljes Magasság	18 mm
Cad Teljes Mélység	80 mm
Végpontok Leírása Iso N°1	(21-22)NC (13-14)NO
Nettó Súly	0,036 kg
Pozitív Nyitás	Van megfelel EN/IEC 60947-5-1 3. rész
Mechanikai Tartósság	200000 ciklus
Csatlakozás Típusa	Faston csatlakozó 2,8 x 0,5 mm
Érintkezők Anyaga	Ezüst ötvözet (Ag/Ni)
Rövidzárlat-Védelem	6 A megszakító típus gG
[Ui] Névleges Szigetelési Feszültség	250 V (szennyezési fok 3) megfelel EN/IEC 60947-1 és EN/IEC 60664-1
[Uimp] Névleges Lökő-Feszültség Állóság	4 kV megfelel EN/IEC 60947-1 és EN/IEC 60664-1

Nettó ár

Korlátozott felelősségi nyilatkozat: E dokumentáció nem azzal a céllal készült, hogy e termékek egyedi felhasználói alkalmazásait helyettesítse, és nem szabad ezek megfelelőségének vagy megbízhatóságának megállapítására felhasználni

[Ie] Névleges Üzemi Áram	3 A -125...180 V, AC-15: B300, B300 megfelel EN/IEC 60947-5-1, DIN VDE 0660 200-as rész 1,5 A -240 V, AC-15: B300, B300 megfelel EN/IEC 60947-5-1, DIN VDE 0660 200-as rész 0,1 A -250 V, DC-14, R300 megfelel EN/IEC 60947-5-1, DIN VDE 0660 200-as rész 0,22 A -125 V, DC-14, R300 megfelel EN/IEC 60947-5-1, DIN VDE 0660 200-as rész
Elektromos Élettartam	1000000 ciklus, AC-15: B300 -230 V, működési sebesség <3600 cikl/óra, terhelési tényező: 0,5 megfelel EN/IEC 60947-5-1 K függelék 1000000 ciklus, DC-14 -230 V, működési sebesség <3600 cikl/óra, terhelési tényező: 0,5 megfelel EN/IEC 60947-5-1 K függelék
Elektromos Megbízhatóság Iec 60947-5-4	$\Lambda = 10\exp(-8) \cdot 5 \text{ V és } 1 \text{ mA}$ ConneXium vezetékrendszerrel megfelel EN 60947-5-5

Környezet

Védőkezelés	TC/TH
Környezeti Levegő Hőmérséklete A Tároláshoz	-40...70 °C
Környezeti Levegő Hőmérséklete A Működéshez	-25...70 °C
Elektromos Sokk Elleni Védelem Osztálya	II osztály megfelel IEC 61156-5
Ip Védettségi Szint	IP65 megfelel MSZ EN 60529
Szabványok	EN/IEC 60947-7-1 JIS G 3141 JIS C 4520 EN/IEC 60947-1 és EN/IEC 60664-1 CSA C22.2 No 14 UL 508-CM EN/IEC 60947-5-1, DIN VDE 0660 200-as rész JIS C8201-2-2
Terméktanúsítványok	UL-Aex GOST CSA-Ex CCC
Rezgési Ellenállás	+/- 7,5 mm (f= 2...500 Hz) megfelel IEC 60068-2-6 5 Gn konstans gyorsulás (f= 2...500 Hz) megfelel IEC 60068-2-6
Ütésállóság	35 gn (időtartam = 18 ms) esetén halogén fény megfelel IEC 60068-2-27, Ea tesztek 5 gn (időtartam = 11 ms) esetén halogén fény megfelel IEC 60068-2-27, Ea tesztek

Garancia

Garancia	18 months
----------	-----------

Fenntarthatóság

A **Green Premium™** címke a Schneider Electric elkötelezettsége azíránt, hogy kategóriájában vezető környezetvédelmi teljesítményű termékeket szállítson. A Green Premium a legújabb szabályozásoknak való megfelelést, a környezeti hatások átláthatóságát, valamint körforgásos és alacsony CO₂-kibocsátású termékeket ígér.

A termék fenntarthatóságának felmérésére vonatkozó útmutató egy fehér könyv, amely tisztázza a globális ökocímke-szabványokat és a környezetvédelmi nyilatkozatok értelmezését.

[Részletek a Green Premium programról >](#)

[Útmutató kereskedelmi termékek fenntarthatóságának felméréséhez >](#)



RoHS/REACH

Jólléti teljesítmény

✓

Higanymentes

✓

Rohs Korlátozás Alóli Kivétel

Igen


Tanúsítványok és szabványok

Reach Rendelet	REACH nyilatkozat
Eu Rohs Irányelv	Proaktív megfeleléség (A termék nem tartozik az EU RoHS jogi hatálya alá)
Kínai Rohs Rendelet	Kínai RoHS nyilatkozat
Weee	A terméket az európai uniós piacok területén az adott hulladékgyűjtési szabályozásnak megfelelően kell leselejtezni, és nem szabad a háztartási hulladékba dobni.

Dimensions Drawings

Rectangular Head Key Switch

Dimensions



e panel thickness 1 to 6 mm/0.03 to 0.23 in.

Mounting and Clearance

Panel Cut-out

For Rectangular Head

