

Termékadatlap

Műszaki adatok



Harmony XB6 Ø16 komplett világító nyomógomb, téglalap pirosN/O+N/C

XB6DW4B5B

Nettó listaár: 13 444,00 HUF

Fő jellemzők

Termékválaszték	Harmony XB6E
Termék Vagy Alkatrész Típusa	Komplett világító választókapcsoló
Készülék Rövid Neve	XB6E
Külső Tokoat Anyaga	Műanyag
Szerelési Átmérő	16 mm
Minimális Rendelési Mennyiség	1
Jelzőegység Fej	Téglalap alakú
Kezelő Típusa	rugós
Kezelőprofil	Vörös süllyesztett, jelöletlen
Érintkezők Típusa És Összetétele	1 NO + 1 NC
Érintkezők Működése	Lassan bontó
Csatlakozás Típusa	Faston csatlakozó 2,8 x 0,5 mm
Fényforrás	LED
Izzó Foglalat	Beépített LED
[Us] Névleges Betáplálási Feszültség	12...24 V AC SELV

Kiegészítő jellemzők

Cad Teljes Szélesség	24 mm
Cad Teljes Magasság	18 mm
Cad Teljes Mélység	57 mm
Végpontok Leírása Iso N°1	(13-14)NO (21-22)NC
Nettó Súly	0,025 kg
Működési Helyzet	Tetszőleges pozíció
Pozitív Nyitás	Van megfelel EN/IEC 60947-5-1 3. rész
Üzemi Mozgás	1 mm (NO változó elektromos állapot) 2 mm (NC változó elektromos állapot) 3,5 mm (összes úthossz)
Üzemelési Erő	3,5 N NO változó elektromos állapot 4,5 N NC változó elektromos állapot
Érintkezők Anyaga	Ezüst ötvözet (Ag/Ni)
Rövidzárlat-Védelem	6 A megszakító típus gG
[Ui] Névleges Szigetelési Feszültség	250 V (szennyezési fok 3) megfelel EN/IEC 60947-1 és EN/IEC 60664-1

Nettó ár

Korlátozott felelősségi nyilatkozat: E dokumentáció nem azzal a céllal készült, hogy e termékek egyedi felhasználói alkalmazásait helyettesítse, és nem szabad ezek megbízhatóságának megállapítására felhasználni

[Uimp] Névleges Lökő-Feszültség Állóság	4 kV megfelel EN/IEC 60947-1 és EN/IEC 60664-1
[Ie] Névleges Üzemi Áram	3 A -125...180 V, AC-15: B300, B300 megfelel EN/IEC 60947-5-1, DIN VDE 0660 200-as rész 1,5 A -240 V, AC-15: B300, B300 megfelel EN/IEC 60947-5-1, DIN VDE 0660 200-as rész 0,1 A -250 V, DC-14, R300 megfelel EN/IEC 60947-5-1, DIN VDE 0660 200-as rész 0,22 A -125 V, DC-14, R300 megfelel EN/IEC 60947-5-1, DIN VDE 0660 200-as rész
Elektromos Élettartam	1000000 ciklus, AC-15: B300 -230 V, működési sebesség <3600 cikl/óra, terhelési tényező: 0,5 megfelel EN/IEC 60947-5-1 K függelék 1000000 ciklus, DC-14 -230 V, működési sebesség <3600 cikl/óra, terhelési tényező: 0,5 megfelel EN/IEC 60947-5-1 K függelék
Elektromos Megbízhatóság Iec 60947-5-4	$\Lambda = 10\exp(-8) \cdot 5 \text{ V és } 1 \text{ mA}$ ConneXium vezetékrendszerrel megfelel IEC 60947-5-5
Jelzés Típusa	Folyamatos
Betáplálási Feszültség Korlátok	6...30 V AC SELV
Áramfelvétel	15 mA
Átmeneti Ellenállás	1 kV direkt kisütés megfelel IEC 61000-4-5 3. szint 2 kV szabad levegőben (szigetelt részekben) megfelel IEC 61000-4-5 3. szint

Környezet

Védőkezelés	TC/TH
Környezeti Levegő Hőmérséklete A Tároláshoz	-40...70 °C
Környezeti Levegő Hőmérséklete A Működéshez	-25...70 °C
Elektromos Sokk Elleni Védelem Osztálya	II osztály megfelel IEC 61156-5
Ip Védettségi Szint	IP65 megfelel MSZ EN 60529
Nema Védettségi Szint	NEMA 13 megfelel UL 506 NEMA 4 megfelel UL 506 NEMA 4X megfelel UL 506 NEMA 13 megfelel CSA C22.2 No 94-M91 NEMA 4 megfelel CSA C22.2 No 94-M91 NEMA 4X megfelel CSA C22.2 No 94-M91
Szabványok	EN/IEC 60947-7-1 EN/IEC 60947-5-1, DIN VDE 0660 200-as rész JIS C 852 JIS G 3141 CSA C22.2 No 14 EN/IEC 60947-1 és EN/IEC 60664-1
Terméktanúsítványok	CCC GOST UL-Aex CSA-Ex
Rezgési Ellenállás	+/- 7,5 mm (f= 2...500 Hz) megfelel IEC 60068-2-6 5 Gn konstans gyorsulás (f= 2...500 Hz) megfelel IEC 60068-2-6
Útésállóság	35 gn (időtartam = 18 ms) esetén halogén fény megfelel IEC 60068-2-27, Ea tesztek 5 gn (időtartam = 11 ms) esetén halogén fény megfelel IEC 60068-2-27, Ea tesztek
Ellenállás Gyors Tranziensekkel Szemben	2 kV megfelel IEC61000-4-4 1-es szint
Elektromágneses Mezőkkel Szembeni Ellenállás	10 V/m megfelel IEC 61000-4-3 3. szint
Ellenállás Elektrosztatikus Kisüléssel Szemben	6 kV kikapcsoláskor megfelel IEC 61000-4-2 3. szint 8 kV szabad levegőben (szigetelt részekben) megfelel IEC 61000-4-2 3. szint
Elektromágneses Kibocsátás	B osztály megfelel IEC 55011

Csomagolási egység

1. Csomag-Csomagolási Egység Típusa	PCE
--	-----

Egységek Száma 1. Csomagban	1
1. Csomag Magassága	4,9 cm
1. Csomag Szélessége	5,4 cm
1.Csomag Hossza	11,4 cm
1. Csomag Súlya	18,0 g
2. Csomag- Csomagolási Egység Tipusa	S01
Egységek Száma 2. Csomagban	60
2.Csomag Magassága	15 cm
2. Csomag Szélessége	15 cm
2. Csomag Hossza	40 cm
2. Csomag Súlya	1,28 kg
3.Csomag Magassága	15 cm

Garancia

Garancia	18 months
----------	-----------

Fenntarthatóság

A **Green Premium™** címke a Schneider Electric elkötelezettsége azíránt, hogy kategóriájában vezető környezetvédelmi teljesítményű termékeket szállítson. A Green Premium a legújabb szabályozásoknak való megfelelést, a környezeti hatások átláthatóságát, valamint körforgásos és alacsony CO₂-kibocsátású termékeket ígér.

A **termék fenntarthatóságának felmérésére vonatkozó útmutató** egy fehér könyv, amely tisztázza a globális ökocímke-szabványokat és a környezetvédelmi nyilatkozatok értelmezését.

[Részletek a Green Premium programról >](#)

[Útmutató kereskedelmi termékek fenntarthatóságának felméréséhez >](#)



RoHS/REACH

Jólléti teljesítmény

✓

Higanymentes

✓

Rohs Korlátozás Alóli Kivétel

Igen


Tanúsítványok és szabványok

Reach Rendelet	REACH nyilatkozat
Eu Rohs Irányelv	Proaktív megfeleléség (A termék nem tartozik az EU RoHS jogi hatálya alá)
Kínai Rohs Rendelet	Kínai RoHS nyilatkozat
Weee	A terméket az európai uniós piacok területén az adott hulladékgyűjtési szabályozásnak megfelelően kell leselejtezni, és nem szabad a háztartási hulladékba dobni.

Dimensions Drawings

Rectangular Head Pushbutton

Dimensions



e panel thickness 1 to 6 mm/0.03 to 2.48 in.

Mounting and Clearance

Panel Cut-out

For Rectangular Head

