



lábkapcsoló XPE-M - fedél nélkü - fém-narancs. - 2NC+1NO - por elleni védelemmel

XPER111EX

⚠ Forgalmazása megszűnt, ekkor: 2021. jan. 23.

⚠ Megszűnt termék

Fő jellemzők

Termékválaszték	Harmony XVB
Termék Vagy Alkatrész Típusa	Lábkapcsoló
Anyag	Fém
Lábkapcsoló Típusa	Egyszeres lábkapcsoló
Készülék Rövid Neve	XPEY
Védőfedél	Nincs
Indítómechanizmus	Indító mechanika nélkül
Érintkezők Működése	1 lépés
Érintkezők Típusa És Összetétele	2 NC + 1 NO
Szín	Narancs

Kiegészítő jellemzők

Pozitív Nyitás	Van megfelel EN/IEC 60947-5-1 3. rész
Csatlakozás Típusa	Csavaros sorkapocs, <= 1 x 2,5 mm² vezeték nélkül Csavaros sorkapocs, <= 2 x 1,5 mm² vezeték nélkül
Kábelbemenet	2 leágazó bevezetés esetén Pg 16
Jelölés	II2 D-Ex tD A21 IP65 T85°C
Mechanikai Tartósság	5000000 ciklus
[Ie] Névleges Üzemi Áram	3 A -240 V, AC-15: B300, A300 0,27 A -250 V, DC-14, Q300 megfelel EN/IEC 60947-5-1 C függelék
[Ui] Névleges Szigetelési Feszültség	300 V megfelel UL 508-CM 500 V (szennyezési fok 3) megfelel EN/IEC 60947-1 és EN/IEC 60664-1 500 V (szennyezési fok 3) megfelel NF C 20-150 500 V (szennyezési fok 3) megfelel VDE 0113 300 V megfelel CSA C22.2 No 14
[Uimp] Névleges Lökő-Feszültség Állóság	6 kV megfelel EN/IEC 60947-1 és EN/IEC 60664-1 6 kV megfelel IEC 60664
Maximum Resistance Across Terminals	0,025 mOhm megfelel IEC 60255-8 0,025 mOhm megfelel NF EN
Rövidzárlat-Védelem	10 A megszakító típus gG megfelel EN/IEC 60947-5-1, DIN VDE 0660 200-as rész 10 A megszakító típus gG megfelel VDE 0660-200
Szélesség	104 mm
Mélység	172 mm
Magasság	59 mm

Nettó ár

Korlátozott felelősségi nyilatkozat: E dokumentáció nem azzal a céllal készült, hogy e termékek egyedi felhasználói alkalmazásait helyettesítse, és nem szabad ezek megfelelőségének vagy megbízhatóságának megállapítására felhasználni

Környezet

Szabványok	ATEX D 94/9/CE EN 50284 IEC 61241-1 IEC 61241-1 EN 50014 : 1997
Poros Zóna	21-22-es zóna
Terméktanúsítványok	INERIS 04ATEX0036
Védőkezelés	TC/TH
Működéshez Szükséges Környezeti Levegő Hőmérséklete	-20...60 °C
Környezeti Levegő Hőmérséklete A Tároláshoz	-40...70 °C
Rezgési Ellenállás	15 gn konstans gyorsulás (f= 10...500 Hz) megfelel IEC 60068-2-6
Ütésállóság	150 m/s² megfelel NF E 23-111 22 gn megfelel IEC 60068-2-27, Ea tesztek
Elektromos Sokk Elleni Védelem Osztálya	I osztály megfelel EN/IEC 61204 I osztály megfelel NF C 20-040
Ip Védettségi Fok	IP669

Garancia

Garancia	18 months
----------	-----------

Fenntarthatóság

A **Green Premium™** címke a Schneider Electric elkötelezettsége azíránt, hogy kategóriájában vezető környezetvédelmi teljesítményű termékeket szállítson. A Green Premium a legújabb szabályozásoknak való megfelelést, a környezeti hatások átláthatóságát, valamint körforgásos és alacsony CO₂-kibocsátású termékeket ígér.

A termék fenntarthatóságának felmérésére vonatkozó útmutató egy fehér könyv, amely tisztázza a globális ökocímke-szabványokat és a környezetvédelmi nyilatkozatok értelmezését.

[Részletek a Green Premium programról >](#)

[Útmutató kereskedelmi termékek fenntarthatóságának felméréséhez >](#)

Jólléti teljesítmény

✓ Reach: A Különös Aggodalomra Okot Adó Anyagoktól (Svhc) Mentés

✓ Mérgező Nehézfémektől Mentés

✓ Higanymentes

✓ Rohs Korlátozás Alóli Kivétel [Igen](#)

Reach Rendelet [REACH nyilatkozat](#)

Eu Rohs Irányelv Proaktív megfeleléség (A termék nem tartozik az EU RoHS jogi hatálya alá)
[EU RoHS nyilatkozat](#)

Kínai Rohs Rendelet [Kínai RoHS nyilatkozat](#)

Weee A terméket az európai uniós piacok területén az adott hulladékgyűjtési szabályozásnak megfelelően kell leselejtezni, és nem szabad a háztartási hulladékba dobni.