

Termékadatlap

Műszaki adatok



Harmony XVB Ø70 fényoszlop
fénymodul, LED, villogó, narancs,
24VAC/DC

XVBC5B5

Nettó listaár: 40 912,00 HUF

Fő jellemzők

Termékválaszték	Harmony XVB Universal
Termék Vagy Alkatrész Típusa	Jelzőlámpa
Jelző- Vagy Fényoszlop Típusa	Világító egység
Jelzés Típusa	Villanó világító blokk
Szerelési Átmérő	70 mm
Komponens Neve	XVBC
Anyag	Polikarbonát + 20% FG
Fényforrás	Beépített LED, narancs
Izzótípus	Védett LED
[Us] Névleges Betáplálási Feszültség	24 V AC SELV

Kiegészítő jellemzők

Összeszerelés	Ügyfél szerelvény 5 egységig
Csatlakozás Típusa	Csavaros csatlakozás, <= 1 x 1,5 mm² kábelvéggel
[Ui] Névleges Szigetelési Feszültség	250 V megfelel IEC 60947-1
Névleges Feszültségkorlát	0,85...1,1 Un megfelel IEC 60947-5-1/1991
Áramfelvétel	< 47 mA AC SELV
[Uimp] Névleges Lökő-Feszültség Állóság	4 kV megfelel IEC 60947-1
Villanási Frekvencia	1 Hz
Cad Teljes Szélesség	70 mm
Cad Teljes Magasság	63 mm
Cad Teljes Mélység	70 mm
Nettó Súly	0,17 kg

Környezet

Szennyezettségi Fok	2
Terméktanúsítványok	CCC EAC CSA C22-2 No 142 UL 508, 212533 sz. fájl
Szabványok	IEC 60947-5-1/1991
Védőkezelés	TC/TH

Nettó ár

Korlátozott felelősségi nyilatkozat: E dokumentáció nem azzal a céllal készült, hogy e termékek egyedi felhasználói alkalmazásait helyettesítse, és nem szabad ezek megfélelőségeinek vagy megbízhatóságának megállapítására felhasználni

Környezeti Levegő Hőmérséklete A Tároláshoz	-40...70 °C
Elektromos Sokk Elleni Védelem Osztálya	I osztály támogató csövön megfelel IEC 61156-5 II osztály bázisegységen megfelel IEC 61156-5
Ip Védettség Szint	IP65 XVBZ0 szerelőalapon megfelel MSZ EN 60529 IP669 bázisegységen megfelel MSZ EN 60529
Nema Védettség Szint	Type 4X megfelel UL94 (anyag V0) (beltéri)

Csomagolási egység

1. Csomag-Csomagolási Egység Tipusa	PCE
Egységek Száma 1. Csomagban	1
1. Csomag Magassága	9,5 cm
1. Csomag Szélessége	8,0 cm
1.Csomag Hossza	8,0 cm
1. Csomag Súlya	140,0 g
2. Csomag- Csomagolási Egység Tipusa	S03
Egységek Száma 2. Csomagban	36
2.Csomag Magassága	30,0 cm
2. Csomag Szélessége	30,0 cm
2. Csomag Hossza	40,0 cm
2. Csomag Súlya	5,751 kg

Garancia

Garancia	18 months
----------	-----------

Fenntarthatóság

A **Green Premium™** címke a Schneider Electric elkötelezettsége aziránt, hogy kategóriájában vezető környezetvédelmi teljesítményű termékeket szállítson. A Green Premium a legújabb szabályozásoknak való megfelelést, a környezeti hatások átláthatóságát, valamint körforgásos és alacsony CO₂-kibocsátású termékeket ígér.

A **termék fenntarthatóságának felmérésére vonatkozó útmutató** egy fehér könyv, amely tisztázza a globális ökocímke-szabványokat és a környezetvédelmi nyilatkozatok értelmezését.

[Részletek a Green Premium programról >](#)

[Útmutató kereskedelmi termékek fenntarthatóságának felméréséhez >](#)



Átláthatóság RoHS/REACH

Jólléti teljesítmény

 Higanymentes

 Rohs Korlátozás Alóli Kivétel Igen

Tanúsítványok és szabványok


Reach Rendelet	REACH nyilatkozat
Eu Rohs Irányelv	Proaktív megfelelés (A termék nem tartozik az EU RoHS jogi hatálya alá)
Kínai Rohs Rendelet	Kínai RoHS nyilatkozat
Környezetvédelmi Közzététel	A termék környezeti profilja
Weee	A terméket az európai uniós piacok területén az adott hulladékgyűjtési szabályozásnak megfelelően kell leselejtezni, és nem szabad a háztartási hulladékba dobni.
Körkörösségi Profil	Nincs szükség specifikus újrahasznosítási műveletekre

Dimensions Drawings

Indicator Bank without “Flash” Discharge Tube Unit

Dimensions

Below drawing shows the minimum configuration of the product. Select the number of stages according to the product characteristics in order to get **b** dimension.




- (1) Base unit XVBC21, to be ordered separately
- (2) Illuminated or audible signalling unit
- (3) Cover (supplied with XVBC21 base unit)

Number of illuminated or audible signalling units (no “flash”)	b in mm	b in in.
1	138	5.43
2	201	7.91
3	264	10.39
4	327	12.87
5	390	15.35

Indicator Bank with “Flash” Discharge Tube Unit

Dimensions

Below drawing shows the minimum configuration of the product. Select the number of stages according to the product characteristics in order to get **b** dimension.



- (1) Base unit XVBC07, to be ordered separately
- (2) Illuminated or audible signalling unit
- (3) “Flash” unit, to be ordered separately

Number of illuminated or audible signalling units other than “flash” tube	b in mm	b in in.
1	295	11.61
2	358	14.09
3	421	16.57
4	484	19.06